

Complete C3 Silence
Podni usisavači
s učinkovitim motorom za štedljivo usisavanje.



- Power Efficiency motor s poboljšanim stupnjem učinkovitosti
- Izvanredno i učinkovito čišćenje s EcoTeQ Plus sapnicom
- Silence AirClean filter za smanjenje buke
- Praktično i raznovrsno s integriranim trodijelnim priborom
- Jednostavno usisa. većih površina zahvaljujući radijusu od 12 m

EAN: 4002516554646 / Materijal: 12031660 / Stari broj materijala: 41GSK530CE

Izvedba	
Podni usisavač s vrećicom za prašinu	•
Linija proizvoda	Complete C3
Izvedba motora	EcoLine
Tip proizvoda	SGSK5
Boja uređaja	Lopoč bijela
Komfor pri korištenju	
Elektronska regulacija snage rada	Nožne tipke +/-
Zaslon za prikaz snage	•
Ergonomska drška za nošenje	•
Ergonomska drška	•
Silence sustav plus	•
Usisna cijev	Comfort teleskopska cijev
Sustav postavljanja usisavača u stankama tijekom usisavanja	•
Sustav postavljanja usisavača za odlaganje	Obostran
Comfor namatanje kabla	•
Učinkovitost i održivost	
Nazivna ulazna snaga u W	550
Mobilnost	
Kotačići na čeličnoj osovini koji štite podne površine	•
Dynamic Drive kotačići	•
Radius djelovanja u m	12
Duljina kabla u m	8,5
Sustav filtracije	
Tip vrećice za usisavač	HyClean GN
Volumen vrećice za prašinu u l	4,5
Indikator zamjene vrećice za prašinu	•
Filter izlaznog zraka	Silence AirClean filter
Zaštitni filter motora	•
Sigurnost	
Sustav zaključavanja podnog usisnog nastavka i drške	•
Automatsko pozicioniranje vrećice za prašinu	•
Letvica za zaštitu namještaja	•
Tehnički podaci	
Maksimalna snaga u W	550
Glasnoća izražena u dB	64,0
Širina u mm	496
Visina u mm	227
Težina u kg	7,4
Isporučeni pribor	
Trodijelni pribor	Integrirano
Nastavak za tapecirani namještaj	•
Uski nastavak	•
Usisni kist s umj. vlaknima	•
Podni nastavak SBD 660-3	•
Četkica za čišćenje	Ne
Vaučer za vrećicu za usisavač	•