

## Complete C2 Flex - SFAF5

Podni usisavači

s učinkovitim motorom za štedljivo usisavanje.



- Najveća snaga usisavanja – 890 W
- Svestrana primjena – univerzalni podni nastavak
- Jednostavno usisavanje većih površina radijusa do 10 m
- Praktično i raznovrsno s integriranim trodijelnim priborom
- Dugi fleksibilan nastavak za fuge za čišćenje uskih međuprostora

EAN: 4002516555506 / Materijal: 12034770 / Stari broj materijala: 41FAF532CE

<b>Izvedba</b>	
Podni usisavač s vrećicom za prašinu	•
Linija proizvoda	Complete C2
Izvedba motora	PowerLine
Tip proizvoda	SFAF5
Boja uređaja	Opsidijan crna
<b>Komfor pri korištenju</b>	
Elektronska regulacija snage rada	Šesterostupanjski okretni regulator
Ergonomska drška za nošenje	•
Ergonomska drška	•
Silence sustav	•
Usisna cijev	Comfort teleskopska cijev
Sustav postavljanja usisavača u stankama tijekom usisavanja	•
Sustav postavljanja usisavača za odlaganje	Obostran
<b>Učinkovitost i održivost</b>	
Nazivna ulazna snaga u W	890
<b>Mobilnost</b>	
Kotačići na čeličnoj osovini koji štite podne površine	•
Kretanje na 3 točke	•
Radius djelovanja u m	10
Duljina kabela u m	6,5
<b>Sustav filtracije</b>	
Tip vrećice za usisavač	HyClean GN
Volumen vrećice za prašinu u l	4,5
Indikator zamjene vrećice za prašinu	•
Filter izlaznog zraka	AirClean filter
Zaštitni filter motora	•
<b>Sigurnost</b>	
Sustav zaključavanja podnog usisnog nastavka i drške	•
Automatsko pozicioniranje vrećice za prašinu	•
Letvica za zaštitu namještaja	•
<b>Tehnički podaci</b>	
Snaga u W	890
Glasnoća izražena u dB	80,0
Širina u mm	487
Visina u mm	227
Težina u kg	7,0
<b>Isporučeni pribor</b>	
Trodijelni pribor	Integrirano
Nastavak za tapecirani namještaj	•
Posebno dug i fleksibilan nastavak za utore SFD 20	•
Usisni kist s umj. vlaknima	•
Podni nastavak SBD 355-3	•
Filter	AirClean filter
Četkica za čišćenje	Ne