

DGC 7250

Parna pećnica

za pripremu na pari, pečenje s umrežavanjem i TasteControl.



- Zaslon s prikaz. teksta s uprav. senzorima – DirectSensor S
- Izvrsni rezultati – MonoSteam tehnologija pare
- Posebno mekana tijesta i hrskava korica – Klimatsko pečenje
- Zajamčeno je da se namirnice neće prepeći – TasteControl
- Lako čišćenje – PerfectClean oprema



EAN: 4002516599128 / Materijal: 12099460 / Stari broj materijala: 22725022D

Izvedba i dizajn	
Boja	Opsidijan crna
Pećnica s parom	•
VitroLine	•
Prednosti	
TasteControl	•
Brzo zagrijavanje	•
Vanjsko stvaranje pare	•
Načini rada	
Odmrzavanje	•
Automatski programi	•
Automatika pečenja	•
Priprema na pari	•
Načini rada s roštijem	•
Roštilj	•
Vrući zrak plus	•
Intenzivno pečenje	•
Klimatsko pečenje	•
Gornji i donji grijač	•
Donji grijač	•
Roštilj s kruženjem zraka	•
Eco vrući zrak	•
Komfor pri korištenju	
Umrežavanje s Miele@home	•
Zaslon	DirectSensor S
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
Priprema jela neovisna o količini	•
Prikaz dnevnog vremena	•
Podsjetnik minuta	•
Programiranje vremena početka pripreme	•
Programiranje vremena završetka pripreme	•
Programiranje trajanja pripreme	•
Prikaz stvarne temperature	•
Prikaz željene temperature	•
Signalni ton pri postizanju potrebne temperature	•
Preporučena temperatura	•
Individualne postavke	•
Učinkovitost i održivost	
Razred energetske učinkovitosti (A+++ – D)	A+
Automatsko iskorištavanje preostale topline	•
Potrošnja električne energije u stanju isključenosti u W	0,5
Potrošnja električne energije u stanju pripravnosti u W	1,0
Potrošnja električne energije u umreženoj pripravnosti u W	2,0
Trajanje do automatskog prebacivanja u stanje spremno za rad u min	20
Trajanje do automatskog prebacivanja u umreženo stanje spremno za rad u min	20
Trajanje do automatskog prebacivanja u stanje isključenosti u min	20

DGC 7250

Parna pećnica

za pripremu na pari, pečenje s umrežavanjem i TasteControl.



EAN: 4002516599128 / Materijal: 12099460 / Stari broj materijala: 22725022D

Komfor pri održavanju	
Emajlirani prostor za pripremu jela s PerfectClean slojem i katalitičkom stražnjom stjenkom	•
Vanjski generator pare	•
Grijač u podnožju za redukciju kondenzata	•
Programi za održavanje	•
Programi za održavanje Namakanje	•
Program sušenja prostora za pripremu jela	•
Uklonjive bočne vodilice	•
Uklanjanje kamenca	•
CleanGlass vrata	•
Tehn. pare/Opskrba vodom	
MonoSteam	•
Snaga generatora pare u kW	2,20
Volumen spremnika za svježju vodu l	1,0
Uisna cijev za prihvata vode	•
Sigurnost	
Sustav hlađenja s hladnom prednjom stranom uređaja	•
Sigurnosno isključivanje	•
Blokada uključivanja	•
Blokada tipki	•
Tehnički podaci	
Volumen prostora za pripremu jela u l	76
Broj razina umetanja	5
Oznaka razina umetanja	•
Smjer otvaranja vrata	dolje
Osvjetljenje prostora za pripremu jela	1 halogena sijalica
Min. temperatura kod pečenja u °C	30
Maks. temperatura kod pečenja u °C	250
Min. temperatura kod rada na pari u °C	70
Maks. temperatura kod rada na pari u °C	100
Min. širina niše u mm	560
Maks. širina niše u mm	568
Min. visina niše u mm	590
Maks. visina niše u mm	595
Dubina niše u mm	550
Dimenzije uređaja (Š x V x D) u mm	595 x 596 x 568
Širina uređaja u mm	595
Visina uređaja u mm	596
Dubina uređaja u mm	568
Težina u kg	42,0
Ukupna priključna vrijednost u kW	3,50
Napon u V	220-240
Frekvencija u Hz	50
Osigurač u A	16
Broj faza	1
Priključni kabel s mrežnim utikačem	•
Zamjena rasvjetnog tijela	Servisna služba
Isporučeni pribor	
Lim za pečenje s PerfectClean slojem HBB 71	1
Univerzalni lim s PerfectClean slojem HUBB 71	1

DGC 7250

Parna pečnica

za pripremu na pari, pečenje s umrežavanjem i TasteControl.



EAN: 4002516599128 / Materijal: 12099460 / Stari broj materijala: 22725022D

Rešetka za pečenje i roštilj s PerfectClean slojem HBBR 71	1
FlexiClip vodilice s PerfectClean slojem HFC 71 (par)	1
Uklonjive bočne vodilice (par)	1
Perforirana posuda za kuhanje od plemenitog čelika	1
Neperforirana posuda za kuhanje od plemenitog čelika	1
Tablete za uklanjanje kamenca	2

Raspoloživi jezici na zaslonu

Raspoloživi jezici na zaslonu s MultiLingua

bahasa malaysia, dansk,
deutsch, english, español,
français, hrvatski, italiano,
magyar, nederlands,
norsk, polski, portuguis,
русский, română,
slovenčina, slovenščina,
srpski, suomi, svenska,
türkçe, українська, čeština,
ελληνικά,


DGC 7250

Parna pečnica

za pripremu na pari, pečenje s umrežavanjem i TasteControl.



installation H7000 XL, installation drawing




side view H7000 XL, installation drawings



built-in H7000 XL, installation drawing



Installation H7000 XL underframe, installation drawings



H7000 handle, glass, installation drawings



side view H7000 XL build-under, installation drawing