

DGC 7250

Parna pećnica

za pripremu na pari, pečenje s umrežavanjem i TasteControl.



- Zaslon s prikaz. teksta s uprav. senzorima – DirectSensor S
- Izvrsni rezultati – MonoSteam tehnologija pare
- Posebno mekana tijesta i hrskava korica – Klimatsko pečenje
- Zajamčeno je da se namirnice neće prepeći – TasteControl
- Lako čišćenje – PerfectClean oprema

A+

EAN: 4002516599135 / Materijal: 12099500 / Stari broj materijala: 22725032D

Izvedba	
Boja uređaja	Grafitno siva
Izvedba i dizajn	
Pećnica s parom	•
VitroLine	•
Prednosti	
TasteControl	•
Brzo zagrijavanje	•
Vanjsko stvaranje pare	•
Načini rada	
Odmrzavanje	•
Automatski programi	•
Automatika pečenja	•
Priprema na pari	•
Načini rada s roštiljem	•
Roštilj	•
Vrući zrak plus	•
Intenzivno pečenje	•
Klimatsko pečenje	•
Gornji i donji grijač	•
Donji grijač	•
Roštilj s kruženjem zraka	•
Eco vrući zrak	•
Komfor pri korištenju	
Umrežavanje s Miele@home	•
Zaslon	DirectSensor S
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
Priprema jela neovisna o količini	•
Prikaz dnevnog vremena	•
Podsjetnik minuta	•
Programiranje vremena početka pripreme	•
Programiranje vremena završetka pripreme	•
Programiranje trajanja pripreme	•
Prikaz stvarne temperature	•
Prikaz željene temperature	•
Signalni ton pri postizanju potrebne temperature	•
Preporučena temperatura	•
Individualne postavke	•
Učinkovitost i održivost	
Razred energetske učinkovitosti (A+++ – D)	A+
Automatsko iskorištavanje preostale topline	•
Potrošnja električne energije u stanju isključenosti u W	0,5
Potrošnja električne energije u stanju pripravnosti u W	1,0
Potrošnja električne energije u umreženoj pripravnosti u W	2,0
Trajanje do automatskog prebacivanja u stanje spremno za rad u min	20
Trajanje do automatskog prebacivanja u umreženo stanje spremno za rad u min	20

DGC 7250

Parna pećnica

za pripremu na pari, pečenje s umrežavanjem i TasteControl.



EAN: 4002516599135 / Materijal: 12099500 / Stari broj materijala: 22725032D

Trajanje do automatskog prebacivanja u stanje isključenosti u min 20

Komfor pri održavanju

Emajlirani prostor za pripremu jela s PerfectClean slojem i katalitičkom stražnjom stjenkom

•

Vanjski generator pare

•

Grijač u podnožju za redukciju kondenzata

•

Programi za održavanje

•

Programi za održavanje Namakanje

•

Program sušenja prostora za pripremu jela

•

Uklonjive bočne vodilice

•

Uklanjanje kamenca

•

CleanGlass vrata

•

Tehn. pare/Opskrba vodom

MonoSteam

•

Snaga generatora pare u kW

2,20

Volumen spremnika za svježju vodu l

1,0

Usisna cijev za prihvata vode

•

Sigurnost

Sustav hlađenja s hladnom prednjom stranom uređaja

•

Sigurnosno isključivanje

•

Blokada uključivanja

•

Blokada tipki

•

Tehnički podaci

Volumen prostora za pripremu jela u l

76

Broj razina umetanja

5

Oznaka razina umetanja

•

Smjer otvaranja vrata

dolje

Osvjetljenje prostora za pripremu jela

1 halogena sijalica

Min. temperatura kod pečenja u °C

30

Maks. temperatura kod pečenja u °C

250

Min. temperatura kod rada na pari u °C

70

Maks. temperatura kod rada na pari u °C

100

Min. širina niše u mm

560

Maks. širina niše u mm

568

Min. visina niše u mm

590

Maks. visina niše u mm

595

Dubina niše u mm

550

Dimenzije uređaja (Š x V x D) u mm

595 x 596 x 568

Širina uređaja u mm

595

Visina uređaja u mm

596

Dubina uređaja u mm

568

Težina u kg

42,0

Ukupna priključna vrijednost u kW

3,50

Napon u V

220-240

Frekvencija u Hz

50

Osigurač u A

16

Broj faza

1

Priključni kabel s mrežnim utikačem

•

Zamjena rasvjetnog tijela

Servisna služba

DGC 7250

Parna pećnica

za pripremu na pari, pečenje s umrežavanjem i TasteControl.



EAN: 4002516599135 / Materijal: 12099500 / Stari broj materijala: 22725032D

Isporučeni pribor

Lim za pečenje s PerfectClean slojem HBB 71	1
Univerzalni lim s PerfectClean slojem HUBB 71	1
Rešetka za pečenje i roštilj s PerfectClean slojem HBRR 71	1
FlexiClip vodilice s PerfectClean slojem HFC 71 (par)	1
Uklonjive bočne vodilice (par)	1
Perforirana posuda za kuhanje od plemenitog čelika	1
Neperforirana posuda za kuhanje od plemenitog čelika	1
Tablete za uklanjanje kamenca	2

Raspoloživi jezici na zaslonu

Raspoloživi jezici na zaslonu s MultiLingua

bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, english (AU), english (CA), english (GB), english (US), español, français, français (CA), français (FR), hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, português, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,

DGC 7250

Parna pečnica

za pripremu na pari, pečenje s umrežavanjem i TasteControl.



installation H7000 XL, installation drawing




side view H7000 XL, installation drawings



built-in H7000 XL, installation drawing



Installation H7000 XL underframe, installation drawings



H7000 handle, glass, installation drawings



side view H7000 XL build-under, installation drawing