

KMDA 7272 FL-U Silence

Indukcijska ploča za kuhanje s integriranom napom

sa Silence motorom i 4 pojed. zone za kuhanje s načinom rada na kruženje zraka



- Najtiši Miele TwoInOne uređaj – Silence motor
- Fleksibilna ugradnja – vođeno kruženje zraka (npr. s DFKS-UR) ili Plug&Play
- Puno mesta – 4 okrugle zone za kuhanje
- Automatsko reguliranje stupnjeva ventilatora – Con@ctivity
- Kompaktno uprav. putem linije s brojevima – ComfortSelect Plus

EAN: 4002516614579 / Materijal: 12121060 / Stari broj materijala: 26727279D

Izvedba

Indukcijska ploča za kuhanje s integriranom napom

•

Načini rada

Vođeno kruženje zraka s dodatnim priborom

DFK-xxxx,DUU 1500,DUU 600

Vođeno kruženje zraka s dodatnim priborom

Kruženje zraka

Ne vođeno kruženje zraka (Plug&Play ugradnja)

•

Dizajn

Elegantna staklo-keramička površina

•

Ugradnja polaganjem na radnu površinu

•

Ugradnja u ravnini s radnom površinom

•

Položena ugradnja / ugradnja u ravnini s radnom površinom

*/•

Boja staklokeramičke površine

crna

Napa u ravnini površine

•

Boja pokrovne rešetke

Crna

Oprema zona za kuhanje

Broj zona za kuhanje

4

Broj zona za kuhanje / područja za kuhanje

4/-

Maksimalni broj posuda za kuhanje

4

PowerFlex zona za kuhanje

Maks. snaga/Booster/TwinBooster u W

-/-/-

1. Zona za kuhanje/područje za kuhanje

Položaj

sprijeda lijevo

Vrsta

Vario-zona za kuhanje

Dimenzija u mm

Ø 110-220

Maks. snaga u W

2300

Maks. Booster snaga u W

3000

Maks. snaga/Booster/TwinBooster u W

2300/3000/-

2. Zona za kuhanje/područje za kuhanje

Položaj

straga lijevo

Vrsta

Vario-zona za kuhanje

Dimenzija u mm

Ø 100-190

Maks. snaga u W

1400

Maks. Booster snaga u W

2100

Maks. snaga/Booster/TwinBooster u W

1400/2100/-

3. Zona za kuhanje/područje za kuhanje

Položaj

straga desno

Vrsta

Vario-zona za kuhanje

Dimenzija u mm

Ø 110-220

Maks. snaga u W

2300

Maks. Booster snaga u W

3000

Maks. snaga/Booster/TwinBooster u W

2300/3000/-

4. Zona za kuhanje/područje za kuhanje

Položaj

sprijeda desno

Vrsta

Vario-zona za kuhanje

Dimenzija u mm

Ø 100-190

Maks. snaga u W

1400

Maks. Booster snaga u W

2100

KMDA 7272 FL-U Silence

Indukcijska ploča za kuhanje s integriranim napom

sa Silence motorom i 4 pojed. zone za kuhanje s načinom rada na kruženje zraka



EAN: 4002516614579 / Materijal: 12121060 / Stari broj materijala: 26727279D

Maks. snaga/Booster/TwinBooster u W

1400/2100/-

Komfor pri korištenju

Automatska Con@ctivity funkcija	•
Digitalni prikaz razina snage	•
Upravljanje putem senzorskih tipki	ComfortSelect Plus
Boja indikatora	Žuto
Trajno prepoznavanje posuda	•
Prikaz zasićenosti aktivnog ugljenog filtra	•
Naknadni rad 5/15 min	•
Stop&Go funkcija	•
Recall funkcija	•
Prikaz zasićenosti filtra za masnoću	•
Podsjetnik minuta	•
Automatika isključivanja	•
Automatika zakuhavanja	•
Održavanje topline	•
Mogućnosti individualne prilagodbe (primjerice zvučni signali)	•

Učinkovitost i održivost

ECO motor	•
Potrošnja električne energije u stanju isključenosti u W	0,5
Potrošnja električne energije u stanju pripravnosti u W	0,8
Potrošnja električne energije u umreženom stanju pripravnosti u W	2,0
Vrijeme do automatskog prebacivanja u stanje isključenosti u min	10
Vrijeme do automatskog prebacivanja u stanje pripravnosti u min	10
Vrijeme do automatskog prebacivanja u umreženo stanje pripravnosti u min	10

Komfor pri održavanju

Staklokeramička površina jednostavna za čišćenje	•
Unutrašnjost zaslona za paru laka za čišćenje – CleanCover	•

Sustav filtracije

Broj filtera za masnoću od plemenitog čelika perivih u perilici posuđa (10-slojnih)	1
---	---

Odvod zraka

Protok zraka na maks. razini / Booster (m³/h)	-/-
Maks. razina jačine zvuka / Booster (dB)	-/-
Maks. zvučni tlak / Booster (dB)	-/-

Kruženje zraka

Protok zraka, mini. stupanj (m³/h) prema EN 61591	145
Protok zraka, maks. stupanj (m³/h) prema EN 61591	465
Protok zraka na maks. razini / Booster (m³/h)	465/510
Protok zraka, intenzivni stupanj (m³/h) prema EN 61591	510
Zvučna snaga, mini. stupanj (dB(A) re1pW) prema EN 60704-3	47,0
Zvučna snaga, maks. stupanj (dB(A) re1pW) prema EN 60704-3	68,0
Maks. razina jačine zvuka / Booster (dB)	68,0/70,0

KMDA 7272 FL-U Silence

Indukcijska ploča za kuhanje s integriranim napom

sa Silence motorom i 4 pojed. zone za kuhanje s načinom rada na kruženje zraka



EAN: 4002516614579 / Materijal: 12121060 / Stari broj materijala: 26727279D

Zvučna snaga, Booster stupanj (dB(A) re1pW) prema EN 60704-3 70,0

Zvučni tlak, mini. stupanj (dB(A) re20μPa) prema EN 60704-2-13 34,0

Zvučni tlak, maks. stupanj (dB(A) re20μPa) prema EN 60704-2-13 55,0

Maks. zvučni tlak / Booster (dB) 55,0/57,0

Zvučni tlak, Booster stupanj (dB(A) re20μPa) prema EN 60704-2-13 57,0

Sigurnost

Sigurnosno isključivanje •

Funkcija zaključavanja •

Blokada uključivanja •

Integrirani ventilator za hlađenje •

Zaštita od pregrijavanja •

Prikaz preostale topline •

Tehnički podaci

Dimenzije u mm (širina) 800

Dimenzije u mm (visina) 200

Dimenzije u mm (dubina) 520

Visina ugradnje s priključnom kutijom u mm 200

Dimenzije izreza u mm (širina) kod ugradnje polaganjem na radnu površinu 780 mm

Dimenzije izreza u mm (dubina) kod ugradnje polaganjem na radnu površinu 500 mm

Unutarnja dimenzija izreza u mm (širina) kod ugradnje u ravnni s radnom površinom 780

Unutarnja dimenzije izreza u mm (dubina) kod ugradnje u ravnni s radnom površinom 500

Težina u kg 15

Vanjska dimenzija izreza u mm (širina) kod ugradnje u ravnni s radnom površinom 804

Vanjska dimenzija izreza u mm (dubina) kod ugradnje u ravnni s radnom površinom 524

Ukupna priključna vrijednost u kW 7,50

Napon u V 230

Frekvencija u Hz 50-60

Duljina električnog kabela u m 1,6

Isporučeni pribor

Priključni kabel Da



Aktivni ugljeni filter za kruženje zraka •

Plug&Play adapter •



KMDA 7272 FL-U Silence

Indukcijska ploča za kuhanje s integriranom napom
sa Silence motorom i 4 pojed. zone za kuhanje s načinom rada na kruženje zraka



	Abbluftbetrieb	Geführter Umluftbetrieb	Plug&Play-Betrieb
KMDA 7272 FR-A	✓	—	—
KMDA 7272 FR-U	—	✓	✓✓
KMDA 7272 FL-A	✓	—	—
KMDA 7272 FL-U	—	✓	✓✓




KMDA7272FL/FR – Operating options




KMDA7272FL, KMDA7473FL – Installation drawing




KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR, Air circulation
(Installation drawing)




KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view flush,
Plug&Play – Installation drawing



KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view lying on top,
Plug&Play – Installation drawing




KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view flush+X,
Plug&Play – Installation drawing




KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view lying on top+,
Plug&Play – Installation drawing

KMDA 7272 FL-U Silence


Indukcijska ploča za kuhanje s integriranim napom
sa Silence motorom i 4 pojed. zone za kuhanje s načinom rada na kruženje zraka



KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant
1 Basis -drawing




KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant
4 Circulating air – drawing




KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant
13 Circulating air – drawing

KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant
2 Basis – drawing




KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant
5 Circulating air – drawing




KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant
14 Circulating air – drawing

KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant
3 Basis – drawing




KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant
6 Circulating air – drawing



KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – surface
installation, drilling template, Installation drawing

KMDA 7272 FL-U Silence

Indukcijska ploča za kuhanje s integriranim napom
sa Silence motorom i 4 pojed. zone za kuhanje s načinom rada na kruženje zraka



KMDA7272FL, KMDA7473FL – flush installation, drilling template, Installation depth 21 cm, Installation drawing

KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – surface installation, 21 cm, drilling template, Installation drawing