

G 5110 Active

Samostojeće perilice posuđa

cijenjene Miele kvalitete po pristupačnoj početnoj cijeni.



- Najbolji rezultati u manje od sat vremena – QuickPowerWash
- Dodatna ušteda do 50 % elekt. energije – priključak na toplu vodu
- Fleksibilno i sigurno pozicionirano – Comfort oblik košare
- Posebno lagano otvaranje i zatvaranje vrata – ComfortClose
- Maksimalna fleksibilnost – Gornja košara podesiva po visini



EAN: 4002516607410 / Materijal: 12147020 / Stari broj materijala: 21511006A

Konstrukcija	
Samostojeća perilica posuđa	•
Perilica posuđa širine 60 cm	•
Dizajn	
Boja upravljačke ploče	Briljantno bijela
Izvedba upravljačke ploče	Ravna up. ploča
Vrsta upravljanja	Tipka za odabir programa
Zaslon	Prikaz od 7 segmenata sa 3 mjesta
Boja prikaza	Žuto
Komfor	
Pomoć pri zatvaranju vrata	ComfortClose
Prikaz preostalog vremena	•
Odgoda početka programa do 24 h	•
Kontrola funkcija	akustično
Učinkovitost i održivost	
Razred energetske učinkovitosti (A–G)	D
Potrošnja vode u automatskom programu u l od	6,0
Potrošnja vode Eco programa u l po programu pranja (ciklus)	8,5
Potrošnja električne energije u programu ECO u kWh	0,83
Potrošnja energije Eco programa u kWh kod 100 programa pranja (ciklusa)	83
Vrijednost potrošnje priključka tople vode u programu ECO u kWh	0,56
Trajanje Eco programa u minutama	265
Razred emisije buke	C
Emisija zvuka u dB(A)	45
EcoPower tehnologija	•
Dokazana higijena	•
Priključak na toplu vodu	•
Kvaliteta rezultata	
Pranje svježom vodom	•
Programi pranja	
QuickPowerWash	•
ECO	•
Automatski program	•
Intenzivni program 75°C	•
Blagi program	•
Opcije pranja	
Express	•
Posebno čisto	•
Posebno suho	•
Dizajn košara	
Smještaj pribora za jelo	Košara za pribor za jelo
FlexCare polica za šalice	2
Oprema košara	Comfort
Broj kompleta za jelo	13
Sigurnost	
Waterproof sustav	•
Zaštita za djecu	•

G 5110 Active

Samostojeće perilice posuđa

cijenjene Miele kvalitete po pristupačnoj početnoj cijeni.



EAN: 4002516607410 / Materijal: 12147020 / Stari broj materijala: 21511006A

Tehnički podaci

Širina niše minimalna u mm	600
Širina niše maksimalna u mm	600
Visina niše minimalna u mm	845
Visina niše maksimalna u mm	880
Dubina niše u mm	600
Širina uređaja u mm	598
Visina uređaja u mm	845
Dubina uređaja u mm	600
Dubina uređaja pri otvorenim vratima u cm	119,5
Neto težina u kg	52,5
Ukupna priključna vrijednost u kW	2,00
Napon u V	230
Osigurač u A	10
Broj faza	1
Standardna električna frekvencija	50
Duljina crijeva za dovod vode u cm	1,50
Duljina crijeva za odvod vode u cm	1,50
Duljina električnog kabela u m	1,70


Isporučeni pribor

1 x pakiranje UltraTabs (20 komada)	•
Vaučer za 1 x pakiranje UltraTabs (20 komada) ili 9 pakiranja po posebnoj cijeni	•

G 5110 Active

Samostojeće perilice posuđa

cijenjene Miele kvalitete po pristupačnoj početnoj cijeni.



G7000, free standing dishwasher, 60cm (installation drawing)