

G 5110 SCi Active

Integrirana perilica posuđa

cijenjene Miele kvalitete po pristupačnoj početnoj cijeni.



- Najbolji rezultati u manje od sat vremena – QuickPowerWash
- Dodatna ušteda do 50 % elekt. energije – priključak na toplu vodu
- Fleksibilno i sigurno pozicionirano – Comfort oblik košare
- Posebno lagano otvaranje i zatvaranje vrata – ComfortClose
- Maksimalna fleksibilnost – Gornja košara podesiva po visini



EAN: 4002516607618 / Materijal: 12147170 / Stari broj materijala: 21511057A

Konstrukcija	
Integrirana perilica posuđa	•
Perilica posuđa širine 60 cm	•
Dizajn	
Boja upravljačke ploče	Plemeniti čelik s CleanSteel
Izvedba upravljačke ploče	Ravna up. ploča
Vrsta upravljanja	Tipka za odabir programa
Zaslون	Prikaz od 7 segmenata sa 3 mjesta
Boja prikaza	Žuto
Komfor	
Pomoć pri zatvaranju vrata	ComfortClose
Prikaz preostalog vremena	•
Odgoda početka programa do 24 h	•
Kontrola funkcija	akustično
Učinkovitost i održivost	
Razred energetske učinkovitosti (A–G)	D
Potrošnja vode u automatskom programu u l od	6,0
Potrošnja vode Eco programa u l po programu pranja (ciklus)	8,5
Potrošnja električne energije u programu ECO u kWh	0,84
Potrošnja energije Eco programa u kWh kod 100 programa pranja (ciklusa)	84
Vrijednost potrošnje priključka tople vode u programu ECO u kWh	0,57
Trajanje Eco programa u minutama	265
Razred emisije buke	C
Emisija zvuka u dB(A)	45
EcoPower tehnologija	•
Dokazana higijena	•
Priključak na toplu vodu	•
Kvaliteta rezultata	
Pranje svježom vodom	•
Programi pranja	
QuickPowerWash	•
ECO	•
Automatski program	•
Intenzivni program 75°C	•
Blagi program	•
Opcije pranja	
Express	•
Posebno čisto	•
Posebno suho	•
Dizajn košara	
Smještaj pribora za jelo	Ladica za pribor za jelo
FlexCare polica za šalice	1
Oprema košara	Comfort
Broj kompleta za jelo	14
Sigurnost	
Waterproof sustav	•
Zaštita za djecu	•

G 5110 SCi Active

Integrirana perilica posuđa


cijenjene Miele kvalitete po pristupačnoj početnoj cijeni.



EAN: 4002516607618 / Materijal: 12147170 / Stari broj materijala: 21511057A

Tehnički podaci	
Širina niše minimalna u mm	600
Širina niše maksimalna u mm	600
Visina niše minimalna u mm	805
Visina niše maksimalna u mm	870
Dubina niše u mm	570
Širina uređaja u mm	598
Visina uređaja u mm	805
Dubina uređaja u mm	570
Dubina uređaja pri otvorenim vratima u cm	116,5
Neto težina u kg	44,7
Ukupna priključna vrijednost u kW	2,00
Napon u V	230
Osigurač u A	10
Broj faza	1
Standardna električna frekvencija	50
Duljina crijeva za dovod vode u cm	1,50
Duljina crijeva za odvod vode u cm	1,50
Duljina električnog kabela u m	1,70
Mini. težina prednje ploče u kg	3,0
Maks. težina prednje ploče u kg	10,0
[putem servisne službe se može opremiti na mini.]	9,0
[putem servisne službe se može opremiti na maks.]	19,0
Isporučeni pribor	
1 × pakiranje UltraTabs (20 komada)	•
Vaučer za 1 × pakiranje UltraTabs (20 komada) ili 9 pakiranja po posebnoj cijeni	•

G 5110 SCi Active
Integrirana perilica posuđa
cijenjene Miele kvalitete po pristupačnoj početnoj cijeni.



G7000, integrated dishwasher, 60cm (installation drawing)