

## G 5310 SCi Active Plus

Integrirana perilica posuđa

za optimalne rezultate sušenja zahvaljujući AutoOpen sušenju.



- Najbolji rezultati u manje od sat vremena – QuickPowerWash
- Inovativan dizajn i maksimalan komfor – 3D MultiFlex ladica
- Pranje svježom vodom – od 6.0 l u automatskom programu
- Dodatna ušteda do 50 % elekt. energije – priključak na toplu vodu
- Fleksibilno i sigurno pozicionirano – Comfort oblik košare



EAN: 4002516607885 / Materijal: 12147700 / Stari broj materijala: 21531057A

<b>Konstrukcija</b>	
Integrirana perilica posuđa	•
Perilica posuđa širine 60 cm	•
<b>Dizajn</b>	
Boja upravljačke ploče	Plemeniti čelik s CleanSteel
Izvedba upravljačke ploče	Ravna up. ploča
Vrsta upravljanja	Tipka za odabir programa
Zaslon	Prikaz od 7 segmenata sa 3 mjesta
Boja prikaza	bijela
<b>Komfor</b>	
Pomoć pri zatvaranju vrata	ComfortClose
Prikaz preostalog vremena	•
Odgoda početka programa do 24 h	•
Kontrola funkcija	akustično
<b>Učinkovitost i održivost</b>	
Razred energetske učinkovitosti (A–G)	C
Potrošnja vode u automatskom programu u l od	6,0
Potrošnja vode Eco programa u l po programu pranja (ciklus)	8,4
Potrošnja električne energije u programu ECO u kWh	0,74
Potrošnja energije Eco programa u kWh kod 100 programa pranja (ciklusa)	74
Vrijednost potrošnje priključka tople vode u programu ECO u kWh	0,40
Trajanje Eco programa u minutama	199
Razred emisije buke	B
Emisija zvuka u dB(A)	44
EcoPower tehnologija	•
Dokazana higijena	•
Priključak na toplu vodu	•
Pola punjenja	•
<b>Kvaliteta rezultata</b>	
Pranje svježom vodom	•
SensorDry	•
Turbothermic sušenje s kruženjem zraka	•
Aktivno kondenzacijsko sušenje	•
BrilliantGlassCare	•
<b>Programi pranja</b>	
QuickPowerWash	•
ECO	•
Automatski program	•
Intenzivni program 75°C	•
Blagi program	•
<b>Opcije pranja</b>	
Posebno štedljivo	•
Express	•
Posebno čisto	•
Posebno suho	•
<b>Dizajn košara</b>	
Smještaj pribora za jelo	3D MultiFlex ladica

## G 5310 SCi Active Plus

Integrirana perilica posuđa

za optimalne rezultate sušenja zahvaljujući AutoOpen sušenju.



EAN: 4002516607885 / Materijal: 12147700 / Stari broj materijala: 21531057A

FlexCare polica za šalice	1
Oprema košara	Comfort
Broj kompleta za jelo	14
<b>Sigurnost</b>	
Waterproof sustav	•
Zaštita za djecu	•
<b>Tehnički podaci</b>	
Širina niše minimalna u mm	600
Širina niše maksimalna u mm	600
Visina niše minimalna u mm	805
Visina niše maksimalna u mm	870
Dubina niše u mm	570
Širina uređaja u mm	598
Visina uređaja u mm	805
Dubina uređaja u mm	570
Dubina uređaja pri otvorenim vratima u cm	116,5
Neto težina u kg	44,7
Ukupna priključna vrijednost u kW	2,00
Napon u V	230
Osigurač u A	10
Broj faza	1
Standardna električna frekvencija	50
Duljina crijeva za dovod vode u cm	1,50
Duljina crijeva za odvod vode u cm	1,50
Duljina električnog kabela u m	1,70
Mini. težina prednje ploče u kg	3,0
Maks. težina prednje ploče u kg	10,0
[putem servisne službe se može opremiti na mini.]	9,0
[putem servisne službe se može opremiti na maks.]	19,0
<b>Isporučeni pribor</b>	
1 x pakiranje UltraTabs (20 komada)	•
Vaučer za 1 x pakiranje UltraTabs (20 komada) ili 9 pakiranja po posebnoj cijeni	•

G 5310 SCi Active Plus  
Integrirana perilica posuđa  
za optimalne rezultate sušenja zahvaljujući AutoOpen sušenju.



G7000, integrated dishwasher, 60cm (installation drawing)