

G 5590 SCVi SL Active

Potpuno integrirana perilica posuđa 45cm

cijenjene Miele kvalitete po pristupačnoj početnoj cijeni.



- Najbolji rezultati u manje od sat vremena – QuickPowerWash
- Posebno lagano otvaranje i zatvaranje vrata – ComfortClose
- Dodatna ušteda do 50 % elekt. energije – priključak na toplu vodu
- Maksimalna fleksibilnost – Gornja košara podesiva po visini
- Fleksibilno i sigurno pozicionirano – Comfort oblik košare



EAN: 4002516607991 / Materijal: 12147920 / Stari broj materijala: 21559062A

Konstrukcija	
Potpuno integrirana perilica posuđa	•
Perilica posuđa širine 45 cm	•
Dizajn	
Boja upravljačke ploče	Plemeniti čelik
Izvedba upravljačke ploče	Potpuno integrirana up. ploča
Vrsta upravljanja	Tipka za odabir programa
Zaslon	Prikaz od 7 segmenata sa 3 mjesta
Boja prikaza	Žuto
Komfor	
Pomoć pri zatvaranju vrata	ComfortClose
Prikaz preostalog vremena	•
Odgoda početka programa do 24 h	•
Kontrola funkcija	akustično
Učinkovitost i održivost	
Razred energetske učinkovitosti (A–G)	E
Potrošnja vode u automatskom programu u l od	6,0
Potrošnja vode Eco programa u l po programu pranja (ciklus)	8,1
Potrošnja električne energije u programu ECO u kWh	0,70
Potrošnja energije Eco programa u kWh kod 100 programa pranja (ciklusa)	70
Vrijednost potrošnje priključka tople vode u programu ECO u kWh	0,45
Trajanje Eco programa u minutama	295
Razred emisije buke	C
Emisija zvuka u dB(A)	45
EcoPower tehnologija	•
Dokazana higijena	•
Priključak na toplu vodu	•
Pola punjenja	•
Kvaliteta rezultata	
Pranje svježom vodom	•
Turbothermic sušenje s kruženjem zraka	•
Programi pranja	
QuickPowerWash	•
ECO	•
Automatski program	•
Intenzivni program 75°C	•
Blagi program	•
Opcije pranja	
Kratko	•
Express	•
Posebno čisto	•
Posebno suho	•
Dizajn košara	
Smještaj pribora za jelo	Ladica za pribor za jelo
Oprema košara	Comfort 45 cm
Broj kompleta za jelo	9

G 5590 SCVi SL Active

Potpuno integrirana perilica posuđa 45cm
cijenjene Miele kvalitete po pristupačnoj početnoj cijeni.




EAN: 4002516607991 / Materijal: 12147920 / Stari broj materijala: 21559062A


Sigurnost	
Waterproof sustav	•
Tehnički podaci	
Širina niše minimalna u mm	450
Širina niše maksimalna u mm	450
Visina niše minimalna u mm	805
Visina niše maksimalna u mm	870
Dubina niše u mm	550
Širina uređaja u mm	448
Visina uređaja u mm	805
Dubina uređaja u mm	550
Dubina uređaja pri otvorenim vratima u cm	116,5
Neto težina u kg	40,8
Ukupna priključna vrijednost u kW	2,00
Napon u V	230
Osigurač u A	10
Broj faza	1
Standardna električna frekvencija	50
Duljina crijeva za dovod vode u cm	1,50
Duljina crijeva za odvod vode u cm	1,50
Duljina električnog kabela u m	1,70
Mini. težina prednje ploče u kg	2,0
Maks. težina prednje ploče u kg	8,0
Isporučeni pribor	
1 × pakiranje UltraTabs (20 komada)	•
Vaučer za 1 × pakiranje UltraTabs (20 komada) ili 9 pakiranja po posebnoj cijeni	•

G 5590 SCVi SL Active

Potpuno integrirana perilica posuđa 45cm
cijenjene Miele kvalitete po pristupačnoj početnoj cijeni.



G7000, fully integrated dishwasher, 45cm (installation drawing)



G7000, fully integrated dishwasher, 45cm (installation drawing)