

G 5790 SCVi SL

Potpuno integrirana perilica posuđa 45cm
za optimalne rezultate sušenja zahvaljujući AutoOpen sušenju.



- Najbolji rezultati u manje od sat vremena – QuickPowerWash
- Dodatna ušteda do 50 % elekt. energije – priključak na toplu vodu
- Sve potpuno suho – AutoOpen sušenje
- Posebno lagano otvaranje i zatvaranje vrata – ComfortClose
- Fleksibilno i sigurno pozicionirano – ExtraComfort oblik košare



EAN: 4002516608035 / Materijal: 12148090 / Stari broj materijala: 21579062A

Konstrukcija	
Potpuno integrirana perilica posuđa	•
Perilica posuđa širine 45 cm	•
Dizajn	
Boja upravljačke ploče	Plemeniti čelik s CleanSteel
Izvedba upravljačke ploče	Ravna up. ploča
Vrsta upravljanja	Tipka za odabir programa
Zaslon	Zaslon s 1 retkom teksta
Boja prikaza	bijela
MultiLingua	•
Komfor	
Pomoć pri zatvaranju vrata	ComfortClose
Prikaz preostalog vremena	•
Odgoda početka programa do 24 h	•
Kontrola funkcija	Zaslon
Učinkovitost i održivost	
Razred energetske učinkovitosti (A–G)	C
Potrošnja vode u automatskom programu u l od	6,0
Potrošnja vode Eco programa u l po programu pranja (ciklus)	7,9
Potrošnja električne energije u programu ECO u kWh	0,55
Potrošnja energije Eco programa u kWh kod 100 programa pranja (ciklusa)	55
Vrijednost potrošnje priključka tople vode u programu ECO u kWh	0,29
Trajanje Eco programa u minutama	210
Razred emisije buke	B
Emisija zvuka u dB(A)	44
EcoFeedback	•
EcoPower tehnologija	•
Dokazana higijena	•
Priključak na toplu vodu	•
Pola punjenja	•
Kvaliteta rezultata	
Pranje svježom vodom	•
SensorDry	•
Turbothermic sušenje s kruženjem zraka	•
Aktivno kondenzacijsko sušenje	•
BrilliantGlassCare	•
Programi pranja	
QuickPowerWash	•
ECO	•
Automatski program	•
Intenzivni program 75°C	•
Blagi program	•
Posebno tihi program 40 dB(A)	•
Čišćenje uređaja	•
Opcije pranja	
Kratko	•
IntenseZone	•
Express	•

G 5790 SCVi SL

Potpuno integrirana perilica posuđa 45cm
za optimalne rezultate sušenja zahvaljujući AutoOpen sušenju.




EAN: 4002516608035 / Materijal: 12148090 / Stari broj materijala: 21579062A

Posebno čisto	•
Posebno suho	•
Dizajn košara	
Smještaj pribora za jelo	MultiFlex ladica 45
Oprema košara	ExtraComfort 45 cm
Broj kompleta za jelo	9
Sigurnost	
Waterproof sustav	•
Zaštita za djecu	•
Tehnički podaci	
Širina niše minimalna u mm	450
Širina niše maksimalna u mm	450
Visina niše minimalna u mm	805
Visina niše maksimalna u mm	870
Dubina niše u mm	550
Širina uređaja u mm	448
Visina uređaja u mm	805
Dubina uređaja u mm	550
Dubina uređaja pri otvorenim vratima u cm	116,5
Neto težina u kg	40,8
Ukupna priključna vrijednost u kW	2,00
Napon u V	230
Osigurač u A	10
Broj faza	1
Standardna električna frekvencija	50
Duljina crijeva za dovod vode u cm	1,50
Duljina crijeva za odvod vode u cm	1,50
Duljina električnog kabela u m	1,70
Mini. težina prednje ploče u kg	2,0
Maks. težina prednje ploče u kg	8,0
Raspoloživi jezici na zaslonu	
Raspoloživi jezici na zaslonu s MultiLingua	deutsch, english, hrvatski, română, slovenščina, srpski, ελληνικά
Isporučeni pribor	
1 x pakiranje UltraTabs (20 komada)	•
Vaučer za 1 x pakiranje UltraTabs (20 komada) ili 9 pakiranja po posebnoj cijeni	•


G 5790 SCVi SL

Potpuno integrirana perilica posuđa 45cm

za optimalne rezultate sušenja zahvaljujući AutoOpen sušenju.



G7000, fully integrated dishwasher, 45cm (installation drawing)



G7000, fully integrated dishwasher, 45cm (installation drawing)