

KFN 4898 AD

Samostojeći hladnjak sa zamrzivačem

za dugotr. svježinu i najbolji komfor zahv. PerfectFresh Active i Freeze&Cool.



- 5x duža svježina zahv. aktiv. ovlaživanju – PerfectFresh Active
- Fleksibilna uporaba dijela za zamrzavanje – Freeze&Cool
- Individ. podešivo osvjetljenje dna zahvaljujući FlexiLight 2.0
- Čak se i uređaji bez ručke lako otvaraju zahvaljujući Click2open
- Bez zaleđiv. smrz. namirnica – više nikad odmrzav. zahva. NoFrost



EAN: 4002516612469 / Materijal: 12156970 / Stari broj materijala: 38489816EU1

Kategorija uređaja	
Kombinacija hladnjaka i zamrzivača	•
Izvedba	
Samostojeći uređaj	•
Dizajn	
Boja kućišta	srebrna
Boja prednje strane	Grafitno sivo staklo
Osvjetljenje zone za hlađenje	FlexiLight 2,0
Osvjetljenje zone za zamrzavanje	LED
Osvjetljenje ventilatora	•
Osvjetljenje sustava za održavanje svježine	•
Komfor pri korištenju	
Umrežavanje s Miele@home	•
Sustav za održavanje svježine	PerfectFresh Active
Freeze&Cool	•
Aktivno osvjetljenje gornje ladice	•
Precizno podešavanje unutarnjih vrata	•
ComfortClean	•
DynaCool	•
NoFrost	•
DuplexCool	•
XL unutrašnjost	•
VarioRoom	•
SoftClose	•
SelfClose	•
Pomoć za otvaranje vrata	Click2open
Upravljanje	
Koncept upravljanja	FreshTouch
Precizno podešavanje	Temp. hlađenja i zamrzavanja
Moguće isključivanje dijela za hlađenje	Da
Moguć. isklj. dijela za zamrzav.	•
Nezavisna regulacija temperature zone za hlađenje i zone za zamrzavanje	Da
Brzo hlađenje	•
Brzo zamrzavanje	•
Broj temperaturnih zona	3
Šabat način rada	•
Party način rada	•
Holiday način rada	•
Uređaj/zona za hlađenje	
Broj površina za odlaganje	4
od toga djeljivo (FlexiBoard)	1
od toga osvijetljeno	2
Kromirana polica za boce	•
Broj ladica za održavanje svježine namirnica	2
Broj polica za konzerve na vratima	2
Polica za boce na vratima	1
Polica u vratima	3

KFN 4898 AD

Samostojeći hladnjak sa zamrzivačem
za dugotr. svježinu i najbolji komfor zahv. PerfectFresh Active i Freeze&Cool.




EAN: 4002516612469 / Materijal: 12156970 / Stari broj materijala: 38489816EU1

Uređaj/zona za zamrzavanje	
Broj ladica za zamrzavanje	3
Učinkovitost i održivost	
Razred energetske učinkovitosti (A-G)	A
Godišnja potrošnja energije u kWh	115,34
Potrošnja energije u 24 h u kWh	0,31
Sigurnost	
Funkcija zaključavanja	•
Akustični alarm vrata	•
Akustični alarm temperature za zamrzivač	•
Optički alarm vrata	•
Optički alarm temperature	•
Prikaz nestanka mrežnog napona u zamrzivaču	•
Tehnički podaci	
Širina uređaja u mm	600
Visina uređaja u mm	2015
Dubina uređaja u mm	682
Težina u kg	106,0
Zona za hlađenje u l	259
od toga PerfectFresh zona u l	99
Zona za zamrzavanje sa 4 zvjezdice u l	103
Ukupna iskoristiva zapremnina u l	362
Vrijeme pohrane kod kvara u h	24
Snaga zamrzavanja u kg/24h	10,00
Razred emisije buke koja se prenosi zrakom (A-D)	B
Emisija buke koja se prenosi zrakom u dB(A) re1pW	33
Potrošnja električne energije u miliamperima (mA)	1400
Napon u V	220-240
Osigurač u A	10
Broj faza	1
Frekvencija u Hz	50-60
Isporučeni pribor	
Posuda za jaja	•
PerfectFresh kutija za razvrstavanje	•
Posuda za kockice leda	•


KFN 4898 AD

Samostojeći hladnjak sa zamrzivačem


za dugotr. svježinu i najbolji komfor zahv. PerfectFresh Active i Freeze&Cool.




KFN4898CD bs, KS4887DD edt/cs, top view (footnote*)
(installation drawings)



KFN4395DD, KFN4393FD, KFN4393DD, KFN4795DD bb,
KFN4795CD bb, KFN4898CD, installation (footnote*)



Integrating freestanding refrigeration appliance in a run of
kitchen units, bb, brws, bs, grgr (*Fußnote)



KFN4795CD bb, KS4783DD obsw/matt, KFN4898AD
grgr, KFN4799AD obsw/matt 125 Gala Edition, top view
(installation drawings)