

KMDA 7473 FL-A Silence

Indukcijska ploča za kuhanje s integriranom napom
sa Silence motorom i 2 Flex područja za način rada na odvod zraka



- Najtiši Miele TwoInOne uređaj – Silence motor
- Puno mjesta – 4 velike zone za kuhanje uklj. 2 Flex područja
- Automatsko reguliranje stupnjeva ventilatora – Con@ctivity
- Kompaktno uprav. putem linije s brojevima – ComfortSelect Plus
- Prikladno za fleksibilne instalacije za odvod zraka



EAN: 4002516638438 / Materijal: 12183190 / Stari broj materijala: 26747378D

Izvedba	
Indukcijska ploča za kuhanje s integriranom napom	•
Načini rada	
Vođeni odvod zraka s dodatnim priborom	DFK-xxxx, DMK 150-1
Vođeno kruženje zraka s dodatnim priborom	Odvod zraka
Ne vođeno kruženje zraka (Plug&Play ugradnja)	Ne
Dizajn	
Elegantna staklo-keramička površina	•
Ugradnja u ravnini s radnom površinom	•
Boja staklokeramičke površine	crna
Ugradnja polaganjem na radnu površinu	•
Napa u ravnini površine	•
Boja pokrovne rešetke	Plemeniti čelik
Oprema zona za kuhanje	
Broj zona za kuhanje	4
Broj polja za kuhanje	2
Maksimalni broj posuda za kuhanje	4
PowerFlex zone za kuhanje	
Broj	4
Vrsta	Flex zona za kuhanje
Promjer u mm	Ø 110-210
Snaga u W	2100
Booster u W	3000
1. Zona za kuhanje/područje za kuhanje	
Položaj	lijevo
Vrsta	Flex područje za kuhanje
Dimenzija u mm	210x420
Maks. Booster snaga u W	3700
Maks. snaga u W	3000
2. Zona za kuhanje/područje za kuhanje	
Položaj	desno
Vrsta	Flex zona za kuhanje
Dimenzija u mm	210x420
Maks. Booster snaga u W	3700
Maks. snaga u W	3000
Komfor pri korištenju	
Miele@home	•
Upravljanje putem senzorskih tipki	ComfortSelect Plus
Automatska Con@ctivity funkcija	•
Digitalni prikaz razina snage	•
Boja indikatora	Žuto
Automatika zakuhanja	•
Održavanje topline	•
Stop&Go funkcija	•
Recall funkcija	•
Automatika isključivanja	•
Trajno prepoznavanje posuda	•
Mogućnosti individualne prilagodbe (primjerice zvučni signali)	•
Prikaz zasićenosti aktivnog ugljenog filtra	•

KMDA 7473 FL-A Silence

Indukcijska ploča za kuhanje s integriranom napom sa Silence motorom i 2 Flex područja za način rada na odvod zraka



EAN: 4002516638438 / Materijal: 12183190 / Stari broj materijala: 26747378D

Naknadni rad 5/15 min	•
Zaštita kod brisanja	•
Prikaz zasićenosti filtra za masnoću	•
Podsjetnik minuta	•
CleanCover unutrašnjost nape za jednostavno čišćenje	•
Učinkovitost i održivost	
Razred energetske učinkovitosti (A+++ – D)	A+
ECO motor	•
Godišnja potrošnja energije u kWh/godini	31,5
Silence motor	•
Razred učinkovitosti dinamike fluida	A
Razred učinkovitosti osvjetljenja	NA
Razred učinkovitosti filtriranja masnoće	A
Komfor pri održavanju	
Staklokeramička površina jednostavna za čišćenje	•
Sustav filtracije	
Broj perivih u perilici posuđa Metalni filtri za masnoću od plemenitog čelika (10-slojni)	1
Odvod zraka	
Protok zraka, mini. stupanj (m ³ /h) prema EN 61591	195
Protok zraka, maks. stupanj (m ³ /h) prema EN 61591	530
Protok zraka, intenzivni stupanj (m ³ /h) prema EN 61591	610
Protok zraka, Booster stupanj (m ³ /h)	610
Zvučna snaga, mini. stupanj (dB(A) re1pW) prema EN 60704-3	41,0
Zvučna snaga, maks. stupanj (dB(A) re1pW) prema EN 60704-3	64,0
Zvučna snaga, intenzivni stupanj (dB(A) re1pW) n. EN 60704-3	67,0
Zvučni tlak, mini. stupanj (dB(A) re20μPa) prema EN 60704-2-13	27,0
Zvučna snaga, Booster stupanj (dB(A) re1pW) prema EN 60704-3	67,0
Zvučni tlak, maks. stupanj (dB(A) re20μPa) prema EN 60704-2-13	50,0
Zvučni tlak, intenzivni stupanj (dB(A) re20μPa) n. EN 60704-2-13	53,0
Zvučni tlak, Booster stupanj (dB(A) re20μPa) prema EN 60704-2-13	53,0
Sigurnost	
Sigurnosno isključivanje	•
Funkcija zaključavanja	•
Blokada uključivanja	•
Integrirani ventilator za hlađenje	•
Zaštita od pregrijavanja	•
Prikaz preostale topline	•
Priključak za prozorske kontaktne sklopke	•
Tehnički podaci	
Dimenzije u mm (širina)	800
Dimenzije u mm (visina)	200
Dimenzije u mm (dubina)	520

KMDA 7473 FL-A Silence

Indukcijska ploča za kuhanje s integriranom napom
sa Silence motorom i 2 Flex područja za način rada na odvod zraka




EAN: 4002516638438 / Materijal: 12183190 / Stari broj materijala: 26747378D

Dimenzije izreza u mm (širina) kod ugradnje polaganjem na radnu površinu	780
Dimenzije izreza u mm (dubina) kod ugradnje polaganjem na radnu površinu	500
Visina ugradnje s priključnom kutijom u mm	200
Unutarnja dimenzija izreza u mm (širina) kod ugradnje u ravnini s radnom površinom	780
Unutarnja dimenzije izreza u mm (dubina) kod ugradnje u ravnini s radnom površinom	500
Težina u kg	15
Vanjska dimenzija izreza u mm (širina) kod ugradnje u ravnini s radnom površinom	804
Vanjska dimenzija izreza u mm (dubina) kod ugradnje u ravnini s radnom površinom	524
Ukupna priključna vrijednost u kW	7,50
Napon u V	230
Frekvencija u Hz	50-60
Duljina električnog kabela u m	1,6
Isporučeni pribor	
Priključni kabel	Da


KMDA 7473 FL-A Silence

Indukcijska ploča za kuhanje s integriranom napom sa Silence motorom i 2 Flex područja za način rada na odvod zraka

	Abluftbetrieb	Geführter Umluftbetrieb	Plug&Play-Betrieb
KMDA 7473 FR-A	✓	–	–
KMDA 7473 FR-U	–	✓	✓/✓
KMDA 7473 FL-A	✓	–	–
KMDA 7473 FL-U	–	✓	✓/✓




KMDA7272FL, KMDA7473FL – flush – Installation drawing




KMDA7272FL, KMDA7473FL – Installation drawing


KMDA7473FL/FR – Operating options




KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR, Exhaust air (Installation drawing)




KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view flush, Plug&Play – Installation drawing




KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view lying on top, Plug&Play – Installation drawing



KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view flush+X, Plug&Play – Installation drawing






KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view lying on top+X, Plug&Play – Installation drawing




KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 1 Basis -drawing

KMDA 7473 FL-A Silence


Indukcijska ploča za kuhanje s integriranom napom
sa Silence motorom i 2 Flex područja za način rada na odvod zraka




KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant
2 Basis – drawing




KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR -Installation variant
3 Basis – drawing




KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant
9 Exhaust air – drawing



KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant
10 Exhaust air – drawing



KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant
11 Exhaust air – drawing



KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant
12 Exhaust air – drawing

