

## KMDA 7473 FL-U Silence

Indukcijska ploča za kuhanje s integriranom napom

sa Silence motorom i 2 Flex područja za način rada na kruženje zraka



- Najtiši Miele TwoInOne uređaj – Silence motor
- fleksibilna ugradnja – Plug&Play ili vođeno kruženje zraka
- Puno mjesta – 4 velike zone za kuhanje uklj. 2 Flex područja
- Automatsko reguliranje stupnjeva ventilatora – Con@ctivity
- Kompaktno uprav. putem linije s brojevima – ComfortSelect Plus

EAN: 4002516626022 / Materijal: 12183200 / Stari broj materijala: 26747379D

<b>Izvedba</b>	
Indukcijska ploča za kuhanje s integriranom napom	•
<b>Načini rada</b>	
Vođeno kruženje zraka s dodatnim priborom	DFK-xxxx, DUU 1500, DUU 600
Vođeno kruženje zraka s dodatnim priborom	Kruženje zraka
Ne vođeno kruženje zraka (Plug&Play ugradnja)	Da
<b>Dizajn</b>	
Elegantna staklo-keramička površina	•
Ugradnja u ravnini s radnom površinom	•
Boja staklokeramičke površine	crna
Ugradnja polaganjem na radnu površinu	•
Napa u ravnini površine	•
Boja pokrovne rešetke	Plemeniti čelik
<b>Oprema zona za kuhanje</b>	
Broj zona za kuhanje	4
Broj polja za kuhanje	2
Maksimalni broj posuda za kuhanje	4
<b>PowerFlex zone za kuhanje</b>	
Broj	4
Vrsta	Flex zona za kuhanje
Promjer u mm	Ø 110-210
Snaga u W	2100
Booster u W	3000
<b>1. Zona za kuhanje/područje za kuhanje</b>	
Položaj	lijevo
Vrsta	Flex područje za kuhanje
Dimenzija u mm	210x420
Maks. Booster snaga u W	3700
Maks. snaga u W	3000
<b>2. Zona za kuhanje/područje za kuhanje</b>	
Položaj	desno
Vrsta	Flex zona za kuhanje
Dimenzija u mm	210x420
Maks. Booster snaga u W	3700
Maks. snaga u W	3000
<b>Komfor pri korištenju</b>	
Miele@home	•
Upravljanje putem senzorskih tipki	ComfortSelect Plus
Automatska Con@ctivity funkcija	•
Digitalni prikaz razina snage	•
Boja indikatora	Žuto
Automatika zakuhanja	•
Održavanje topline	•
Stop&Go funkcija	•
Recall funkcija	•
Automatika isključivanja	•
Trajno prepoznavanje posuda	•
Mogućnosti individualne prilagodbe (primjerice zvučni signali)	•

## KMDA 7473 FL-U Silence

Indukcijska ploča za kuhanje s integriranom napom

sa Silence motorom i 2 Flex područja za način rada na kruženje zraka



EAN: 4002516626022 / Materijal: 12183200 / Stari broj materijala: 26747379D

Prikaz zasićenosti aktivnog ugljenog filtra	•
Naknadni rad 5/15 min	•
Zaštita kod brisanja	•
Prikaz zasićenosti filtra za masnoću	•
Podsjetnik minuta	•
CleanCover unutrašnjost nape za jednostavno čišćenje	•
<b>Učinkovitost i održivost</b>	
ECO motor	•
Silence motor	•
<b>Komfor pri održavanju</b>	
Staklokeramička površina jednostavna za čišćenje	•
<b>Sustav filtracije</b>	
Broj perivih u perilici posuđa Metalni filtri za masnoću od plemenitog čelika (10-slojni)	1
<b>Kruženje zraka</b>	
Protok zraka, mini. stupanj (m <sup>3</sup> /h) prema EN 61591	145
Protok zraka, maks. stupanj (m <sup>3</sup> /h) prema EN 61591	465
Protok zraka, Booster stupanj 1 (m <sup>3</sup> /h) prema EN 61591	510
Zvučna snaga, mini. stupanj (dB(A) re1pW) prema EN 60704-3	47,0
Zvučna snaga, maks. stupanj (dB(A) re1pW) prema EN 60704-3	68,0
Zvučni tlak, mini. stupanj (dB(A) re20μPa) prema EN 60704-2-13	34,0
Zvučna snaga, Booster stupanj 1 (dB(A) re1pW) prema EN 60704-3	70,0
Zvučni tlak, maks. stupanj (dB(A) re20μPa) prema EN 60704-2-13	55,0
Zvučni tlak, Booster stupanj 1 (dB(A) re20μPa) prema EN 60704-2-13	57,0
<b>Sigurnost</b>	
Sigurnosno isključivanje	•
Funkcija zaključavanja	•
Blokada uključivanja	•
Integrirani ventilator za hlađenje	•
Zaštita od pregrijavanja	•
Prikaz preostale topline	•
<b>Tehnički podaci</b>	
Dimenzije u mm (širina)	800
Dimenzije u mm (visina)	200
Dimenzije u mm (dubina)	520
Dimenzije izreza u mm (širina) kod ugradnje polaganjem na radnu površinu	780
Dimenzije izreza u mm (dubina) kod ugradnje polaganjem na radnu površinu	500
Visina ugradnje s priključnom kutijom u mm	200
Unutamja dimenzija izreza u mm (širina) kod ugradnje u ravnini s radnom površinom	780
Unutamja dimenzije izreza u mm (dubina) kod ugradnje u ravnini s radnom površinom	500
Težina u kg	15
Vanjska dimenzija izreza u mm (širina) kod ugradnje u ravnini s radnom površinom	804

## KMDA 7473 FL-U Silence

Indukcijska ploča za kuhanje s integriranom napom  
sa Silence motorom i 2 Flex područja za način rada na kruženje zraka




EAN: 4002516626022 / Materijal: 12183200 / Stari broj materijala: 26747379D

Vanjska dimenzija izreza u mm (dubina) kod ugradnje u ravnini s radnom površinom	524
Ukupna priključna vrijednost u kW	7,50
Napon u V	230
Frekvencija u Hz	50-60
Duljina električnog kabela u m	1,6
<b>Isporučeni pribor</b>	
Priključni kabel	Da
Aktivni ugljeni filter za kruženje zraka	•
Plug&Play adapter	•


## KMDA 7473 FL-U Silence

Indukcijska ploča za kuhanje s integriranom napom sa Silence motorom i 2 Flex područja za način rada na kruženje zraka

	Abluftbetrieb	Geführter Umluftbetrieb	Plug&Play-Betrieb
KMDA 7473 FR-A	✓	–	–
KMDA 7473 FR-U	–	✓	✓/✓
KMDA 7473 FL-A	✓	–	–
KMDA 7473 FL-U	–	✓	✓/✓




KMDA7272FL, KMDA7473FL – flush – Installation drawing




KMDA7272FL, KMDA7473FL – Installation drawing


KMDA7473FL/FR – Operating options




KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR, Air circulation (Installation drawing)




KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR, Plug&Play (Installation drawing)




KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view flush, Plug&Play – Installation drawing



KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view lying on top, Plug&Play – Installation drawing




KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view flush+X, Plug&Play – Installation drawing




KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view lying on top+X, Plug&Play – Installation drawing

## KMDA 7473 FL-U Silence


Indukcijska ploča za kuhanje s integriranom napom sa Silence motorom i 2 Flex područja za način rada na kruženje zraka




KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view flush+X – Installation drawing




KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view flush – Installation drawing




KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view lying on top – Installation drawing




KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view lying on top+X – Installation drawing




KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 1 Basis -drawing




KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 2 Basis – drawing



KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR -Installation variant 3 Basis – drawing






KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 4 Circulating air – drawing




KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 5 Circulating air – drawing

## KMDA 7473 FL-U Silence


Indukcijska ploča za kuhanje s integriranom napom sa Silence motorom i 2 Flex područja za način rada na kruženje zraka




KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 6 Circulating air – drawing




KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 13 Circulating air – drawing



KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 14 Circulating air – drawing



KMDA7272FL, KMDA7473FL – flush installation, drilling template, Installation depth 20 cm, Installation drawing



KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – surface installation, drilling template, Installation drawing

KMDA7272FL, KMDA7473FL – flush installation, drilling template, Installation depth 21 cm, Installation drawing

KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – surface installation, 21 cm, drilling template, Installation drawing