


KM 7373 FL

Neovisna indukcijska ploča

S Flex područjem za kuhanje za posuđe za kuhanje većih dimenzija



- Brzo biranje po liniji brojeva – ComfortSelect
- 4 zone za kuhanje uključujući 1 Flex područje za kuhanje
- Širine 800 mm za položenu ugradnju ili ugradnju u ravni površine
- Komunikacija s napom – Automatska funkcija Con@ctivity


EAN: 4002516712008 / Materijal: 12315530 / Stari broj materijala: 26737370D

| | |
|---|-----------------------|
| Vrsta grijanja | |
| Vrsta grijanja | Indukcijska |
| Izvedba | |
| Neovisna o štednjaku | • |
| Dizajn | |
| Elegantna staklo-keramička površina | • |
| Ugradnja u ravni s radnom površinom | • |
| Boja staklokeramičke površine | crna |
| Ugradnja polaganjem na radnu površinu | • |
| Oprema zona za kuhanje | |
| Broj zona za kuhanje | 4 |
| Broj polja za kuhanje | 1 |
| Maksimalni broj posuda za kuhanje | 4 |
| PowerFlex zone za kuhanje | |
| Broj | 2 |
| Vrsta | Flex zona za kuhanje |
| Promjer u mm | Ø 110-210 |
| Snaga u W | 2100 |
| Booster u W | 3000 |
| 1. Zona za kuhanje/područje za kuhanje | |
| Položaj | sprijeda lijevo |
| Vrsta | Vario-zona za kuhanje |
| Dimenzija u mm | Ø 110-220 |
| Maks. Booster snaga u W | 3000 |
| Maks. snaga u W | 2300 |
| 2. Zona za kuhanje/područje za kuhanje | |
| Položaj | straga lijevo |
| Vrsta | Vario-zona za kuhanje |
| Dimenzija u mm | Ø 90-160 |
| Maks. Booster snaga u W | 1850 |
| Maks. snaga u W | 1350 |
| 3. Zona za kuhanje/područje za kuhanje | |
| Položaj | desno |
| Vrsta | Flex zona za kuhanje |
| Dimenzija u mm | 210x400 |
| Maks. Booster snaga u W | 3650 |
| Maks. snaga u W | 3000 |
| Komfor pri korištenju | |
| Miele@home | • |
| Upravljanje putem senzorskih tipki | ComfortSelect |
| Automatska Con@ctivity funkcija | • |
| Prepoznavanje prisutnosti i veličine posude | • |
| Boja indikatora | Žuto |
| Automatika zakuhanja | • |
| Održavanje topline | • |
| Stop&Go funkcija | • |
| Recall funkcija | • |
| Automatika isključivanja | • |
| Trajno prepoznavanje posuda | • |

KM 7373 FL

Neovisna indukcijska ploča

S Flex područjem za kuhanje za posuđe za kuhanje većih dimenzija




EAN: 4002516712008 / Materijal: 12315530 / Stari broj materijala: 26737370D

| | |
|--|-------|
| Mogućnosti individualne prilagodbe (primjerice zvučni signali) | • |
| Podsjetnik minuta | • |
| Učinkovitost i održivost | |
| Iskorištavanje preostale topline | • |
| Potrošnja električne energije u stanju isključenosti u W | 0,5 |
| Potrošnja električne energije u stanju pripravnosti u W | 1,0 |
| Potrošnja električne energije u umreženoj pripravnosti u W | 2,0 |
| Trajanje do automatskog prebacivanja u stanje isključenosti u min | 20 |
| Trajanje do automatskog prebacivanja u stanje spremno za rad u min | 20 |
| Trajanje do automatskog prebacivanja u umreženo stanje spremno za rad u min | 20 |
| Komfor pri održavanju | |
| Staklokeramička površina jednostavna za čišćenje | • |
| Sigurnost | |
| Sigurnosno isključivanje | • |
| Funkcija zaključavanja | • |
| Blokada uključivanja | • |
| Integrirani ventilator za hlađenje | • |
| Zaštita od pregrijavanja | • |
| Prikaz preostale topline | • |
| Tehnički podaci | |
| Dimenzije u mm (širina) | 800 |
| Dimenzije u mm (visina) | 53 |
| Dimenzije u mm (dubina) | 520 |
| Dimenzije izreza u mm (širina) kod ugradnje polaganjem na radnu površinu | 750 |
| Dimenzije izreza u mm (dubina) kod ugradnje polaganjem na radnu površinu | 490 |
| Visina ugradnje s priključnom kutijom u mm | 53 |
| Unutarnja dimenzija izreza u mm (širina) kod ugradnje u ravnini s radnom površinom | 780 |
| Unutarnja dimenzije izreza u mm (dubina) kod ugradnje u ravnini s radnom površinom | 500 |
| Težina u kg | 11 |
| Vanjska dimenzija izreza u mm (širina) kod ugradnje u ravnini s radnom površinom | 804 |
| Vanjska dimenzija izreza u mm (dubina) kod ugradnje u ravnini s radnom površinom | 524 |
| Ukupna priključna vrijednost u kW | 7,30 |
| Duljina električnog kabela u m | 1,4 |
| Napon u V | 230 |
| Frekvencija u Hz | 50-60 |
| Isporučeni pribor | |
| Priključni kabel | Da |


KM 7373 FL

Neovisna indukcijska ploča

S Flex područjem za kuhanje za posuđe za kuhanje većih dimenzija



KM7373FL, KM7372FL surface-mounted (Installation drawing)



KM7373FL, KM7372FL flush (Installation drawing)