

K 7747 C 125 Gala Ed  
Ugradbeni hladnjak  
za profesionalnu pohranu, zahvaljujući PerfectFresh Pro i DynaCool.



- Profesionalna pohrana – još dulja svježina s PerfectFresh Pro
- Optimalno osvjetljenje unutra, koje ne zahtijeva održavanje putem LED
- Pametno umreženo za više mogućnosti – Miele@home
- Ravnomjerno raspodjela temperature u cijelom prostoru za hlađenje – DynaCool
- Nema vidljivog kondenzata zahvaljujući suhoj CleanSteel stražnjoj stjenki



EAN: 4002516711674 / Materijal: 12361920 / Stari broj materijala: 36774730EU1

<b>Jubilarna ponuda</b>	
Jubilarni modeli 125	•
125 Gala Edition	•
<b>Kategorija uređaja</b>	
Hladnjak	•
<b>Izvedba</b>	
Ugradbeni uređaj	•
Integrirani ugradbeni uređaj	•
Smjer otvaranja vrata	desno
Promjenjiv smjer otvaranja vrata	•
<b>Dizajn</b>	
Osvjetljenje zone za hlađenje	LED
<b>Komfort pri korištenju</b>	
Umrežavanje s Miele@home	•
Sustav za održavanje svježine	PerfectFresh Pro
ComfortClean	•
DynaCool	•
ComfortSize	•
SoftClose	•
<b>Upravljanje</b>	
Koncept upravljanja	SensorTouch
Moguće isključivanje dijela za hlađenje	Ne
Nezavisna regulacija temperature zone za hlađenje i zone za zamrzavanje	Ne
Brzo hlađenje	•
Broj temperaturnih zona	2
Šabat način rada	•
Party način rada	•
Holiday način rada	•
<b>Uređaj/zona za hlađenje</b>	
Broj površina za odlaganje od toga djelivo (FlexiBoard)	6 1
Kromirana polica za boce	•
Broj ladicica za održavanje svježine namirnica	3
Suha stražnja stjenka	CleanSteel
Broj policica za konzerve na vratima	2
Polica za boce na vratima	2
Polica u vratima	4
<b>Učinkovitost i održivost</b>	
Razred energetske učinkovitosti (A-G)	C
Godišnja potrošnja energije u kWh	99,65
Potrošnja energije u 24 h u kWh	0,27
<b>Sigurnost</b>	
Funkcija zaključavanja	•
Akustični alarm vrata	•
Optički alarm vrata	•
<b>Tehnički podaci</b>	
Min. širina niše u mm	560
Maks. širina niše u mm	570
Min. visina niše u mm	1772


K 7747 C 125 Gala Ed  
Ugradbeni hladnjak  
za profesionalnu pohranu, zahvaljujući PerfectFresh Pro i DynaCool.




EAN: 4002516711674 / Materijal: 12361920 / Stari broj materijala: 36774730EU1

Maks. visina niše u mm	1788
Dubina niše u mm	550
Širina uređaja u mm	559
Visina uređaja u mm	1770
Dubina uređaja u mm	546
Težina u kg	62,5
Način pričvršćenja	Fiksna vrata
Maks. težina prednje strane vrata dijela za hlađenje izražena u kg	26
Klimatski razred	SN-T
Zona za hlađenje u l	294
od toga PerfectFresh zona u l	98
Ukupna iskoristiva zapremnina u l	294
Razred emisije buke koja se prenosi zrakom (A-D)	B
Emisija buke koja se prenosi zrakom u dB(A) re1pW	32
Potrošnja električne energije u miliamperima (mA)	1200
Napon u V	220-240
Osigurač u A	10
Broj faza	1
Frekvencija u Hz	50-60
Duljina električnog kabela u m	2,2
Zamjena rasvjetnog tijela	Servisna služba
<b>Isporučeni pribor</b>	
Posuda za jaja	•
Vaučer za ActiveAirClean filter	•


K 7747 C 125 Gala Ed  
 Ugradbeni hladnjak  
 za profesionalnu pohranu, zahvaljujući PerfectFresh Pro i DynaCool.



K7733E, K7763E, K7732E, K7734F, K7764E, K7743E, K7744E, K7773D, K7774D (footnote\*) (installation drawings)



K7733E, K7763E, K7732D, K7732E, K7734F, K7764E, K7743E, K7744E, K7773D, K7774D, built-in (footnote\*) (drawings)



K7733E, K7763E, K7732E, K7734F, K7764E, K7743E, K7744E, K7773D, K7774D, side view (installation drawings)