

KFN 7744 C 125 Gala Ed

Ugradbeni hladnjak sa zamrzivačem

za najbolju trajnost pohrane, zahva. PerfectFresh Pro, LED osvjet. i NoFrost.



- Profesionalna pohrana – još dulja svježina s PerfectFresh Pro
- Optimalno osvjet. unutra. koje ne zahtijeva održavanje putem LED
- Pametno umreženo za više mogućnosti – Miele@home
- Bez zaleđiv. smrz. namirnica – više nikad odmrzav. zahva. NoFrost
- Ravnomj. raspodjela temp. u cijelom prost. za hlad. – DynaCool



EAN: 4002516711704 / Materijal: 12361990 / Stari broj materijala: 38774430EU1

Jubilarna ponuda	
Jubilarni modeli 125	•
125 Gala Edition	•
Kategorija uređaja	
Kombinacija hladnjaka i zamrzivača	•
Izvedba	
Ugradbeni uređaj	•
Integrirani ugradbeni uređaj	•
Smjer otvaranja vrata	desno
Promjenjiv smjer otvaranja vrata	•
Dizajn	
Osvjetljenje zone za hlađenje	LED
Komfor pri korištenju	
Umrežavanje s Miele@home	•
Sustav za održavanje svježine	PerfectFresh Pro
ComfortClean	•
DynaCool	•
NoFrost	•
DuplexCool	•
ComfortSize	•
VarioRoom	•
SoftClose	•
Upravljanje	
Koncept upravljanja	SensorTouch
Moguće isključivanje dijela za hlađenje	Da
Nezavisna regulacija temperature zone za hlađenje i zone za zamrzavanje	Da
Brzo hlađenje	•
Brzo zamrzavanje	•
Broj temperaturnih zona	3
Šabat način rada	•
Party način rada	•
Holiday način rada	•
Uređaj/zona za hlađenje	
Broj površina za odlaganje	3
od toga djeljivo (FlexiBoard)	1
Kromirana polica za boce	•
Broj ladica za održavanje svježine namirnica	2
Suha stražnja stjenka	CleanSteel
Broj policica za konzerve na vratima	1
Polica za boce na vratima	1
Polica u vratima	2
Uređaj/zona za zamrzavanje	
Broj ladica za zamrzavanje	3
Učinkovitost i održivost	
Razred energetske učinkovitosti (A-G)	C
Godišnja potrošnja energije u kWh	165,71
Potrošnja energije u 24 h u kWh	0,45
Sigurnost	
Funkcija zaključavanja	•

KFN 7744 C 125 Gala Ed

Ugradbeni hladnjak sa zamrzivačem

za najbolju trajnost pohrane, zahva. PerfectFresh Pro, LED osvjet. i NoFrost.




EAN: 4002516711704 / Materijal: 12361990 / Stari broj materijala: 38774430EU1

Akustični alarm vrata	•
Akustični alarm temperature za zamrzivač	•
Optički alarm vrata	•
Optički alarm temperature	•
Prikaz nestanka mrežnog napona u zamrzivaču	•
Tehnički podaci	
Min. širina niše u mm	560
Maks. širina niše u mm	570
Min. visina niše u mm	1772
Maks. visina niše u mm	1788
Dubina niše u mm	550
Širina uređaja u mm	559
Visina uređaja u mm	1770
Dubina uređaja u mm	546
Težina u kg	68,2
Način pričvršćenja	Fiksna vrata
Maks. težina prednje strane vrata dijela za hlađenje izražena u kg	18
Maks. težina prednje strane vrata dijela za zamrzavanje izražena u kg	12
Klimatski razred	SN-ST
Zona za hlađenje u l	174
od toga PerfectFresh zona u l	71
Zona za zamrzavanje sa 4 zvjezdice u l	70
Ukupna iskoristiva zapremnina u l	244
Vrijeme pohrane kod kvara u h	9
Snaga zamrzavanja u kg/24h	6,00
Razred emisije buke koja se prenosi zrakom (A-D)	B
Emisija buke koja se prenosi zrakom u dB(A) re1pW	33
Potrošnja električne energije u miliamperima (mA)	1400
Napon u V	220-240
Osigurač u A	10
Broj faza	1
Frekvencija u Hz	50-60
Duljina električnog kabela u m	2,2
Zamjena rasvjetnog tijela	Servisna služba
Isporučeni pribor	
Posuda za jaja	•
Posuda za kockice leda	•
Vaučer za ActiveAirClean filter	•

KFN 7744 C 125 Gala Ed

Ugradbeni hladnjak sa zamrzivačem


za najbolju trajnost pohrane, zahva. PerfectFresh Pro, LED osvjet. i NoFrost.



KFN7734C, KFN7734F, KFN7734D, KFN7764D,
KFN7785D, KFN7744E, KFN7774D, installation (footnote*)
(installation drawings)



KFN7734C, KFN7734F, KFN7734D, KFN7764D,
KFN7785D, KFN7744E, KFN7774D, built-in (footnote*)
(installation drawings)



KFNS7734D, KFN7734C, KFN7734F, KFN7734D,
KFN7764D, KFN7785D, KFN7744E, KFN7774D, side view
(installation drawings)