

KWT 6422 iG-1

Ugradbeni hladnjak za temperiranje vina  
s FlexiFrame i Push2open za najzahtjevnije ljubitelje vina.



- Fleksibilno pohranjivanje većih boca za vino uz FlexiFrame
- Savršen dizajn za kuhinje bez ručki – Push2open
- Paralelno pohranjivanje vina odvojenim Temperaturnim zonama
- Nema mirisa u hladnjaku zahvaljujući Active AirClean filtrima
- Vaš hladnjak za vino savršeno se uklapa – s LED-osvjetljenjem



EAN: 4002516712312 / Materijal: 12364280 / Stari broj materijala: 36642222EU1

Kategorija uređaja	
Vinski hladnjak	•
Izvedba	
Ugradbeni uređaj	•
Integrirani ugradbeni uređaj	•
Smjer otvaranja vrata	desno
Promjenjiv smjer otvaranja vrata	•
Mogućnost postavljanja side-by-side	•
Dizajn	
Boja prednje strane	Opsidijan crno staklo
Osvjetljenje zone za vino	LED osvjetljenje
Komfor pri korištenju	
Umrežavanje s Miele@home	•
Potreban dodatni pribor	XKS 3130 W
DynaCool	•
SoftClose	•
Pomoć za otvaranje vrata	Push2open
Silence sustav	•
Broj rozeta	2
Materijal rešetki	Bukva
Broj FlexiFrame rešetki	2
NoteBoard	Da
3D rešetka za prezentaciju	•
Pohrana bez vibracija	•
Upravljanje	
Koncept upravljanja	TouchControl
Nezavisna regulacija temperature zone za hlađenje i zone za zamrzavanje	Ne
Broj temperaturnih zona	2
Podesivi raspon temperature mini. u °C	5
Učinkovitost i održivost	
Razred energetske učinkovitosti (A-G)	G
Godišnja potrošnja energije u kWh	143,00
Potrošnja energije u 24 h u kWh	0,39
Sigurnost	
Funkcija zaključavanja	•
Akustični alarm vrata	•
Akustični alarm temperature	•
Optički alarm vrata	•
Optički alarm temperature	•
Tehnički podaci	
Min. širina niše u mm	560
Maks. širina niše u mm	570
Min. visina niše u mm	874
Maks. visina niše u mm	890
Dubina niše u mm	550
Širina uređaja u mm	595
Visina uređaja u mm	906
Dubina uređaja u mm	572
Težina u kg	55,0

## KWT 6422 iG-1

Ugradbeni hladnjak za temperiranje vina  
s FlexiFrame i Push2open za najzahtjevnije ljubitelje vina.




EAN: 4002516712312 / Materijal: 12364280 / Stari broj materijala: 36642222EU1


Klimatski razred	SN
Zona za vino u l	104
Ukupna iskoristiva zapremnina u l	104
Prostor za broj 0,75 l Bordeaux boca	33 boce
Razred emisije buke koja se prenosi zrakom (A-D)	B
Emisija buke koja se prenosi zrakom u dB(A) re1pW	32
Potrošnja električne energije u miliamperima (mA)	1500
Napon u V	220-240
Osigurač u A	10
Broj faza	1
Frekvencija u Hz	50-60
Duljina električnog kabela u m	2,0
<b>Isporučeni pribor</b>	
Active AirClean filter	•

## KWT 6422 iG-1


Ugradbeni hladnjak za temperiranje vina s FlexiFrame i Push2open za najzahtjevnije ljubitelje vina.




KWT6422iG, KWT6422iG-1, Installation draw




KWT6422iG, KWT6422iG-1, Installation draw, side view




KWT6422iG, KWT6422iG-1, Installation draw




KWT6422iG, KWT6422iG-1, Installation draw, side view




ENB1060, combination 2x45er + KWT6422iG, Installation draw



KWT6422iG, KWT6422iG-1, Interior dimensions (Installation drawings)



ENB1060, combination 60er & 32er ESW + 2x45er + KWT6422iG, Installation draw



ENB1060, combination 45er & 60er + KWT 6422 iG & 14er EVS, Installation draw