

K 31242 UiF-1

Podgradni hladnjak

s praktičnim oblikovanjem unutarnjeg prostora kompaktnog oblika.



- Optimalno osvijetljenje unutrašnjeg prostora kojem nije potrebno održavanje – LED
- Čišćenje komponenata iz perilice – ComfortClean



EAN: 4002516712398 / Materijal: 12364370 / Stari broj materijala: 36312422EU1

<b>Kategorija uređaja</b>	
Hladnjak	•
<b>Izvedba</b>	
Ugradbeni uređaj	•
Integrirani ugradbeni uređaj	•
Ugradbeni uređaj s mogućnosti podgradnje	•
Smjer otvaranja vrata	desno
Promjenjiv smjer otvaranja vrata	•
<b>Dizajn</b>	
Osvjetljenje zone za hlađenje	LED
<b>Komfort pri korištenju</b>	
ComfortClean	•
<b>Upravljanje</b>	
Koncept upravljanja	PicTronic
Nezavisna regulacija temperature zone za hlađenje i zone za zamrzavanje	Ne
Brzo hlađenje	•
Broj temperaturnih zona	2
<b>Uređaj/zona za hlađenje</b>	
Broj površina za odlaganje	3
Broj polica za konzerve na vratima	1
Polica za boce na vratima	1
<b>Učinkovitost i održivost</b>	
Razred energetske učinkovitosti (A-G)	E
Godišnja potrošnja energije u kWh	145,00
Potrošnja energije u 24 h u kWh	0,39
<b>Sigurnost</b>	
Funkcija zaključavanja	•
Akustični alarm vrata	•
<b>Tehnički podaci</b>	
Min. širina niše u mm	600
Maks. širina niše u mm	600
Min. visina niše u mm	820
Maks. visina niše u mm	880
Dubina niše u mm	550
Širina uređaja u mm	597
Visina uređaja u mm	820
Dubina uređaja u mm	550
Težina u kg	35,0
Način pričvršćenja	Fiksna vrata
Maks. težina prednje strane vrata dijela za hlađenje izražena u kg	10
Klimatski razred	SN-ST
Zona za hlađenje u l	105
Zona za zamrzavanje sa 4 zvjezdice u l	15
Ukupna iskoristiva zapremnina u l	119
Vrijeme pohrane kod kvara u h	10
Snaga zamrzavanja u kg/24h	3,00
Razred emisije buke koja se prenosi zrakom (A-D)	B
Emisija buke koja se prenosi zrakom u dB(A) re1pW	35

K 31242 UiF-1

Podgradni hladnjak

s praktičnim oblikovanjem unutarnjeg prostora kompaktnog oblika.






EAN: 4002516712398 / Materijal: 12364370 / Stari broj materijala: 36312422EU1

Potrošnja električne energije u miliamperima (mA)	1200
Napon u V	220-240
Osigurač u A	10
Broj faza	1
Frekvencija u Hz	50
Duljina električnog kabela u m	1,9
Zamjena rasvjetnog tijela	Servisna služba
<b>Isporučeni pribor</b>	
Posuda za jaja	•
Posuda za kockice leda	•

## K 31242 UiF-1

Podgradni hladnjak

s praktičnim oblikovanjem unutarnjeg prostora kompaktnog oblika.



K31222Ui, K31222Ui-1, K31225Ui, K31252Ui,  
K31252Ui-1, K31242UiF, K31242UiF-1, F31202Ui  
(installation drawings)

K31222Ui, K31222Ui-1, K31225Ui, K31252Ui,  
K31252Ui-1, K31242UiF, K31242UiF-1, F31202Ui, side  
view (installation draw)

K31222Ui, K31222Ui-1, K31225Ui, K31252Ui,  
K31252Ui-1, K31242UiF, K31242UiF-1 F31202Ui  
(installation drawings)