

Duoflex HX1

Baterijski usisavači

Učinkovit | Automatska prilagodba snage | Prilagodba uređaja | Sunset žuta



- Litij ionska baterija: Trajanje s jednim punjenjem do 55 minuta *
- Učinkovit kao i klasični Miele usisavač**
- Lagan i kompaktan: 3,1 kg/0,3 l spremnik za prašinu
- Inteligentna električna četka s automatskim podešavanjem snage
- 99,99 %*** kapacitet zadržavanja prašine s Hygiene filtrom

* Vrijedi za stupanj snage 1 bez priključene električne četke.

** Učinak snage uspoređen je s Miele podnim usisavačem Complete C3 (SGEF3) s turbo četkom STB 305-3 (prihvata prašine s tepiha i tvrde podloge s utorima, prihvata vlakana s tepiha). U skladu s IEC62885-2.

*** U skladu s IEC 62885-4

EAN: 4002516714583 / Materijal: 12377670 / Stari broj materijala: 41QLL032EU1

| | |
|---|--------------------------|
| Izvedba | |
| Baterijski usisavači | • |
| Linija proizvoda | Duoflex HX1 |
| Izvedba motora | Digital Efficiency Motor |
| Tip proizvoda | SQLL0 |
| Izvedba i dizajn | |
| Boja | Sunset žuta |
| Čišćenje | |
| Vortex tehnologija | • |
| Komfor pri korištenju | |
| Elektronska regulacija snage rada | Tipke/2 stupnja |
| Zidni držač | Standard |
| Pohrana pribora | HX-AH 20 |
| Sustav filtracije | |
| ComfortClean | • |
| Zapremnina posude za prašinu u l | 0,3 |
| Tehnički podaci | |
| Tip baterije | Litij-ion |
| Nazivni kapacitet baterije u mAh | 2500 |
| Glasnoća izražena u dB | 79,0 |
| Širina u mm | 260 |
| Visina u mm | 1250 |
| Težina u kg | 3,1 |
| Vrijeme rada na MINstupnju PowerUnit solo | 55 |
| Učinak po m ² | 60 |
| Vrijeme punjenja u min. | 210 |
| Nazivna snaga u W | 160 |
| Isporučeni pribor | |
| Četkica za čišćenje | Integrirano |
| Električna četka HX-EB 20 MultiFloor | • |
| Usisni kist HX-DB | • |
| Nastavak za tapecirani namještaj HX-UN | • |
| Uski nastavak HX-CN | • |