

Duoflex HX1

Baterijski usisavači

Učinkovit | Automatska prilagodba snage | Prilagodba uređaja | Sunset žuta



- 99,99 %* kapacit. zadržavanja prašine sa Hygiene filter
- Litij ionska baterija: rad s jednim punjenjem do 55 minuta**
- Učinkovit kao i klasični Miele usisavač***
- SpeedLock: Brza promjena između potpunog i ručnog uređaja
- Lagan i kompaktan: 3,1 kg/0,3 l spremnik za prašinu
- Inteligentna električna četka s automatskim podešavanjem snage

* U skladu sa IEC 62885-4

** Vrijedi za stupanj snage 1 bez priključene električne četke.

*** Učinak snage uspoređen je s Miele podnim usisavačem Complete C3 (SGEF3) s turbo četkom STB 305-3 (prihvata prašine s tepiha i tvrde podloge s utorima, prihvata vlakana s tepiha). U skladu s IEC62885-2.

EAN: 4002516714583 / Materijal: 12377670 / Stari broj materijala: 41QLL032EU1

Izvedba	
Baterijski usisavači	•
Linija proizvoda	Duoflex HX1
Izvedba motora	Digital Efficiency Motor
Tip proizvoda	SQLLO
Boja uređaja	Sunset žuta
Čišćenje	
Vortex tehnologija	•
Komfor pri korištenju	
Elektronska regulacija snage rada	Tipke/2 stupnja
Zidni držač	Speedlock
Pohrana pribora	HX-AH 20
Učinkovitost i održivost	
Nazivna ulazna snaga u W	160
Sustav filtracije	
ComfortClean	•
Zapremnina posude za prašinu u l	0,3
Tehnički podaci	
Tip baterije	Litij-ion
Nazivni kapacitet baterije u mAh	2500
Glasnoća izražena u dB	79,0
Širina u mm	260
Visina u mm	1250
Težina u kg	3,1
Vrijeme rada na MINstupnju PowerUnit solo	55
Učinak po m ²	60
Vrijeme punjenja u min.	210
Isporučeni pribor	
Četkica za čišćenje	Ne
Električna četka HX-EB 20 MultiFloor	•
Usisni kist HX-DB	•
Nastavak za tapacirani namještaj HX-UN	•
Uski nastavak HX-CN	•