

Duoflex HX1 Total Care

Baterijski usisavači

Učinkovit | Grab&Go | Lagan & kompaktnan | Puno dodatnog pribora



- Litij ionska baterija: Trajanje s jednim punjenjem do 55 minuta *
- Praktična funkcija Grab&Go zahvaljujući zidnom nosaču SpeedLock System
- uklj. Electro Compact četku za uklanjanje dlaka kućnih ljubimaca
- Inteligentna električna četka s automatskim podešavanjem snage
- Suvremen koncept dizajna u kombinaciji s osjećajem visoke kvalitete
- 99,99 %** kapacitet zadržavanja prašine s Hygiene filtrom
- uklj. fleksibilno usisno crijevo i fleksibilan, dugi, uski nastavak
- uklj. fleksibilnu univerzalnu četku za usisavanje osjetljivih površina
- Lagan i kompaktnan: 3,1 kg/0,3 l spremnik za prašinu
- Učinkovit kao i klasični Miele usisavač***

* Vrijedi za stupanj snage 1 bez priključene električne četke.

** U skladu s IEC 62885-4

*** Učinak snage uspoređen je s Miele podnim usisavačem Complete C3 (SGEF3) s turbo četkom STB 305-3 (prihvata prašine s tepiha i tvrde podloge s utorima, prihvata vlakana s tepiha). U skladu s IEC62885-2.

EAN: 4002516715337 / Materijal: 12377740 / Stari broj materijala: 41QLL036EU1

Izvedba	
Baterijski usisavači	•
Linija proizvoda	Duoflex HX1
Izvedba motora	Digital Efficiency Motor
Tip proizvoda	SQLL0
Izvedba i dizajn	
Boja	Opsidijan crna
Čišćenje	
Vortex tehnologija	•
Komfor pri korištenju	
Elektronska regulacija snage rada	Tipke/2 stupnja
Zidni držač	Speedlock
SpeedLock system	SpeedLock system
Pohrana pribora	HX-AH 20
Sustav filtracije	
ComfortClean	•
Zapremnina posude za prašinu u l	0,3
Tehnički podaci	
Tip baterije	Litij-ion
Nazivni kapacitet baterije u mAh	2500
Glasnoća izražena u dB	79,0
Širina u mm	260
Visina u mm	1250
Težina u kg	3,1
Vrijeme rada na MINstupnju PowerUnit solo	55
Učinak po m ²	60
Vrijeme punjenja u min.	210
Nazivna snaga u W	160
Isporučeni pribor	
Četkica za čišćenje	Integrirano
Električna četka HX-EB 20 MultiFloor	•
Usisni kist HX-DB	•
Nastavak za tapacirani namještaj HX-UN	•
Uski nastavak HX-CN	•
Univerzalna četka HX-UB	•
Fleksibilni uski nastavak XL HX-CNXL	•
Fleksibilno usisno crijevo HX-FSH 20	•
Electro Compact HX-EC 20	•