

TWC660WP 125 Edition

T1 sušilica rublja s toplinskom pumpom:

S A+++ i DryCare 40 za učinkovito i nježno sušenje.



- DryCare 40 – suši gotovo sve, što se može prati na 40°C
- Brzo sušenje pri najvišoj energetske učinkovitosti – EcoSpeed
- Miele@home – pametno umreženi za više mogućnosti*
- Ušteda, za vrijeme radnog vijeka sušilice – EcoDry tehnologija
- Mirišljivo rublje, kakvo želite – FragranceDos

* Dodatna digitalna ponuda tvrtke Miele & Cie. KG. Sve pametne primjene omogućuje sustav Miele@home. Opseg funkcija može varirati ovisno o modelu i državi.

A+++

EAN: 4002516749554 / Materijal: 12397280 / Stari broj materijala: 12WC6602D

Jubilarna ponuda	
Jubilarni modeli 125	•
Izvedba	
Moguće postavljanje u stup	•
Side-by-Side	•
Klizna	•
Smjer otvaranja vrata	lijevo, promjenjivo
Promjenjiv smjer otvaranja vrata	•
Konstrukcija	
Linija proizvoda	T1 White Edition
Sušilica rublja s toplinskom pumpom	•
Dizajn	
Boja uređaja	Lopoč bijela
Boja upravljačke ploče	Lopoč bijela
Dizajn vrata	Bijela
Boja okretnog regulatora	Lopoč bijela
Izvedba upravljačke ploče	5° zaobljena
Vrsta upravljanja	Okretni regulator
Zaslona	DirectSensor žuti, 7-segmentni
Rezultat sušenja	
Precizno sušenje PerfectDry	•
Sustav mirisa FragranceDos	•
Inteligentna promjena smjera okretanja bubnja	•
Njega rublja	
Sačasti bubanj	•
Punjenje u kg	8,0
Komfor pri korištenju	
Umrežavanje s Miele@home	•
Wash2Dry	•
Odgoda početka programa do 24 h	•
Prikaz preostalog vremena	•
Prikaz odvijanja programa	Ne
Osvjetljenje bubnja	LED
Posuda za kondenzat	•
Integrirani odvod kondenzata	•
AddLoad	•
Učinkovitost i održivost	
Razred energetske učinkovitosti (A+++ – D)	A+++
Godišnja potrošnja energije u kWh	172
Vrijeme rada u standardnom programu u min	170
Buka u standardnom programu Pamuk pri punom bubnju u db(A) re1pW	66
Razred učinkovitosti kondenzacije	A
Potrošnja energije u standardnom programu Pamuk suho za ormar pri punom bubnju u kWh	1,40
EcoDry tehnologija	•
Izmjenjivač topline bez održavanja	•
ProfiEco motor	•
EcoSpeed	•

TWC660WP 125 Edition

T1 sušilica rublja s toplinskom pumpom:

S A+++ i DryCare 40 za učinkovito i nježno sušenje.




EAN: 4002516749554 / Materijal: 12397280 / Stari broj materijala: 12WC6602D

Programi sušenja	
Pamuk	•
Pamuk strelica	•
Jednostavno za održavanje	•
Osjetljivo rublje	•
Košulje	•
Završna obrada vune	•
Express	•
Impregnacija	•
Posteljina	•
Toplo prozračivanje/DryFresh	•
Dodatne opcije kod sušenja	
Zaštita od gužvanja	•
Zvučni signal	•
DryCare 40	•
Kvaliteta	
Nježna rebra	•
Sigurnost	
PIN kôd	•
Prikaz „Isprazniti spremnik“	•
Prikaz „Očistiti filter“	•
Optičko sučelje	•
Tehnički podaci	
Dimenzije u mm (širina)	596
Dimenzije u mm (visina)	850
Dimenzije u mm (dubina)	655
Dubina uređaja pri otvorenim vratima u mm	1077
Težina u kg	56
Ukupna priključna vrijednost u kW	1,10
Napon u V	220-240
Osigurač u A	10
Frekvencija u Hz	50
Duljina električnog kabela u m	2,0
Hermetički zatvoreno	•
Vrsta sredstva za hlađenje	R290
Količina rashladnog sredstva u kg	0,14
Potencijal stvaranja stakleničkih plinova sredstva za hlađenje u CO ₂ e	3
Potencijal stvaranja stakleničkih plinova uređaja u CO ₂ e	0,42
Zamjena rasvjetnog tijela	Servisna služba
Isporučeni pribor	
Mirisni umetak	•
Vaučer za još jedan mirisni umetak	•


TWC660WP 125 Edition

T1 sušilica rublja s toplinskom pumpom:


S A+++ i DryCare 40 za učinkovito i nježno sušenje.




T1 installation drawing, fascia 5 degree, measures in mm



T1 drawing, fascia 5 degree, measures in mm



T1 drawing, fascia 5 degree, with porthole, measures in mm



T1 drawing, fascia 5 degree, without porthole, measures in mm