

TWC660WP 125 Edition

T1 sušilica rublja s toplinskom pumpom:

A+++ | 8 kg | DryCare 40 | EcoSpeed | Miele@home



- Uštedite vrijeme za razvrstavanje; DryCare 40 je savršen za pranje na 40°C\*
- EcoSpeed učinkovito smanjuje vrijeme sušenja za 20 minuta\*\*
- Potpuno upravljanje Vašom sušilicom rublja preko aplikacije Miele@home\*\*\*
- EcoDry jamči efikasan učinak čitav radni vijek sušilice
- FragranceDos se brine da Vaše rublje nakon sušenja miriši svježije\*\*\*\*

\* Nije prikladno za vunu ili svilu.

\*\* U usporedbi s Miele sušilicama rublja bez EcoSpeed pri istoj količini punjenja i razreda energetske učinkovitosti. Ispitano u programu „Pamuk“ pri punom punjenju.

\*\*\* Dodatna digitalna ponuda tvrtke Miele & Cie. KG. Sve pametne primjene omogućuje sustav Miele@home. Opseg funkcija može varirati ovisno o modelu i državi.

\*\*\*\* Patent EP 2 431 516



EAN: 4002516749554 / Materijal: 12397280 / Stari broj materijala: 12WC6602D

## Jubilarna ponuda

Jubilarni modeli 125

•

## Izvedba

Moguće postavljanje u stup

•

Side-by-Side

•

Klizna

•

Smjer otvaranja vrata

lijevo, promjenjivo

Promjenjiv smjer otvaranja vrata

•

## Konstrukcija

Linija proizvoda

T1 White Edition

Sušilica rublja s toplinskom pumpom

•

## Dizajn

Boja uređaja

Lopoč bijela

Boja upravljačke ploče

Lopoč bijela

Dizajn vrata

Bijela

Boja okretnog regulatora

Lopoč bijela

Izvedba upravljačke ploče

5° zaobljena

Vrsta upravljanja

Okretni regulator

Zaslou

DirectSensor žuti,  
7-segmentni

## Rezultat sušenja

Precizno sušenje PerfectDry

•

Sustav mirisa FragranceDos

•

Inteligentna promjena smjera okretanja bubnja

•

## Njega rublja

Sačasti bubanj

•

Punjenje u kg

8,0

## Komfor pri korištenju

Umrežavanje s Miele@home

•

Wash2Dry

•

Odgoda početka programa do 24 h

•

Prikaz preostalog vremena

•

Prikaz odvijanja programa

Ne

Osvjetljenje bubnja

LED

Posuda za kondenzat

•

Integrirani odvod kondenzata

•

AddLoad

•

## Učinkovitost i održivost

Razred energetske učinkovitosti (A+++ – D)

A+++

Godišnja potrošnja energije u kWh

172

Vrijeme rada u standardnom programu u min

170

Buka u standardnom programu Pamuk pri punom bubnju u db(A) re1pW

66

Razred učinkovitosti kondenzacije

A

Potrošnja energije u standardnom programu Pamuk suho za ormar pri punom bubnju u kWh

1,40

EcoDry tehnologija

•

Izmjenjivač topline bez održavanja

•

ProfiEco motor

•

EcoSpeed

•

TWC660WP 125 Edition

T1 sušilica rublja s toplinskom pumpom:

A+++ | 8 kg | DryCare 40 | EcoSpeed | Miele@home



EAN: 4002516749554 / Materijal: 12397280 / Stari broj materijala: 12WC6602D

Programi sušenja	
Pamuk	•
Pamuk strelica	•
Jednostavno za održavanje	•
Osjetljivo rublje	•
Košulje	•
Završna obrada vune	•
Express	•
Impregnacija	•
Posteljina	•
Toplo prozračivanje/DryFresh	•
Dodatne opcije kod sušenja	
Zaštita od gužvanja	•
Zvučni signal	•
DryCare 40	•
Kvaliteta	
Nježna rebra	•
Sigurnost	
PIN kôd	•
Prikaz „Isprazniti spremnik“	•
Prikaz „Očistiti filter“	•
Optičko sučelje	•
Tehnički podaci	
Dimenzije u mm (širina)	596
Dimenzije u mm (visina)	850
Dimenzije u mm (dubina)	655
Dubina uređaja pri otvorenim vratima u mm	1077
Težina u kg	52
Ukupna priključna vrijednost u kW	1,10
Napon u V	220-240
Osigurač u A	10
Frekvencija u Hz	50
Duljina električnog kabela u m	2,0
Hermetički zatvoreno	•
Vrsta sredstva za hlađenje	R290
Količina rashladnog sredstva u kg	0,14
Potencijal stvaranja stakleničkih plinova sredstva za hlađenje u CO <sub>2</sub> e	3
Potencijal stvaranja stakleničkih plinova uređaja u CO <sub>2</sub> e	0,42
Zamjena rasvjetnog tijela	Servisna služba
Isporučeni pribor	
Mirisni umetak	•
Vaučer za još jedan mirisni umetak	•

TWC660WP 125 Edition

T1 sušilica rublja s toplinskom pumpom:

A+++ | 8 kg | DryCare 40 | EcoSpeed | Miele@home




T1 installation drawing, facia 5 degree, measures in mm



T1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



T1 drawing, facia 5 degree, with porthole, measures in mm



T1 drawing, facia 5 degree, without porthole, measures in mm