

## TWL680WP 125 Gala Edition

T1 sušilica rublja s toplinskom pumpom:

Sa SteamFinish i DryCare 40 za nježnu njegu rublja.



- Manje glačanja, više svježine – SteamFinish
- Ugodno tiho sušenje – SilenceDrum
- DryCare 40 – suši gotovo sve, što se može prati na 40°C
- Brzo sušenje pri najvišoj energetske učinkovitosti – EcoSpeed
- Miele@home – pametno umreženi za više mogućnosti\*

\* Dodatna digitalna ponuda tvrtke Miele & Cie. KG. Sve pametne primjene omogućuje sustav Miele@home. Opseg funkcija može varirati ovisno o modelu i državi.

**A+++**

EAN: 4002516749448 / Materijal: 12397290 / Stari broj materijala: 12WL6802D

|  |                                      |
|--|--------------------------------------|
| <b>Jubilarna ponuda</b>  |                                      |
| 125 Gala Edition   | •                                    |
| <b>Jubilarna ponuda</b>  |                                      |
| Jubilarni modeli 125   | •                                    |
| <b>Izvedba</b>   |                                      |
| Moguće postavljanje u stup                                       | •                                    |
| Side-by-Side   | •                                    |
| Klizna   | •                                    |
| Smjer otvaranja vrata  | lijevo, promjenjivo                  |
| Promjenjiv smjer otvaranja vrata                                 | •                                    |
| <b>Konstrukcija</b>  |                                      |
| Linija proizvoda   | T1 White Edition                     |
| Sušilica rublja s toplinskom pumpom                              | •                                    |
| <b>Dizajn</b>  |                                      |
| Boja uređaja   | Lopoč bijela                         |
| Boja upravljačke ploče   | Lopoč bijela                         |
| Dizajn vrata   | Opsidijan crna s kromiranim prstenom |
| Boja okretnog regulatora   | Lopoč bijela / obrub krom.           |
| Izvedba upravljačke ploče  | 5° zaobljena                         |
| Vrsta upravljanja  | Okretni regulator                    |
| Zaslون   | ComfortSensor bijeli, 1 redak        |
| <b>Rezultat sušenja</b>  |                                      |
| Precizno sušenje PerfectDry                                      | •                                    |
| Sustav mirisa FragranceDos <sup>2</sup>                          | •                                    |
| Inteligentna promjena smjera okretanja bubnja                    | •                                    |
| Dokazana higijena  | •                                    |
| <b>Njega rublja</b>  |                                      |
| SilenceDrum  | •                                    |
| Punjenje u kg  | 9,0                                  |
| <b>Komfor pri korištenju</b>                                     |                                      |
| Umrežavanje s Miele@home   | •                                    |
| Wash2Dry   | •                                    |
| Odgoda početka programa do 24 h                                  | •                                    |
| Prikaz preostalog vremena  | •                                    |
| Prikaz odvijanja programa  | Ne                                   |
| Osvjetljenje bubnja  | LED                                  |
| MultiLingua  | •                                    |
| Akustični paket za najniže zvučne vrijedosti                     | •                                    |
| Posuda za kondenzat  | •                                    |
| Integrirani odvod kondenzata                                     | •                                    |
| AddLoad  | •                                    |
| <b>Učinkovitost i održivost</b>                                  |                                      |
| Razred energetske učinkovitosti (A+++ – D)                       | A+++                                 |
| Godišnja potrošnja energije u kWh                                | 185                                  |
| Vrijeme rada u standardnom programu u min                        | 184                                  |
| Buka u standardnom programu Pamuk pri punom bubnju u db(A) re1pW | 64                                   |
| Razred učinkovitosti kondenzacije                                | A                                    |

## TWL680WP 125 Gala Edition

T1 sušilica rublja s toplinskom pumpom:

Sa SteamFinish i DryCare 40 za nježnu njegu rublja.



EAN: 4002516749448 / Materijal: 12397290 / Stari broj materijala: 12WL6802D

|  |         |
|--|---------|
| Potrošnja energije u standardnom programu Pamuk suho za ormar pri punom bubnju u kWh | 1,55    |
| EcoFeedback  | •       |
| EcoDry tehnologija   | •       |
| Izmjenjivač topline bez održavanja   | •       |
| ProfiEco motor   | •       |
| EcoSpeed   | •       |
| <b>Programi sušenja</b>  |         |
| Automatski program plus  | •       |
| Pamuk  | •       |
| Jednostavno za održavanje  | •       |
| Osjetljivo rublje  | •       |
| Košulje  | •       |
| Završna obrada svile   | •       |
| Završna obrada vune  | •       |
| Express  | •       |
| Traper   | •       |
| Outdoor  | •       |
| Impregnacija   | •       |
| Sportska odjeća  | •       |
| Standardni jastuci   | •       |
| Hladno prozračivanje   | •       |
| Toplo prozračivanje  | •       |
| Program s košarom  | •       |
| Predglačanje   | •       |
| Posteljina   | •       |
| Završna obrada parom   | •       |
| <b>Dodatne opcije kod sušenja</b>  |         |
| Zaštita od gužvanja  | •       |
| Zvučni signal  | •       |
| DryCare 40   | •       |
| DryFresh   | •       |
| PowerFresh   | •       |
| <b>Kvaliteta</b>   |         |
| Nježna rebra   | •       |
| <b>Sigurnost</b>   |         |
| PIN kôd  | •       |
| Prikaz „Isprazniti spremnik“   | •       |
| Optičko sučelje  | •       |
| <b>Tehnički podaci</b>   |         |
| Dimenzije u mm (širina)  | 596     |
| Dimenzije u mm (visina)  | 850     |
| Dimenzije u mm (dubina)  | 643     |
| Dubina uređaja pri otvorenim vratima u mm  | 1077    |
| Težina u kg  | 57      |
| Ukupna priključna vrijednost u kW  | 1,10    |
| Napon u V  | 220-240 |
| Osigurač u A   | 10      |
| Frekvencija u Hz   | 50      |
| Duljina električnog kabela u m   | 2,0     |
| Hermetički zatvoreno   | •       |

TWL680WP 125 Gala Edition

T1 sušilica rublja s toplinskom pumpom:

Sa SteamFinish i DryCare 40 za nježnu njegu rublja.




EAN: 4002516749448 / Materijal: 12397290 / Stari broj materijala: 12WL6802D

|  |  |
|--|--|
| Vrsta sredstva za hlađenje   | R290   |
| Količina rashladnog sredstva u kg  | 0,14   |
| Potencijal stvaranja stakleničkih plinova sredstva za hlađenje u CO <sub>2</sub> e | 3  |
| Potencijal stvaranja stakleničkih plinova uređaja u CO <sub>2</sub> e              | 0,42   |
| Zamjena rasvjetnog tijela  | Servisna služba  |
| <b>Isporučeni pribor</b>   |  |
| Mirisni umetak   | •  |
| Vaučer za još jedan mirisni umetak   | •  |
| <b>Raspoloživi jezici na zaslonu</b>   |  |
| Raspoloživi jezici na zaslonu s MultiLingua  | bahasa malaysia, dansk, deutsch, english (AU), english (GB), english (US), español, français (CA), français (FR), hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, portugûês, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά, , , , |


TWL680WP 125 Gala Edition

T1 sušilica rublja s toplinskom pumpom:


Sa SteamFinish i DryCare 40 za nježnu njegu rublja.




T1 installation drawing, facia 5 degree, measures in mm



T1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



T1 drawing, facia 5 degree, without porthole, measures in mm



T1 drawing, facia 5 degree, measures in mm