

## G 7130 SC AutoDos

Samostojeće perilice posuđa

s automat. doziranjem zahvaljujući AutoDos funkciji s integriranim PowerDisk.



- Naše čudo prostora – 3D MultiFlex ladica s više prostora za Vaš pribor za jelo
- Više informacija i suvremeno umrežavanje kućanskih uređaja – Miele@home
- Sve potpuno suho – Miele AutoOpen sušenje
- Pranje svježom vodom – od 6.0 l potrošnje vode u automatskom programu
- Posebno lagano otvaranje i zatvaranje vrata – ComfortClose



EAN: 4002516736790 / Materijal: 12424440 / Stari broj materijala: 21713016A

<b>Konstrukcija</b>	
Samostojeća perilica posuđa	•
<b>Dizajn</b>	
Boja upravljačke ploče	Briljantno bijela
Izvedba upravljačke ploče	Ravna up. ploča
Vrsta upravljanja	Tipka za odabir programa
Boja prikaza	bijela
<b>Komfor</b>	
Umrežavanje s Miele@home	•
Automatsko doziranje s PowerDisk	•
Prikaz preostalog vremena	•
Kontrola funkcija	Zaslon
<b>Učinkovitost i održivost</b>	
Razred energetske učinkovitosti (A–G)	B
Potrošnja vode u automatskom programu u l od	6,0
Potrošnja vode Eco programa u l po programu pranja (ciklus)	8,4
Potrošnja električne energije u programu ECO u kWh	0,64
Potrošnja energije Eco programa u kWh kod 100 programa pranja (ciklusa)	64
Vrijednost potrošnje priključka tople vode u programu ECO u kWh	0,40
Trajanje Eco programa u minutama	199
Razred emisije buke	B
Emisija zvuka u dB(A)	43
EcoFeedback	•
EcoPower tehnologija	•
Priključak na toplu vodu	•
Polu punjenja	•
<b>Kvaliteta rezultata</b>	
Pranje svježom vodom	•
SensorDry	•
Turbothermic sušenje s kruženjem zraka	•
Aktivno kondenzacijsko sušenje	•
BrilliantGlassCare	•
<b>Programi pranja</b>	
QuickPowerWash	•
ECO	•
Automatski program	•
ComfortWash 45°C	•
Intenzivni program 75°C	•
PowerWash	•
ComfortWash+ 55°C	•
Blagi program	•
Posebno tihi program 39 dB(A)	•
Čišćenje uređaja	•
Ispiranje soli	•
<b>Opcije pranja</b>	
AutoDos	•

## G 7130 SC AutoDos

Samostojeće perilice posuđa

s automat. doziranjem zahvaljujući AutoDos funkciji s integriranim PowerDisk.



EAN: 4002516736790 / Materijal: 12424440 / Stari broj materijala: 21713016A

BottleClean	•
Quick	•
IntenseZone	•
Posebno čisto	•
Posebno suho	•
<b>Dizajn košara</b>	
FlexCare držač čaša	2
FlexCare polica za šalice	1
Broj kompleta za jelo	14
MultiClip	•
FlexCare Glass & Bottle	•
XL Assist	•
<b>Sigurnost</b>	
Prikaz kontrole sita	•
<b>Tehnički podaci</b>	
Širina niše minimalna u mm	600
Širina niše maksimalna u mm	600
Visina niše minimalna u mm	845
Visina niše maksimalna u mm	880
Dubina niše u mm	600
Širina uređaja u mm	598
Visina uređaja u mm	845
Dubina uređaja u mm	600
Dubina uređaja pri otvorenim vratima u cm	119,5
Neto težina u kg	56,0
Ukupna priključna vrijednost u kW	2,00
Napon u V	230
Osigurač u A	10
Broj faza	1
Standardna električna frekvencija	50
Duljina crijeva za dovod vode u cm	1,50
Duljina crijeva za odvod vode u cm	1,50
Duljina električnog kabela u m	1,70
<b>Raspoloživi jezici na zaslonu</b>	
Raspoloživi jezici na zaslonu s MultiLingua	deutsch, english, español, français, italiano, nederlands, portugûês, türkçe
<b>Isporučeni pribor</b>	
1 x PowerDisk	•
Vaučer za 6 x PowerDisk	•