

## G 7600 SC AutoDos

Samostojeće perilice posuđa

s automat. doziranjem zahvaljujući AutoDos funkciji s integriranim PowerDisk.



- Inovativan dizajn i maksimalan komfor – 3D MultiFlex ladica
- Jednostavna komunikacija s uređajem – Miele@home
- Iznimno niska razina buke od svega ?? dB (A)
- Pranje svježom vodom – od ?? u automatskom programu
- Fleksibilno i sigurno pozicionirano – ExtraComfort oblik košare



EAN: 4002516738718 / Materijal: 12424820 / Stari broj materijala: 21760016A

| <b>Konstrukcija</b>   |                          |
|---|--------------------------|
| Samostojeća perilica posuđa   | •                        |
| Perilica posuđa širine 60 cm  | •                        |
| <b>Dizajn</b>   |                          |
| Boja upravljačke ploče  | Briljantno bijela        |
| Izvedba upravljačke ploče   | Ravna up. ploča          |
| Vrsta upravljanja   | Tipka za odabir programa |
| Zaslon  | Zaslon s 1 retkom teksta |
| Boja prikaza  | bijela                   |
| MultiLingua   | •                        |
| <b>Komfor</b>   |                          |
| Umrežavanje s Miele@home  | •                        |
| Automatsko doziranje s PowerDisk  | •                        |
| Pomoć pri zatvaranju vrata  | ComfortClose             |
| Prikaz preostalog vremena   | •                        |
| Odgoda početka programa do 24 h   | •                        |
| Kontrola funkcija   | Zaslon                   |
| Odabir jezika na zaslonu  | •                        |
| <b>Učinkovitost i održivost</b>   |                          |
| Razred energetske učinkovitosti (A–G)                                   | A                        |
| Potrošnja vode u automatskom programu u l od                            | 6,0                      |
| Potrošnja vode Eco programa u l po programu pranja (ciklus)             | 8,4                      |
| Potrošnja električne energije u programu ECO u kWh                      | 0,54                     |
| Potrošnja energije Eco programa u kWh kod 100 programa pranja (ciklusa) | 54                       |
| Vrijednost potrošnje priključka tople vode u programu ECO u kWh         | 0,29                     |
| Trajanje Eco programa u minutama  | 230                      |
| Razred emisije buke   | B                        |
| Emisija zvuka u dB(A)   | 42                       |
| EcoFeedback   | •                        |
| EcoPower tehnologija  | •                        |
| Dokazana higijena   | •                        |
| Priključak na toplu vodu  | •                        |
| Pola punjenja   | •                        |
| <b>Kvaliteta rezultata</b>  |                          |
| Pranje svježom vodom  | •                        |
| SensorDry   | •                        |
| Turbothermic sušenje s kruženjem zraka                                  | •                        |
| Aktivno kondenzacijsko sušenje  | •                        |
| BrilliantGlassCare  | •                        |
| <b>Programi pranja</b>  |                          |
| QuickPowerWash  | •                        |
| ECO   | •                        |
| Automatski program  | •                        |
| Intenzivni program 75°C   | •                        |
| PowerWash   | •                        |
| Blagi program   | •                        |
| Higijenski program  | •                        |
| SolarSpar   | •                        |

## G 7600 SC AutoDos

Samostojeće perilice posuđa

s automat. doziranjem zahvaljujući AutoDos funkciji s integriranim PowerDisk.




EAN: 4002516738718 / Materijal: 12424820 / Stari broj materijala: 21760016A

|   |   |
|---|---|
| Posebno tihi program 37 dB(A)               | •   |
| Čišćenje uređaja                            | •   |
| <b>Opcije pranja</b>                        |   |
| AutoDos                                     | •   |
| Express                                     | •   |
| Posebno čisto                               | •   |
| Posebno suho                                | •   |
| <b>Dizajn košara</b>                        |   |
| Smještaj pribora za jelo                    | 3D MultiFlex ladica   |
| FlexCare držač čaša                         | 2   |
| FlexCare polica za šalice                   | 1   |
| Oprema košara                               | ExtraComfort  |
| Broj kompleta za jelo                       | 14  |
| MultiClip                                   | •   |
| <b>Sigurnost</b>                            |   |
| Waterproof sustav                           | •   |
| Prikaz kontrole sita                        | •   |
| Zaštita za djecu                            | •   |
| <b>Tehnički podaci</b>                      |   |
| Širina niše minimalna u mm                  | 600   |
| Širina niše maksimalna u mm                 | 600   |
| Visina niše minimalna u mm                  | 845   |
| Visina niše maksimalna u mm                 | 880   |
| Dubina niše u mm                            | 600   |
| Širina uređaja u mm                         | 598   |
| Visina uređaja u mm                         | 845   |
| Dubina uređaja u mm                         | 600   |
| Dubina uređaja pri otvorenim vratima u cm   | 119,5   |
| Neto težina u kg                            | 56,0  |
| Ukupna priključna vrijednost u kW           | 2,00  |
| Napon u V                                   | 230   |
| Osigurač u A                                | 10  |
| Broj faza                                   | 1   |
| Standardna električna frekvencija           | 50  |
| Duljina crijeva za dovod vode u cm          | 1,50  |
| Duljina crijeva za odvod vode u cm          | 1,50  |
| Duljina električnog kabela u m              | 1,70  |
| <b>Raspoloživi jezici na zaslonu</b>        |   |
| Raspoloživi jezici na zaslonu s MultiLingua | deutsch, english (GB),<br>hrvatski, română,<br>slovenščina, srpski,<br>ελληνικά |
| <b>Isporučeni pribor</b>                    |   |
| 1 x PowerDisk                               | •   |
| Vaučer za 6 x PowerDisk                     | •   |

G 7600 SC AutoDos

Samostojeće perilice posuđa

s automat. doziranjem zahvaljujući AutoDos funkciji s integriranim PowerDisk.



G7000, free standing dishwasher, 60cm (installation drawing)