

G 7605 SCi XXL AutoDos  
Integrirana perilica posuđa XXL  
s automat. doziranjem zahvaljujući AutoDos funkciji s integriranim PowerDisk.



- Najviši razred energetske učinkovitosti A – štedi energiju i čuva okoliš
- Više informacija i suvremeno umrežavanje kućanskih uređaja – Miele@home
- Iznimno niska razina buke od svega 42 dB(a) dB (A)
- Pranje svježom vodom – od 6.0 l potrošnje vode u automatskom programu
- Praktične s dobrim rez. i optimalne za Vašu svakodnevicu – ExtraComfort košare



EAN: 4002516738787 / Materijal: 12424890 / Stari broj materijala: 21760557A

<b>Konstrukcija</b>	
Integrirana perilica posuđa	•
Perilica posuđa širine 60 cm	•
Perilica posuđa XXL	•
<b>Dizajn</b>	
Boja upravljačke ploče	Plemeniti čelik s CleanSteel
Izvedba upravljačke ploče	Ravna up. ploča
Vrsta upravljanja	Softkeys
Zaslon	Zaslon s 1 retkom teksta
Boja prikaza	bijela
MultiLingua	•
<b>Komfor</b>	
U mrežavanje s Miele@home	•
Automatsko doziranje s PowerDisk	•
Prikaz preostalog vremena	•
Odgoda početka programa do 24 h	•
Kontrola funkcija	Zaslon
Odabir jezika na zaslonu	•
<b>Učinkovitost i održivost</b>	
Razred energetske učinkovitosti (A–G)	A
Potrošnja vode u automatskom programu u l od	6,0
Potrošnja vode Eco programa u l po programu pranja (ciklus)	8,4
Potrošnja električne energije u programu ECO u kWh	0,54
Potrošnja energije Eco programa u kWh kod 100 programa pranja (ciklusa)	54
Vrijednost potrošnje priključka tople vode u programu ECO u kWh	0,29
Trajanje Eco programa u minutama	230
Razred emisije buke	B
Emisija zvuka u dB(A)	42
FlexiTimer s EcoStart	•
EcoFeedback	•
EcoPower tehnologija	•
Dokazana higijena	•
Priključak na toplu vodu	•
Pola punjenja	•
<b>Kvaliteta rezultata</b>	
Pranje svježom vodom	•
SensorDry	•
Aktivno kondenzacijsko sušenje	•
BrilliantGlassCare	•
<b>Programi pranja</b>	
QuickPowerWash	•
ECO	•
Automatski program	•
ComfortWash 45°C	•
Intenzivni program 75°C	•
PowerWash	•

G 7605 SCi XXL AutoDos  
Integrirana perilica posuđa XXL  
s automat. doziranjem zahvaljujući AutoDos funkciji s integriranim PowerDisk.



EAN: 4002516738787 / Materijal: 12424890 / Stari broj materijala: 21760557A

ComfortWash+ 55°C	•
Blagi program	•
Higijenski program	•
SolarSpar	•
Posebno tihi program 37 dB(A)	•
Čišćenje uređaja	•
Ispiranje soli	•
<b>Opcije pranja</b>	
AutoDos	•
BottleClean	•
Quick	•
IntenseZone	•
Posebno čisto	•
Posebno suho	•
<b>Dizajn košara</b>	
Smještaj pribora za jelo	3D MultiFlex ladica
FlexCare držač čaša	2
FlexCare polica za šalice	1
Oprema košara	ExtraComfort
Broj kompleta za jelo	14
MultiClip	•
FlexCare Glass & Bottle	•
XL Assist	•
<b>Sigurnost</b>	
Waterproof sustav	•
Prikaz kontrole sita	•
Zaštita za djecu	•
<b>Tehnički podaci</b>	
Širina niše minimalna u mm	600
Širina niše maksimalna u mm	600
Visina niše minimalna u mm	845
Visina niše maksimalna u mm	910
Dubina niše u mm	570
Širina uređaja u mm	598
Visina uređaja u mm	845
Dubina uređaja u mm	570
Dubina uređaja pri otvorenim vratima u cm	120,5
Neto težina u kg	50,2
Ukupna priključna vrijednost u kW	2,00
Napon u V	230
Osigurač u A	10
Broj faza	1
Standardna električna frekvencija	50
Duljina crijeva za dovod vode u cm	1,50
Duljina crijeva za odvod vode u cm	1,50
Duljina električnog kabela u m	1,70
Mini. težina prednje ploče u kg	3,0
Maks. težina prednje ploče u kg	11,0
[putem servisne službe se može opremiti na mini.]	6,0

G 7605 SCi XXL AutoDos  
Integrirana perilica posuđa XXL  
s automat. doziranjem zahvaljujući AutoDos funkciji s integriranim PowerDisk.



EAN: 4002516738787 / Materijal: 12424890 / Stari broj materijala: 21760557A

[putem servisne službe se može opremiti na maks.]

15,0

#### Raspoloživi jezici na zaslonu

Raspoloživi jezici na zaslonu s MultiLingua

deutsch, english (GB),  
hrvatski, română,  
slovenščina, srpski,  
ελληνικά

#### Isporučeni pribor

1 x PowerDisk

•


Vaučer za 6 x PowerDisk

•

G 7605 SCi XXL AutoDos

Integrirana perilica posuđa XXL

s automat. doziranjem zahvaljujući AutoDos funkciji s integriranim PowerDisk.



G7000, integrated dishwasher, XXL, 60cm (installation drawing)