

G 7783 SCVi AutoDos K2O FF  
Potpuno integrirana perilica posuđa  
za savršeni sklad u kuhinji zahvaljujući FrontFit



- Praktično, učink. i održivo – Najbolji rezultati pranja zahv. automat. dozir.
- Naše čudo prostora – 3D MultiFlex ladica s više prostora za Vaš pribor za jelo
- Više informacija i suvremeno umrežavanje kućanskih uređaja – Miele@home
- Omogućuje savršenstvo dizajna kuhinje i automatsko otvaranje – Knock2open
- Praktično punjenje zahv. savršenom pregledu čak i u mraku – BrilliantLight



EAN: 4002516738855 / Materijal: 12424980 / Stari broj materijala: 21778362A

<b>Konstrukcija</b>	
Potpuno integrirana perilica posuđa	•
Perilica posuđa širine 60 cm	•
<b>Dizajn</b>	
Boja upravljačke ploče	Opsidijan crna
Izvedba upravljačke ploče	Potpuno integrirana up. ploča
Vrsta upravljanja	Tipka za odabir programa
Zaslon	Zaslon s 1 retkom teksta
Boja prikaza	bijela
MultiLingua	•
<b>Komfor</b>	
Umrežavanje s Miele@home	•
Automatsko doziranje s PowerDisk	•
Knock2open	•
Pomoć pri zatvaranju vrata	AutoClose
BrilliantLight	•
Prikaz preostalog vremena	•
Odgoda početka programa do 24 h	•
Kontrola funkcija	optičko i akustično
Odabir jezika na zaslonu	•
<b>Učinkovitost i održivost</b>	
Razred energetske učinkovitosti (A–G)	A
Potrošnja vode u automatskom programu u l od	6,0
Potrošnja vode Eco programa u l po programu pranja (ciklus)	8,4
Potrošnja električne energije u programu ECO u kWh	0,54
Potrošnja energije Eco programa u kWh kod 100 programa pranja (ciklusa)	54
Vrijednost potrošnje priključka tople vode u programu ECO u kWh	0,29
Trajanje Eco programa u minutama	230
Razred emisije buke	B
Emisija zvuka u dB(A)	41
FlexiTimer s EcoStart	•
EcoFeedback	•
EcoPower tehnologija	•
Dokazana higijena	•
Priključak na toplu vodu	•
Pola punjenja	•
<b>Kvaliteta rezultata</b>	
Pranje svježom vodom	•
AutoOpen sušenje	•
SensorDry	•
Turbothermic sušenje s kruženjem zraka	•
BrilliantGlassCare	•
<b>Programi pranja</b>	
ECO	•
Automatski program	•
ComfortWash 45°C	•
Intenzivni program 75°C	•

G 7783 SCVi AutoDos K2O FF  
Potpuno integrirana perilica posuđa  
za savršeni sklad u kuhinji zahvaljujući FrontFit



EAN: 4002516738855 / Materijal: 12424980 / Stari broj materijala: 21778362A

PowerWash	•
ComfortWash+ 55°C	•
Blagi program	•
QuickPowerWash	•
Higijenski program	•
SolarSpar	•
Posebno tihi program 37 dB(A)	•
Tjestenina/Riža	•
Bez gornje košare 65°C	•
Čišćenje uređaja	•
Ispiranje soli	•
<b>Opcije pranja</b>	
AutoDos	•
BottleClean	•
Quick	•
IntenseZone	•
Posebno čisto	•
Posebno suho	•
<b>Dizajn košara</b>	
Smještaj pribora za jelo	3D MultiFlex ladica
FlexCare držač čaša	2
FlexCare polica za šalice	1
Oprema košara	MaxiComfort
Broj kompleta za jelo	14
MultiClip	•
FlexCare Glass & Bottle	•
XL Assist	•
StrawClean	•
<b>Sigurnost</b>	
Waterproof sustav	•
Prikaz kontrole sita	•
Zaštita za djecu	•
<b>Tehnički podaci</b>	
Širina niše minimalna u mm	600
Širina niše maksimalna u mm	600
Visina niše minimalna u mm	805
Visina niše maksimalna u mm	870
Dubina niše u mm	550
Širina uređaja u mm	598
Visina uređaja u mm	805
Dubina uređaja u mm	550
Dubina uređaja pri otvorenim vratima u cm	116,5
Neto težina u kg	48,0
Ukupna priključna vrijednost u kW	2,00
Napon u V	230
Osigurač u A	10
Broj faza	1
Standardna električna frekvencija	50
Duljina crijeva za dovod vode u cm	1,50
Duljina crijeva za odvod vode u cm	1,50
Duljina električnog kabela u m	1,70


G 7783 SCVi AutoDos K2O FF  
Potpuno integrirana perilica posuđa  
za savršeni sklad u kuhinji zahvaljujući FrontFit



EAN: 4002516738855 / Materijal: 12424980 / Stari broj materijala: 21778362A

Mini. težina prednje ploče u kg	4,0
Maks. težina prednje ploče u kg	11,0
[putem servisne službe se može opremiti na mini.]	7,0
[putem servisne službe se može opremiti na maks.]	14,0
Zamjena rasvjetnog tijela	Servisna služba
<b>Raspoloživi jezici na zaslonu</b>	
Raspoloživi jezici na zaslonu s MultiLingua	deutsch, english (GB), hrvatski, română, slovenščina, srpski, ελληνικά
<b>Isporučeni pribor</b>	
1 x PowerDisk	•
Vaučer za 6 x PowerDisk	•

G 7783 SCVi AutoDos K2O FF  
Potpuno integrirana perilica posuđa  
za savršeni sklad u kuhinji zahvaljujući FrontFit



G7000, fully integrated dishwasher, 60cm (installation drawing)