

G 7980 SCVi AutoDos K2O

Potpuno integrirana perilica posuđa

- svestrani Miele kuhinjski uređaj za kuhinje bez ručki.



- Praktično, učink. i održivo – Najbolji rezultati pranja zahv. automat. dozir.
- Naše čudo prostora – 3D MultiFlex ladica s više prostora za Vaš pribor za jelo
- Više informacija i suvremeno umrežavanje kućanskih uređaja – Miele@home
- Omogućuje savršenstvo dizajna kuhinje i automatsko otvaranje – Knock2open
- Intuitivno, brzo i pregledno upravljanje na dodir – M Touch Display



EAN: 4002516738916 / Materijal: 12425050 / Stari broj materijala: 21798062A

Konstrukcija	
Potpuno integrirana perilica posuđa	•
Perilica posuđa širine 60 cm	•
Dizajn	
Boja upravljačke ploče	CleanSteel/Opsidijan crna
Izvedba upravljačke ploče	Potpuno integrirana up. ploča
Vrsta upravljanja	Tipka za odabir programa
Zaslon	M Touch Vi
Boja prikaza	bijela
MultiLingua	•
Komfor	
Umrežavanje s Miele@home	•
Automatsko doziranje s PowerDisk	•
Knock2open	•
Pomoć pri zatvaranju vrata	AutoClose
BrilliantLight	•
Prikaz preostalog vremena	•
Odgoda početka programa do 24 h	•
Kontrola funkcija	optičko i akustično
Moguće dodavanje posuđa	•
Odabir jezika na zaslonu	•
Učinkovitost i održivost	
Razred energetske učinkovitosti (A–G)	A
Potrošnja vode u automatskom programu u l od	6,0
Potrošnja vode Eco programa u l po programu pranja (ciklus)	8,4
Potrošnja električne energije u programu ECO u kWh	0,54
Potrošnja energije Eco programa u kWh kod 100 programa pranja (ciklusa)	54
Vrijednost potrošnje priključka tople vode u programu ECO u kWh	0,29
Trajanje Eco programa u minutama	230
Razred emisije buke	B
Emisija zvuka u dB(A)	41
FlexiTimer s EcoStart	•
EcoFeedback	•
EcoPower tehnologija	•
Dokazana higijena	•
Priključak na toplu vodu	•
Pola punjenja	•
Kvaliteta rezultata	
Pranje svježom vodom	•
AutoOpen sušenje	•
SensorDry	•
Turbothermic sušenje s kruženjem zraka	•
BrilliantGlassCare	•
Programi pranja	
ECO	•
Automatski program	•
ComfortWash 45°C	•

G 7980 SCVi AutoDos K20

Potpuno integrirana perilica posuđa

- svestrani Miele kuhinjski uređaj za kuhinje bez ručki.



EAN: 4002516738916 / Materijal: 12425050 / Stari broj materijala: 21798062A

Intenzivni program 75°C	•
PowerWash	•
ComfortWash+ 55°C	•
Blagi program	•
QuickPowerWash	•
Higijenski program	•
SolarSpar	•
Posebno tihi program 37 dB(A)	•
Tjestenina/Riža	•
Bez gornje košare 65°C	•
Čišćenje uređaja	•
Ispiranje soli	•
Opcije pranja	
AutoDos	•
BottleClean	•
Quick	•
IntenseZone	•
Posebno čisto	•
Posebno suho	•
Dizajn košara	
Smještaj pribora za jelo	3D MultiFlex ladica
FlexCare držač čaša	3
FlexCare polica za šalice	1
Oprema košara	MaxiComfort
Broj kompleta za jelo	14
MultiClip	•
FlexCare Glass & Bottle	•
XL Assist	•
StrawClean	•
Sigurnost	
Waterproof sustav	•
Prikaz kontrole sita	•
Zaštita za djecu	•
Tehnički podaci	
Širina niše minimalna u mm	600
Širina niše maksimalna u mm	600
Visina niše minimalna u mm	805
Visina niše maksimalna u mm	870
Dubina niše u mm	550
Širina uređaja u mm	598
Visina uređaja u mm	805
Dubina uređaja u mm	550
Dubina uređaja pri otvorenim vratima u cm	116,5
Neto težina u kg	48,0
Ukupna priključna vrijednost u kW	2,00
Napon u V	230
Osigurač u A	10
Broj faza	1
Standardna električna frekvencija	50
Duljina crijeva za dovod vode u cm	1,50
Duljina crijeva za odvod vode u cm	1,50

G 7980 SCVi AutoDos K2O

Potpuno integrirana perilica posuđa

- svestrani Miele kuhinjski uređaj za kuhinje bez ručki.



EAN: 4002516738916 / Materijal: 12425050 / Stari broj materijala: 21798062A

Duljina električnog kabela u m	1,70
Mini. težina prednje ploče u kg	4,0
Maks. težina prednje ploče u kg	11,0
[putem servisne službe se može opremiti na mini.]	7,0
[putem servisne službe se može opremiti na maks.]	14,0
Zamjena rasvjetnog tijela	Servisna služba
Raspoloživi jezici na zaslonu	
Raspoloživi jezici na zaslonu s MultiLingua	bahasa malaysia, dansk, deutsch, english (AU), english (GB), english (US), español, français (FR), hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, portugûês, русский, româna, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά, , , , ,
Isporučeni pribor	
1 x PowerDisk	•
Vaučer za 6 x PowerDisk	•

G 7980 SCVi AutoDos K20

Potpuno integrirana perilica posuđa

- svestrani Miele kuhinjski uređaj za kuhinje bez ručki.



G7000, fully integrated dishwasher, 60cm (installation drawing)