

WCI880 WPS 125 Gala Edition

W1 perilica rublja sa prednjim punjenjem:

A | 9 kg | 1600 okr/min | SteamCare | Auto. doziranje | QuickPowerWash



- Testirano na 20 godina savršene njege rublja
- Ušteda energije u najboljem razredu energetske učinkovitosti A
- SteamCare smanjuje vrijeme glačanja za do 50 % i osvježava Vašu odjeću
- Precizno i automatsko doziranje sredstva za pranje TwinDos®
- QuickPowerWash jamči učinkovite i brze rezultate za samo 49 minuta



EAN: 4002516759768 / Materijal: 12437410 / Stari broj materijala: 11CI8803A

Jubilarna ponuda	
125 Gala Edition	•
Jubilarna ponuda	
Jubilarni modeli 125	•
Izvedba	
Moguće postavljanje u stup	•
Side-by-Side	•
Ugradnja ispod radne ploče	•
Mogućnost podgradnje	•
Smjer otvaranja vrata	desno
Konstrukcija	
Linija proizvoda	W1 Chrome Edition
Perilica rublja s punjenjem s prednje strane	•
Centrifugiranje	
Maks. broj okretaja centrifuge	1600
Prekid nakon ispiranja	•
Funkcija „bez centrifuge“	•
Dizajn	
Boja uređaja	Lopoč bijela
Boja upravljačke ploče	Lopoč bijela
Dizajn vrata	Grafitno siva Pearfinish
Boja okretnog regulatora	Lopoč bijela / obrub krom.
Izvedba upravljačke ploče	Ravna
Vrsta upravljanja	Okretni regulator
Zaslon	ComfortSensor bijeli, 1 redak
Učinkovitost čišćenja	
Inovativna tehnologija pranja PowerWash	•
Automatsko doziranje sredstva za pranje TwinDos	•
Primjerena količina doziranja CapDosing	•
Opcija mrlje	•
Dokazana higijena	•
Njega rublja	
Sačasti bubanj	•
Komfor pri korištenju	
Umrežavanje s Miele@home	•
Sustav pare SteamCare	•
Odgoda početka programa do 24 h	•
Prikaz preostalog vremena	•
Prikaz odvijanja programa	•
MultiLingua	•
AutoClean ladica za doziranje	•
AddLoad	•
Učinkovitost i održivost	
Razred energetske učinkovitosti (A–G)	A
Otežana potrošnja energije po 100 radnih ciklusa za ciklus pranja u kWh	49
Potrošnja vode po ciklusu rada izražena u l	48
Razred učinkov. centrifuge	A
Razred emisije buke koja se prenosi zrakom (tijekom centrifuge)	A

WCI880 WPS 125 Gala Edition

W1 perilica rublja sa prednjim punjenjem:

A I 9 kg I 1600 okr/min I SteamCare I Auto. doziranje I QuickPowerWash



EAN: 4002516759768 / Materijal: 12437410 / Stari broj materijala: 11CI8803A

Emisija buke koja se prenosi zrakom pri centrifugiranju u dB(A) re 1 pW	68
Trajanje programa „ECO 40-60“ pri nazivnom kapacitetu	199
Potrošnja električne energije u stanju isključenosti u W	0,40
Potrošnja električne energije u umreženoj pripravnosti u W	0,80
EcoFeedback	•
Pranje na niskim temperaturama „hladno“ i „20°C“	•
Automatika količine	•
Mjerač protoka vode	•
Regulacija pjene	•
ProfiEco motor	•
Programi pranja	
QuickPowerWash	•
Automatski program plus	•
Pamuk	•
Jednostavno za održavanje	•
Osjetljivo rublje	•
Košulje	•
Svila (ručno pranje)	•
Vuna (ručno pranje)	•
Brzi program 20	•
Tamno rublje/Traper	•
Outdoor	•
Impregnacija	•
Sportska odjeća	•
Popluni od perja	•
Jastuci	•
Perje	•
Zavjese	•
Pamuk, higijenski program	•
Osvježavanje (para)	•
Završna obrada parom	•
Čišćenje uređaja	•
Novo rublje	•
Samo ispiranje/štirkanje	•
Izbacivanje vode/Centrifugiranje	•
ECO 40-60	•
Dodatne opcije kod pranja	
SingleWash	•
Kratko	•
Namakanje	•
Pretpranje	•
Više vode	•
Dodatno ispiranje	•
Ravnanje parom	•
Predglačanje parom	•
Zvučni signal	•
AllergoWash	•
Kvaliteta	
Protutezi od sivog gusa	•

WCI880 WPS 125 Gala Edition

W1 perilica rublja sa prednjim punjenjem:

A I 9 kg I 1600 okr/min I SteamCare I Auto. doziranje I QuickPowerWash



EAN: 4002516759768 / Materijal: 12437410 / Stari broj materijala: 11CI8803A

Sigurnost

Sustav za zaštitu od izlivanja vode	Waterproof-System
Zaštita za djecu	•
PIN kôd	•
Optičko sučelje	•

Tehnički podaci

Dubina uređaja bez vrata (za podgradnju) u mm	600
Ukupna priključna vrijednost u kW	2,10-2,40
Napon u V	220-240
Osigurač u A	10
Frekvencija u Hz	50

Isporučeni pribor

3 kapsule	•
UltraPhase 1 + 2	•
Vaučer za 5 kartuša Miele UltraPhase	•


Raspoloživi jezici na zaslonu

Raspoloživi jezici na zaslonu s MultiLingua	deutsch, english (GB), français (FR), hrvatski, italiano, magyar, nederlands, polski, română, slovenščina, srpski, türkçe, ελληνικά
---	---


WCI880 WPS 125 Gala Edition

W1 perilica rublja sa prednjim punjenjem:


A | 9 kg | 1600 okr./min | SteamCare | Auto. doziranje | QuickPowerWash



W1 installation drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm