

WWI880 WCS 125 Gala Edition

W1 perilica rublja sa prednjim punjenjem:

A | 9 kg | 1600 okr/min | SteamCare | Automatsko doziranje | QuickPowerWash



- Testirano na 20 godina savršene njege rublja
- Ušteda energije u najboljem razredu energetske učinkovitosti A
- SteamCare smanjuje vrijeme glačanja za do 50 % i osvježava Vašu odjeću
- Precizno i automatsko doziranje sredstva za pranje TwinDos®
- QuickPowerWash jamči učinkovite i brze rezultate za samo 49 minuta



EAN: 4002516761624 / Materijal: 12437420 / Stari broj materijala: 11WI8801A

Jubilarna ponuda	
Jubilarni modeli 125	•
125 Gala Edition	•
Izvedba	
Moguće postavljanje u stup	•
Side-by-Side	•
Ugradnja ispod radne ploče	•
Smjer otvaranja vrata	desno
Konstrukcija	
Linija proizvoda	W1 White Edition
Perilica rublja s punjenjem s prednje strane	•
Centrifugiranje	
Maks. broj okretaja centrifuge	1600
Prekid nakon ispiranja	•
Funkcija „bez centrifuge“	•
Dizajn	
Boja uređaja	Lopoch bijela
Boja upravljačke ploče	Lopoch bijela
Dizajn vrata	Opsidijan crna s kromiranim prstenom
Boja okretnog regulatora	Lopoch bijela / obrub krom.
Izvedba upravljačke ploče	5° zaobljena
Vrsta upravljanja	Okretni regulator
Zaslون	ComfortSensor bijeli, 1 redak
Učinkovitost čišćenja	
Inovativna tehnologija pranja PowerWash	•
Automatsko doziranje sredstva za pranje TwinDos	•
Primjerena količina doziranja CapDosing	•
Opcija mrlje	•
Dokazana higijena	•
Njega rublja	
Saćasti bubanj	•
Punjenje u kg	9,0
Komfor pri korištenju	
Umrežavanje s Miele@home	•
Sustav pare SteamCare	•
Odgoda početka programa do 24 h	•
Prikaz preostalog vremena	•
Prikaz odvijanja programa	•
MultiLingua	•
AutoClean ladica za doziranje	•
AddLoad	•
Učinkovitost i održivost	
Razred energetske učinkovitosti (A–G)	A
Otežana potrošnja energije po 100 radnih ciklusa za ciklus pranja u kWh	49
Potrošnja vode po ciklusu rada izražena u l	48
Razred učinkov. centrifuge	A
Razred emisije buke koja se prenosi zrakom (tijekom centrifuge)	A

WWI880 WCS 125 Gala Edition

W1 perilica rublja sa prednjim punjenjem:

A I 9 kg I 1600 okr/min I SteamCare I Automatsko doziranje I QuickPowerWash



EAN: 4002516761624 / Materijal: 12437420 / Stari broj materijala: 11WI8801A

Emisija buke koja se prenosi zrakom pri centrifugiranju u dB(A) re 1 pW	68
Trajanje programa „ECO 40-60“ pri nazivnom kapacitetu	199
Potrošnja električne energije u stanju isključenosti u W	0,40
Potrošnja električne energije u umreženoj pripravnosti u W	0,80
EcoFeedback	•
Pranje na niskim temperaturama „hladno“ i „20°C“	•
Automatika količine	•
Mjerač protoka vode	•
Regulacija pjene	•
ProfiEco motor	•
Programi pranja	
QuickPowerWash	•
Automatski program plus	•
Pamuk	•
Jednostavno za održavanje	•
Osjetljivo rublje	•
Košulje	•
Svila (ručno pranje)	•
Vuna (ručno pranje)	•
Brzi program 20	•
Tamno rublje/Traper	•
Outdoor	•
Impregnacija	•
Sportska odjeća	•
Popluni od perja	•
Jastuci	•
Perje	•
Zavjese	•
Pamuk, higijenski program	•
Završna obrada parom	•
Čišćenje uređaja	•
Novo rublje	•
Samo ispiranje/štirkanje	•
Izbacivanje vode/Centrifugiranje	•
ECO 40-60	•
Dodatne opcije kod pranja	
SingleWash	•
Kratko	•
Namakanje	•
Pretpranje	•
Više vode	•
Dodatno ispiranje	•
Predglačanje parom	•
Zvučni signal	•
AllergoWash	•
Kvaliteta	
Protutezi od sivog gusa	•
Sigurnost	
Sustav za zaštitu od izlivanja vode	Watercontrol-System
Zaštita za djecu	•

WWI880 WCS 125 Gala Edition

W1 perilica rublja sa prednjim punjenjem:

A I 9 kg I 1600 okr/min I SteamCare I Automatsko doziranje I QuickPowerWash




EAN: 4002516761624 / Materijal: 12437420 / Stari broj materijala: 11WI8801A

PIN kôd	•
Optičko sučelje	•
Tehnički podaci	
Dimenzije u mm (širina)	596
Dimenzije u mm (visina)	850
Dimenzije u mm (dubina)	643
Dubina uređaja pri otvorenim vratima u mm	1077
Težina u kg	94
Ukupna priključna vrijednost u kW	2,10-2,40
Napon u V	220-240
Osigurač u A	10
Frekvencija u Hz	50
Duljina električnog kabela u m	2
Duljina električnog kabela u m	2,0
Isporučeni pribor	
3 kapsule	•
UltraPhase 1 + 2	•
Vaučer za 5 kartuša Miele UltraPhase	•
Raspoloživi jezici na zaslonu	
Raspoloživi jezici na zaslonu s MultiLingua	deutsch, english (GB), français (FR), hrvatski, italiano, magyar, nederlands, polski, română, slovenščina, srpski, türkçe, ελληνικά


WWI880 WCS 125 Gala Edition

W1 perilica rublja sa prednjim punjenjem:


A | 9 kg | 1600 okr/min | SteamCare | Automatsko doziranje | QuickPowerWash



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm