

WCB680 WPS 125 Edition

W1 perilica rublja sa prednjim punjenjem:

A-10 %* I 8 kg I 1400 okr/min I SteamCare I Auto. doziranje I Miele@home



- Testirano na 20 godina savršene njege rublja
- Štedite još više energije sa A -10 %*
- SteamCare smanjuje vrijeme glačanja za do 50 % i osvježava Vašu odjeću
- Precizno i automatsko doziranje sredstva za pranje TwinDos®
- Miele@home – pametno umreženi za više mogućnosti**

* 10 % štedljivije od granične vrijednosti (52) razreda energetske učinkovitosti A

** Dodatna digitalna ponuda tvrtke Miele & Cie. KG. Sve pametne primjene omogućuje sustav Miele@home. Opseg funkcija može varirati ovisno o modelu i državi.



EAN: 4002516759911 / Materijal: 12437440 / Stari broj materijala: 11CB6803A

Jubilarna ponuda	
Jubilarni modeli 125	•
Izvedba	
Moguće postavljanje u stup	•
Side-by-Side	•
Ugradnja ispod radne ploče	•
Mogućnost podgradnje	•
Smjer otvaranja vrata	desno
Konstrukcija	
Linija proizvoda	W1 Chrome Edition
Perilica rublja s punjenjem s prednje strane	•
Centrifugiranje	
Maks. broj okretaja centrifuge	1400
Prekid nakon ispiranja	•
Funkcija „bez centrifuge“	•
Dizajn	
Boja uređaja	Lopoch bijela
Boja upravljačke ploče	Lopoch bijela
Dizajn vrata	Lopoch bijela
Boja okretnog regulatora	Lopoch bijela
Izvedba upravljačke ploče	Ravna
Vrsta upravljanja	Okretni regulator
Zaslon	DirectSensor žuti, 7-segmentni
Učinkovitost čišćenja	
Automatsko doziranje sredstva za pranje TwinDos	•
Primjerena količina doziranja CapDosing	•
Njega rublja	
Saćasti bubanj	•
Punjenje u kg	8,0
Komfor pri korištenju	
Umrežavanje s Miele@home	•
Sustav pare SteamCare	•
Odgoda početka programa do 24 h	•
Prikaz preostalog vremena	•
AutoClean ladicica za doziranje	•
AddLoad	•
Učinkovitost i održivost	
Razred energetske učinkovitosti (A–G)	A
Štedljivije od granične vrijednosti (52) razreda energetske učinkovitosti A	10%
Otežana potrošnja energije po 100 radnih ciklusa za ciklus pranja u kWh	43
Potrošnja vode po ciklusu rada izražena u l	48
Razred učinkov. centrifuge	B
Razred emisije buke koja se prenosi zrakom (tijekom centrifuge)	A
Emisija buke koja se prenosi zrakom pri centrifugiranju u dB(A) re 1 pW	72
Trajanje programa „ECO 40-60“ pri nazivnom kapacitetu	219
Potrošnja električne energije u stanju isključenosti u W	0,30

WCB680 WPS 125 Edition

W1 perilica rublja sa prednjim punjenjem:

A-10 %* | 8 kg | 1400 okr/min | SteamCare | Auto. doziranje | Miele@home



EAN: 4002516759911 / Materijal: 12437440 / Stari broj materijala: 11CB6803A

Potrošnja električne energije u umreženoj pripravnosti u W	0,60
Pranje na niskim temperaturama „hladno“ i „20°C“	•
Mjerač protoka vode	•
Regulacija pjene	•
ProfiEco motor	•
Programi pranja	
Pamuk	•
Pamuk s pretrpanjem	•
Jednostavno za održavanje	•
Osjetljivo rublje	•
Košulje	•
Vuna (ručno pranje)	•
Brzi program 20	•
Tamno rublje/Traper	•
Osvježavanje (para)	•
Izbacivanje vode/Centrifugiranje	•
ECO 40–60	•
Dodatne opcije kod pranja	
Kratko	•
Ravnanje parom	•
Predglačanje parom	•
Zvučni signal	•
Sigurnost	
Sustav za zaštitu od izlivanja vode	Waterproof-System
Zaštita za djecu	•
PIN kôd	•
Optičko sučelje	•
Tehnički podaci	
Dimenzije u mm (širina)	596
Dimenzije u mm (visina)	850
Dimenzije u mm (dubina)	636
Dubina uređaja pri otvorenim vratima u mm	1054
Dubina uređaja bez vrata (za podgradnju) u mm	600
Težina u kg	80
Ukupna priključna vrijednost u kW	2,10-2,40
Napon u V	220-240
Osigurač u A	10
Frekvencija u Hz	50
Duljina električnog kabela u m	2
Isporučeni pribor	
UltraPhase 1 + 2	•
Vaučer za 5 kartuša Miele UltraPhase	•

WCB680 WPS 125 Edition

W1 perilica rublja sa prednjim punjenjem:

A-10 %* | 8 kg | 1400 okr/min | SteamCare | Auto. doziranje | Miele@home



W1 installation drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm