

TCC660WP 125 Edition

T1 sušilica rublja s toplinskom pumpom:

S A+++ i DryCare 40 za učinkovito i nježno sušenje.



- DryCare 40 – suši gotovo sve, što se može prati na 40°C
- Brzo sušenje pri najvišoj energetske učinkovitosti – EcoSpeed
- Miele@home – pametno umreženi za više mogućnosti*
- Ušteda, za vrijeme radnog vijeka sušilice – EcoDry tehnologija
- Mirišljivo rublje, kakvo želite – FragranceDos

* Dodatna digitalna ponuda tvrtke Miele & Cie. KG. Sve pametne primjene omogućuje sustav Miele@home. Opseg funkcija može varirati ovisno o modelu i državi.

A+++

EAN: 4002516767404 / Materijal: 12437920 / Stari broj materijala: 12CC6602A

Jubilarna ponuda	
Jubilarni modeli 125	•
Izvedba	
Moguće postavljanje u stup	•
Side-by-Side	•
Klizna	•
Mogućnost podgradnje	•
Smjer otvaranja vrata	lijevo
Konstrukcija	
Linija proizvoda	T1 Chrome Edition
Sušilica rublja s toplinskom pumpom	•
Dizajn	
Boja uređaja	Lopoch bijela
Boja upravljačke ploče	Lopoch bijela
Dizajn vrata	Bijela
Boja okretnog regulatora	Lopoch bijela
Izvedba upravljačke ploče	Ravna
Vrsta upravljanja	Okretni regulator
Zaslona	DirectSensor žuti, 7-segmentni
Rezultat sušenja	
Precizno sušenje PerfectDry	•
Sustav mirisa FragranceDos	•
Inteligentna promjena smjera okretanja bubnja	•
Njega rublja	
Sačasti bubanj	•
Punjenje u kg	8,0
Komfor pri korištenju	
Umrežavanje s Miele@home	•
Wash2Dry	•
Odgoda početka programa do 24 h	•
Prikaz preostalog vremena	•
Prikaz odvijanja programa	Ne
Osvjetljenje bubnja	LED
Posuda za kondenzat	•
Integrirani odvod kondenzata	•
AddLoad	•
Učinkovitost i održivost	
Razred energetske učinkovitosti (A+++ – D)	A+++
Godišnja potrošnja energije u kWh	172
Vrijeme rada u standardnom programu u min	170
Buka u standardnom programu Pamuk pri punom bubnju u db(A) re1pW	66
Razred učinkovitosti kondenzacije	A
Potrošnja energije u standardnom programu Pamuk suho za ormar pri punom bubnju u kWh	1,40
EcoDry tehnologija	•
Izmjenjivač topline bez održavanja	•
ProfiEco motor	•
EcoSpeed	•

TCC660WP 125 Edition

T1 sušilica rublja s toplinskom pumpom:

S A+++ i DryCare 40 za učinkovito i nježno sušenje.




EAN: 4002516767404 / Materijal: 12437920 / Stari broj materijala: 12CC6602A


Programi sušenja	
Pamuk	•
Jednostavno za održavanje	•
Osjetljivo rublje	•
Košulje	•
Završna obrada vune	•
Express	•
Impregnacija	•
Posteljina	•
Toplo prozračivanje/DryFresh	•
Dodatne opcije kod sušenja	
Zaštita od gužvanja	•
Zvučni signal	•
DryCare 40	•
Kvaliteta	
Nježna rebra	•
Sigurnost	
PIN kôd	•
Prikaz „Isprazniti spremnik“	•
Optičko sučelje	•
Tehnički podaci	
Dimenzije u mm (širina)	596
Dimenzije u mm (visina)	850
Dimenzije u mm (dubina)	640
Dubina uređaja pri otvorenim vratima u mm	1054
Težina u kg	55
Ukupna priključna vrijednost u kW	1,10
Napon u V	220-240
Osigurač u A	10
Frekvencija u Hz	50
Duljina električnog kabela u m	2,0
Hermetički zatvoreno	•
Vrsta sredstva za hlađenje	R290
Količina rashladnog sredstva u kg	0,14
Potencijal stvaranja stakleničkih plinova sredstva za hlađenje u CO ₂ e	3
Potencijal stvaranja stakleničkih plinova uređaja u CO ₂ e	0,42
Zamjena rasvjetnog tijela	Servisna služba
Isporučeni pribor	
Mirisni umetak	•
Vaučer za još jedan mirisni umetak	•

TCC660WP 125 Edition


T1 sušilica rublja s toplinskom pumpom:
S A+++ i DryCare 40 za učinkovito i nježno sušenje.




T1 installation drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



T1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



T1 drawing, slanted facia or straight facia, without porthole, measures in mm



T1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm