

## KMDA 7676 FL-A BlackPerfection

Indukcijska ploča za kuhanje s integriranom napom  
s dvije ekstra velike PowerFlex XL ploče za način rada na odvod zraka



- Najtiši Miele TwinOne uređaj – Silence motor
- Prikladno za fleksibilne instalacije za odvod zraka
- Prostranost – 4 velike zone za kuha. uklj. 2 PowerFlex XL polja
- Automatsko reguliranje stupnjeva ventilatora – Con@ctivity
- U potpunosti crni dizajn za elegantan izgled



EAN: 4002516755944 / Materijal: 12438920 / Stari broj materijala: 26767678D

<b>Izvedba</b>	
Indukcijska ploča za kuhanje s integriranom napom	•
<b>Načini rada</b>	
Vođeni odvod zraka s dodatnim priborom	DMK 150-1, DFK-xxxx
Vođeno kruženje zraka s dodatnim priborom	Odvod zraka
Ne vođeno kruženje zraka (Plug&Play ugradnja)	Ne
<b>Dizajn</b>	
Elegantna staklo-keramička površina	•
Ugradnja u ravnini s radnom površinom	•
Boja staklokeramičke površine	crna
Ugradnja polaganjem na radnu površinu	•
Napa u ravnini površine	•
Boja pokrovne rešetke	Crna
Boja filtra za masnoću	crna
<b>Oprema zona za kuhanje</b>	
Broj zona za kuhanje	4
Broj polja za kuhanje	2
Maksimalni broj posuda za kuhanje	4
<b>PowerFlex zone za kuhanje</b>	
Broj	4
Vrsta	PowerFlex XL zona za kuhanje
Promjer u mm	Ø 150 – 230
Snaga u W	2100
Booster u W	3000
TwinBooster u W	3650
<b>1. Zona za kuhanje/područje za kuhanje</b>	
Položaj	lijevo
Vrsta	PowerFlex XL polje za kuhanje
Dimenzija u mm	230x460
Maks. Booster snaga u W	4800
Maks. snaga u W	3400
Maks. TwinBooster snaga u W	7300
<b>2. Zona za kuhanje/područje za kuhanje</b>	
Položaj	desno
Vrsta	PowerFlex XL polje za kuhanje
Dimenzija u mm	230x460
Maks. Booster snaga u W	4800
Maks. snaga u W	3400
Maks. TwinBooster snaga u W	7300
<b>Komfor pri korištenju</b>	
Miele@home	•
Upravljanje putem senzorskih tipki	ComfortSelect White
Automatska Con@ctivity funkcija	•
Digitalni prikaz razina snage	•
Boja indikatora	Bijela
Automatika zakuhanja	•
Stop&Go funkcija	•
Recall funkcija	•

## KMDA 7676 FL-A BlackPerfection

Indukcijska ploča za kuhanje s integriranom napom  
s dvije ekstra velike PowerFlex XL ploče za način rada na odvod zraka



EAN: 4002516755944 / Materijal: 12438920 / Stari broj materijala: 26767678D

Automatika isključivanja	•
Trajno prepoznavanje posuda	•
Mogućnosti individualne prilagodbe (primjerice zvučni signali)	•
Naknadni rad 5/15 min	•
Zaštita kod brisanja	•
Prikaz zasićenosti filtra za masnoću	•
Podsjetnik minuta	•
Održavanje topline	•
CleanCover unutrašnjost nape za jednostavno čišćenje	•
<b>Učinkovitost i održivost</b>	
Razred energetske učinkovitosti (A+++ – D)	A+
ECO motor	•
Godišnja potrošnja energije u kWh/godini	31,5
Silence motor	•
Razred učinkovitosti dinamike fluida	A
Razred učinkovitosti osvjetljenja	NA
Razred učinkovitosti filtriranja masnoće	A
<b>Komfor pri održavanju</b>	
Staklokeramička površina jednostavna za čišćenje	•
<b>Sustav filtracije</b>	
Broj perivih u perilici posuđa Metalni filtri za masnoću od plemenitog čelika (10-slojni)	1
<b>Odvod zraka</b>	
Protok zraka, mini. stupanj (m <sup>3</sup> /h) prema EN 61591	195
Protok zraka, maks. stupanj (m <sup>3</sup> /h) prema EN 61591	530
Protok zraka, intenzivni stupanj (m <sup>3</sup> /h) prema EN 61591	610
Protok zraka, Booster stupanj (m <sup>3</sup> /h)	610
Zvučna snaga, mini. stupanj (dB(A) re1pW) prema EN 60704-3	41,0
Zvučna snaga, maks. stupanj (dB(A) re1pW) prema EN 60704-3	64,0
Zvučna snaga, intenzivni stupanj (dB(A) re1pW) n. EN 60704-3	67,0
Zvučni tlak, mini. stupanj (dB(A) re20μPa) prema EN 60704-2-13	27,0
Zvučna snaga, Booster stupanj (dB(A) re1pW) prema EN 60704-3	67,0
Zvučni tlak, maks. stupanj (dB(A) re20μPa) prema EN 60704-2-13	50,0
Zvučni tlak, intenzivni stupanj (dB(A) re20μPa) n. EN 60704-2-13	53,0
Zvučni tlak, Booster stupanj (dB(A) re20μPa) prema EN 60704-2-13	53,0
<b>Sigurnost</b>	
Sigurnosno isključivanje	•
Funkcija zaključavanja	•
Blokada uključivanja	•
Integrirani ventilator za hlađenje	•
Zaštita od pregrijavanja	•
Prikaz preostale topline	•
Priključak za prozorske kontaktne sklopke	•

## KMDA 7676 FL-A BlackPerfection

Indukcijska ploča za kuhanje s integriranom napom  
s dvije ekstra velike PowerFlex XL ploče za način rada na odvod zraka




EAN: 4002516755944 / Materijal: 12438920 / Stari broj materijala: 26767678D


<b>Tehnički podaci</b>	
Dimenzije u mm (širina)	800
Dimenzije u mm (visina)	238
Dimenzije u mm (dubina)	520
Dimenzije izreza u mm (širina) kod ugradnje polaganjem na radnu površinu	780
Dimenzije izreza u mm (dubina) kod ugradnje polaganjem na radnu površinu	500
Visina ugradnje s priključnom kutijom u mm	238
Unutarnja dimenzija izreza u mm (širina) kod ugradnje u ravnini s radnom površinom	780
Unutarnja dimenzija izreza u mm (dubina) kod ugradnje u ravnini s radnom površinom	500
Težina u kg	20
Vanjska dimenzija izreza u mm (širina) kod ugradnje u ravnini s radnom površinom	804
Vanjska dimenzija izreza u mm (dubina) kod ugradnje u ravnini s radnom površinom	524
Ukupna priključna vrijednost u kW	7,50
Napon u V	230
Frekvencija u Hz	50-60
Duljina električnog kabela u m	2
<b>Isporučeni pribor</b>	
Priključni kabel	Da

## KMDA 7676 FL-A BlackPerfection


Indukcijska ploča za kuhanje s integriranom napom s dvije ekstra velike PowerFlex XL ploče za način rada na odvod zraka




KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation drawing




KMDA7676FL, KMDA7876FL – flush – Installation drawing




KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view lying on top – Installation drawing




KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view lying on top+X – Installation drawing




KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view flush – Installation drawing




KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view flush+X – Installation drawing



KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view lying on top, Plug&Play – Installation drawing



KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view lying on top+X, Plug&Play – Installation drawing




KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view flush, Plug&Play – Installation drawing


## KMDA 7676 FL-A BlackPerfection

Indukcijska ploča za kuhanje s integriranom napom


s dvije ekstra velike PowerFlex XL ploče za način rada na odvod zraka




KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view flush+X, Plug&Play – Installation drawing




KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation variant 1 Basis -drawing




KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation variant 2 Basis – drawing




KMDA7676FL, KMDA7876FL -Installation variant 3 Basis – drawing




KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation variant 9 Exhaust air – drawing




KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation variant 10 Exhaust air – drawing



KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation variant 11 Exhaust air – drawing



KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation variant 12 Exhaust air – drawing



KMDA7676FL/FR, KMDA7876FL/FR, Exhaust air (Installation drawing)