

K 7447 C

Ugradbeni hladnjak

s PerfectFresh Pro za dugotrajniju svježinu, modernim LED osvjet. i DynaCool.



- Profesionalna pohrana – još dulja svježina s PerfectFresh Pro
- Optimalno osvjet. unutra, koje ne zahtijeva održavanje putem LED
- Ravnomj. raspodjela temp. u cijelom prost. za hlad. – DynaCool
- Nema vidljivog stvaranja kondenz. zahva. suhoj stražnjoj stjenki
- Čišćenje pretinaca u vratima u perilici posuđa – ComfortClean



EAN: 4002516746584 / Materijal: 12444110 / Stari broj materijala: 36744700EU1

Kategorija uređaja	
Hladnjak	•
Izvedba	
Ugradbeni uređaj	•
Integrirani ugradbeni uređaj	•
Smjer otvaranja vrata	desno
Promjenjiv smjer otvaranja vrata	•
Dizajn	
Osvjetljenje zone za hlađenje	LED
Komfor pri korištenju	
Umrežavanje s Miele@home	•
Sustav za održavanje svježine	PerfectFresh Pro
ComfortClean	•
DynaCool	•
ComfortSize	•
SoftClose	•
Upravljanje	
Koncept upravljanja	SensorTouch
Moguće isključivanje dijela za hlađenje	Ne
Nezavisna regulacija temperature zone za hlađenje i zone za zamrzavanje	Ne
Brzo hlađenje	•
Broj temperaturnih zona	2
Šabat način rada	•
Party način rada	•
Holiday način rada	•
Uređaj/zona za hlađenje	
Broj površina za odlaganje	5
od toga djeljivo (FlexiBoard)	1
Kromirana polica za boce	•
Broj ladica za održavanje svježine namirnica	2
Suha stražnja stjenka	Plastika
Broj policica za konzerve na vratima	3
Polica za boce na vratima	1
Polica u vratima	4
Učinkovitost i održivost	
Razred energetske učinkovitosti (A–G)	C
Godišnja potrošnja energije u kWh	91,25
Potrošnja energije u 24 h u kWh	0,24
Sigurnost	
Funkcija zaključavanja	•
Akustični alarm vrata	•
Optički alarm vrata	•
Tehnički podaci	
Min. širina niše u mm	560
Maks. širina niše u mm	570
Min. visina niše u mm	1397
Maks. visina niše u mm	1413
Dubina niše u mm	550
Širina uređaja u mm	559

K 7447 C

Ugradbeni hladnjak

s PerfectFresh Pro za dugotrajniju svježinu, modernim LED osvjet. i DynaCool.




EAN: 4002516746584 / Materijal: 12444110 / Stari broj materijala: 36744700EU1

Visina uređaja u mm	1395
Dubina uređaja u mm	546
Težina u kg	49,2
Način pričvršćenja	Fiksna vrata
Maks. težina prednje strane vrata dijela za hlađenje izražena u kg	21
Klimatski razred	SN-T
Zona za hlađenje u l	223
od toga PerfectFresh zona u l	67
Ukupna iskoristiva zapremnina u l	223
Razred emisije buke koja se prenosi zrakom (A-D)	B
Emisija buke koja se prenosi zrakom u dB(A) re1pW	32
Potrošnja električne energije u miliamperima (mA)	1200
Napon u V	220-240
Osigurač u A	10
Broj faza	1
Frekvencija u Hz	50-60
Duljina električnog kabela u m	2,2
Zamjena rasvjetnog tijela	Servisna služba
Isporučeni pribor	
Posuda za jaja	•

K 7447 C

Ugradbeni hladnjak

s PerfectFresh Pro za dugotrajniju svježinu, modernim LED osvjet. i DynaCool.



K7433E, K7434E, K7464E, K7443D, K7444D, K7473D, K7474D, FNS74470D, installation (footnote*) (installation drawings)

K7433E, K7434E, K7464E, K7443D, K7444D, K7473D, K7474D, FNS7470D, built-in (footnote*) (installation drawings)

K7477B, K7438C, K7433E, K7434E, K7464E, K7443D, K7444D, K7473D, K7474D, FNS7470D, side view (installation drawings)