

K 7478 C

Ugradbeni hladnjak, 140 cm visina niše
s PerfectFresh Active za najbolju svjež., FlexiLight 2.0 i pret. za zamr. sa 4*.



- 5x duža svježina zahva. aktiv. ovlaživanju – PerfectFresh Active
- Individualno podešivo osvetljenje dna zahvaljujući FlexiLight 2.0
- Integrirani pretinac za zamrzavanje sa 4
- Ravnomjer. raspodjela temp. u cijelom prost. za hlad. – DynaCool
- Individualno prilagodljivo podešavanje visine pretinaca u vratima



EAN: 4002516747512 / Materijal: 12444250 / Stari broj materijala: 36747800EU1

Opće informacije

Oznaka modela	K 7478 C
Kataloški broj proizvođača	12444250
EAN broj	4002516747512
Marketinški razred	Platinum

Kategorija uređaja

Hladnjak

Izvedba

Ugradbeni uređaj	•
Integrirani ugradbeni uređaj	•
Smjer otvaranja vrata	desno
Promjenjiv smjer otvaranja vrata	•

Dizajn

Osvjetljenje ventilatora	•
Osvjetljenje sustava za održavanje svježine	•

Komfor pri korištenju

Osvjetljenje zone za hlađenje	FlexiLight 2,0
Umrežavanje s Miele@home	•
Sustav za održavanje svježine	PerfectFresh Active
Precizno podešavanje unutarnjih vrata	•
ComfortClean	•
ComfortSize	•
DynaCool	•
Party način rada	•
Holiday način rada	•
ComfortFrost	•
SoftClose	•
SelfClose	•
Dispenser leda/vode s priključkom svježe vode	Ne

Upravljanje

Koncept upravljanja	FreshTouch
Moguće isključivanje dijela za hlađenje	Ne
Brzo hlađenje	•
Broj temperaturnih zona	3
Šabat način rada	•

Uređaj/zona za hlađenje

Pretinac za zamrzavanje sa 4*	•
Broj površina za odlaganje	4
od toga djeljivo (FlexiBoard)	1
od toga osvijetljeno	2
Kromirana polica za boce	•
Broj ladica za održavanje svježine namirnica	2
Suha stražnja stjenka	CleanSteel
Broj policica za konzerve na vratima	3
Polica za boce na vratima	1
Polica u vratima	4

Učinkovitost i održivost

Razred energetske učinkovitosti (A-G)	C
---------------------------------------	---

K 7478 C

Ugradbeni hladnjak, 140 cm visina niše

s PerfectFresh Active za najbolju svjež., FlexiLight 2.0 i pret. za zamr. sa 4*.



EAN: 4002516747512 / Materijal: 12444250 / Stari broj materijala: 36747800EU1

Godišnja potrošnja energije u kWh	116,07
Potrošnja energije u 24 h u kWh	0,31
Sigurnost	
Funkcija zaključavanja	•
Akustični alarm vrata	•
Optički alarm vrata	•
Tehnički podaci	
Min. širina niše u mm	560
Maks. širina niše u mm	570
Min. visina niše u mm	1397
Maks. visina niše u mm	1413
Dubina niše u mm	550
Širina uređaja u mm	559
Visina uređaja u mm	1395
Dubina uređaja u mm	546
Težina u kg	55,2
Način pričvršćenja	Fiksna vrata
Maks. težina prednje strane vrata dijela za hlađenje izražena u kg	21
Klimatski razred	SN-T
Zona za hlađenje u l	192
od toga PerfectFresh zona u l	67
Zona za zamrzavanje sa 4 zvjezdice u l	16
Ukupna iskoristiva zapremnina u l	207
Vrijeme pohrane kod kvara u h	9
Snaga zamrzavanja u kg/24h	2,00
Razred emisije buke koja se prenosi zrakom (A-D)	B
Emisija buke koja se prenosi zrakom u dB(A) re1pW	33
Potrošnja električne energije u miliamperima (mA)	1200
Napon u V	220-240
Osigurač u A	10
Broj faza	1
Frekvencija u Hz	50-60
Duljina električnog kabela u m	2,2
Zamjena rasvjetnog tijela	Usluga
Isporučeni pribor	
Posuda za jaja	•
PerfectFresh kutija za razvrstavanje	•
Posuda za kockice leda	•

K 7478 C

Ugradbeni hladnjak, 140 cm visina niše
s PerfectFresh Active za najbolju svjež., FlexiLight 2.0 i pret. za zamr. sa 4*.

