

K 7715 E

Ugradbeni hladnjak

s DynaCool i LED osvjetljenjem za praktičnu pohranu namirnica.



- Prostrana ladica s podesivom količinom vlage – DailyFresh
- Optimalno osvjetljenje unutra, koje ne zahtijeva održavanje putem LED
- Ravnomjerno raspodjela temp. u cijelom prost. za hlad. – DynaCool
- Čišćenje pretinaca u vratima u perilici posuđa – ComfortClean
- Više mjesta u unutrašnjosti za nezgrapne predmete – ComfortSize



EAN: 4002516747543 / Materijal: 12444380 / Stari broj materijala: 36771500EU1

<b>Kategorija uređaja</b>	
Hladnjak	•
<b>Izvedba</b>	
Ugradbeni uređaj	•
Integrirani ugradbeni uređaj	•
Smjer otvaranja vrata	desno
Promjenjiv smjer otvaranja vrata	•
<b>Dizajn</b>	
Osvjetljenje zone za hlađenje	LED
<b>Komfor pri korištenju</b>	
Umrežavanje s Miele@home	•
Sustav za održavanje svježine	DailyFresh
ComfortClean	•
DynaCool	•
ComfortSize	•
Naknadno opremanje sa SoftClose	•
<b>Upravljanje</b>	
Koncept upravljanja	SensorTouch
Moguće isključivanje dijela za hlađenje	Ne
Nezavisna regulacija temperature zone za hlađenje i zone za zamrzavanje	Ne
Brzo hlađenje	•
Broj temperaturnih zona	1
Šabat način rada	•
Party način rada	•
Holiday način rada	•
<b>Uređaj/zona za hlađenje</b>	
Broj površina za odlaganje	7
Kromirana polica za boce	•
Broj ladica za održavanje svježine namirnica	2
Broj policica za konzerve na vratima	3
Polica za boce na vratima	2
Polica u vratima	5
<b>Učinkovitost i održivost</b>	
Razred energetske učinkovitosti (A-G)	E
Godišnja potrošnja energije u kWh	114,25
Potrošnja energije u 24 h u kWh	0,31
<b>Sigurnost</b>	
Funkcija zaključavanja	•
Akustični alarm vrata	•
Optički alarm vrata	•
<b>Tehnički podaci</b>	
Min. širina niše u mm	560
Maks. širina niše u mm	570
Min. visina niše u mm	1772
Maks. visina niše u mm	1788
Dubina niše u mm	550
Širina uređaja u mm	559
Visina uređaja u mm	1770
Dubina uređaja u mm	546

K 7715 E

Ugradbeni hladnjak


s DynaCool i LED osvjetljenjem za praktičnu pohranu namirnica.




EAN: 4002516747543 / Materijal: 12444380 / Stari broj materijala: 36771500EU1

Težina u kg	56,0
Način pričvršćenja	Fiksna vrata
Maks. težina prednje strane vrata dijela za hlađenje izražena u kg	26
Klimatski razred	SN-T
Zona za hlađenje u l	309
Ukupna iskoristiva zapremnina u l	308
Razred emisije buke koja se prenosi zrakom (A-D)	B
Emisija buke koja se prenosi zrakom u dB(A) re1pW	33
Potrošnja električne energije u miliamperima (mA)	1200
Napon u V	220-240
Osigurač u A	10
Broj faza	1
Frekvencija u Hz	50-60
Duljina električnog kabla u m	2,2
Zamjena rasvjetnog tijela	Servisna služba
<b>Isporučeni pribor</b>	
Posuda za jaja	•


K 7715 E  
 Ugradbeni hladnjak  
 s DynaCool i LED osvjetljenjem za praktičnu pohranu namirnica.



K7733E, K7763E, K7732E, K7734F, K7764E, K7743E, K7744E, K7773D, K7774D (footnote\*) (installation drawings)



K7733E, K7763E, K7732D, K7732E, K7734F, K7764E, K7743E, K7744E, K7773D, K7774D, built-in (footnote\*) (drawings)



K7733E, K7763E, K7732E, K7734F, K7764E, K7743E, K7744E, K7773D, K7774D, side view (installation drawings)