

K 7738 D

Ugradbeni hladnjak

s velikim unut. prost., LED osvjet. bez održavanja i pretincem za zamrz. sa 4*.



- Prostrana ladica s podesivom količinom vlage – DailyFresh
- Optimalno osvjet. unutra. koje ne zahtijeva održavanje putem LED
- Integrirani pretinac za zamrzavanje sa 4
- Ravnomj. raspodjela temp. u cijelom prost. za hlad. – DynaCool
- Čišćenje pretinaca u vratima u perilici posuđa – ComfortClean



EAN: 4002516747710 / Materijal: 12444450 / Stari broj materijala: 36773800EU1

Kategorija uređaja	
Hladnjak	•
Izvedba	
Ugradbeni uređaj	•
Integrirani ugradbeni uređaj	•
Smjer otvaranja vrata	desno
Promjenjiv smjer otvaranja vrata	•
Dizajn	
Osvjetljenje zone za hlađenje	LED
Komfor pri korištenju	
Umrežavanje s Miele@home	•
Sustav za održavanje svježine	DailyFresh
ComfortClean	•
DynaCool	•
ComfortFrost	•
ComfortSize	•
SoftClose	•
Upravljanje	
Koncept upravljanja	SensorTouch
Moguće isključivanje dijela za hlađenje	Ne
Nezavisna regulacija temperature zone za hlađenje i zone za zamrzavanje	Ne
Brzo hlađenje	•
Broj temperaturnih zona	2
Šabat način rada	•
Party način rada	•
Holiday način rada	•
Uređaj/zona za hlađenje	
Broj površina za odlaganje od toga djeljivo (FlexiBoard)	5 1
Kromirana polica za boce	•
Broj ladica za održavanje svježine namirnica	2
Broj policica za konzerve na vratima	3
Polica za boce na vratima	2
Polica u vratima	5
Učinkovitost i održivost	
Razred energetske učinkovitosti (A–G)	D
Godišnja potrošnja energije u kWh	136,51
Potrošnja energije u 24 h u kWh	0,37
Sigurnost	
Funkcija zaključavanja	•
Akustični alarm vrata	•
Optički alarm vrata	•
Tehnički podaci	
Min. širina niše u mm	560
Maks. širina niše u mm	570
Min. visina niše u mm	1772
Maks. visina niše u mm	1788
Dubina niše u mm	550
Širina uređaja u mm	559

K 7738 D

Ugradbeni hladnjak

s velikim unut. prost., LED osvjet. bez održavanja i pretincem za zamrz. sa 4*.



EAN: 4002516747710 / Materijal: 12444450 / Stari broj materijala: 36773800EU1

Visina uređaja u mm	1770
Dubina uređaja u mm	546
Težina u kg	57,9
Način pričvršćenja	Fiksna vrata
Maks. težina prednje strane vrata dijela za hlađenje izražena u kg	26
Klimatski razred	SN-T
Zona za hlađenje u l	259
Zona za zamrzavanje sa 4 zvjezdice u l	27
Ukupna iskoristiva zapremnina u l	286
Vrijeme pohrane kod kvara u h	14
Snaga zamrzavanja u kg/24h	2,00
Razred emisije buke koja se prenosi zrakom (A-D)	B
Emisija buke koja se prenosi zrakom u dB(A) re1pW	34
Potrošnja električne energije u miliamperima (mA)	1200
Napon u V	220-240
Osigurač u A	10
Broj faza	1
Frekvencija u Hz	50-60
Duljina električnog kabela u m	2,2
Zamjena rasvjetnog tijela	Servisna služba
Isporučeni pribor	
Posuda za jaja	•
Posuda za kockice leda	•


K 7738 D

Ugradbeni hladnjak

s velikim unut. prost., LED osvjet. bez održavanja i pretincem za zamrz. sa 4*.



K7733E, K7763E, K7732E, K7734F, K7764E, K7743E, K7743D, K7744E, K7773D, K7774D (footnote*) (installation drawings)



K7733E, K7763E, K7732D, K7732E, K7734F, K7764E, K7743E, K7743D, K7744E, K7773D, K7774D, built-in (footnote*) (drawings)



K7733E, K7763E, K7732E, K7734F, K7764E, K7743E, K7743D, K7744E, K7773D, K7774D, side view (installation drawings)