

K 7797 C R

Ugradbeni hladnjak, 178 cm visina niše
s ActiveDoor, PerfectFresh Active i FlexiLight 2.0 za maksimalan komfor.



- 5x duža svježina zahva. aktiv. ovlaživanju – PerfectFresh Active
- Automatsko otvaranje i zatvaranje vrata uređaja – ActiveDoor
- Individual. podešivo osvjetljenje dna zahvaljujući FlexiLight 2.0
- Ravnomjer. raspodjela temp. u cijelom prost. za hlad. – DynaCool
- Jednostavno vađenje namirnica zahvaljujući okretnoj staklenoj polici – FlexiTray



EAN: 4002516748045 / Materijal: 12444970 / Stari broj materijala: 36779700EU1

Opće informacije	
Oznaka modela	K 7797 C R
Kataloški broj proizvođača	12444970
EAN broj	4002516748045
Marketinški razred	Diamond
Kategorija uređaja	
Hladnjak	•
Izvedba	
Ugradbeni uređaj	•
Integrirani ugradbeni uređaj	•
Smjer otvaranja vrata	desno
Dizajn	
Osvjetljenje ventilatora	•
Osvjetljenje sustava za održavanje svježine	•
Komfor pri korištenju	
Osvjetljenje zone za hlađenje	FlexiLight 2,0
Umrežavanje s Miele@home	•
Sustav za održavanje svježine	PerfectFresh Active
Pomoć za otvaranje vrata	ActiveDoor
Precizno podešavanje unutarnjih vrata	•
ComfortClean	•
ComfortSize	•
DynaCool	•
Party način rada	•
Holiday način rada	•
SoftClose	•
SelfClose	•
Dispenser leda/vode s priključkom svježe vode	Ne
Upravljanje	
Koncept upravljanja	FreshTouch
Moguće isključivanje dijela za hlađenje	Ne
Brzo hlađenje	•
Broj temperaturnih zona	2
Šabat način rada	•
Uređaj/zona za hlađenje	
Broj površina za odlaganje	4
od toga osvjetljeno	3
Kromirana polica za boce	•
Broj ladica za održavanje svježine namirnica	3
Suha stražnja stjenka	CleanSteel
CompactCase	•
FlexiTray	•
Broj police za konzerve na vratima	3
Police za boce na vratima	2
Police u vratima	5
Učinkovitost i održivost	
Razred energetske učinkovitosti (A-G)	C
Godišnja potrošnja energije u kWh	99,65

K 7797 C R

Ugradbeni hladnjak, 178 cm visina niše
s ActiveDoor, PerfectFresh Active i FlexiLight 2.0 za maksimalan komfor.




EAN: 4002516748045 / Materijal: 12444970 / Stari broj materijala: 36779700EU1


Potrošnja energije u 24 h u kWh	0,27
Sigurnost	
Funkcija zaključavanja	•
Akustični alarm vrata	•
Optički alarm vrata	•
Tehnički podaci	
Min. širina niše u mm	560
Maks. širina niše u mm	570
Min. visina niše u mm	1777
Maks. visina niše u mm	1793
Dubina niše u mm	550
Širina uređaja u mm	559
Visina uređaja u mm	1770
Dubina uređaja u mm	546
Težina u kg	71,5
Način pričvršćenja	Fiksna vrata
Maks. težina prednje strane vrata dijela za hlađenje izražena u kg	26
Klimatski razred	SN-T
Zona za hlađenje u l	296
od toga PerfectFresh zona u l	98
Ukupna iskoristiva zapremnina u l	296
Razred emisije buke koja se prenosi zrakom (A-D)	B
Emisija buke koja se prenosi zrakom u dB(A) re1pW	32
Potrošnja električne energije u miliamperima (mA)	1200
Napon u V	220-240
Osigurač u A	10
Broj faza	1
Frekvencija u Hz	50-60
Duljina električnog kabela u m	2,2
Zamjena rasvjetnog tijela	Usluga
Isporučeni pribor	
Posuda za jaja	•
PerfectFresh kutija za razvrstavanje	•

K 7797 C R


Ugradbeni hladnjak, 178 cm visina niše
s ActiveDoor, PerfectFresh Active i FlexiLight 2.0 za maksimalan komfor.



FNS7794D L, FNS7794D R, K7797C L, K7797C R,
K7798C L, built-in



FNS7794D L, FNS7794D R, K7797C L, K7797C R,
K7798C L, side view



K7797C L, K7797C R, K7797C R, K7798C L, K7798C R,
installation