

KFN 7795 C

Ugradbeni hladnjak sa zamrzivačem

za poseban dojam zahvaljujući PerfectFresh Active, Freeze&Cool i ledomatu.



- 5x duža svježina zahva. aktiv. ovlaživanju – PerfectFresh Active
- Fleksibilna uporaba dijela za zamrzavanje – Freeze&Cool
- Gotove kockice leda proizvodiledomat s priključkom na svježju vodu
- Individua. podešivo osvjetljenje dna zahvaljujući FlexiLight 2.0
- Bez zaleđiv. smrz. namirnica – više nikad odmrzav. zahva. NoFrost
- Ravnomjer. raspodjela temp. u cijelom prost. za hlad. – DynaCool



EAN: 4002516748229 / Materijal: 12445210 / Stari broj materijala: 38779505EU1

Kategorija uređaja	
Kombinacija hladnjaka i zamrzivača	•
Izvedba	
Ugradbeni uređaj	•
Integrirani ugradbeni uređaj	•
Smjer otvaranja vrata	desno
Promjenjiv smjer otvaranja vrata	•
Dizajn	
Osvjetljenje zone za hlađenje	FlexiLight 2,0
Osvjetljenje zone za zamrzavanje	LED
Osvjetljenje ventilatora	•
Osvjetljenje sustava za održavanje svježine	•
Osvjetljenje ledomata	•
Komfor pri korištenju	
Umrežavanje s Miele@home	•
Sustav za održavanje svježine	PerfectFresh Active
Freeze&Cool	•
Aktivno osvjetljenje gornje ladice	•
Precizno podešavanje unutarnjih vrata	•
ComfortClean	•
DynaCool	•
NoFrost	•
DuplexCool	•
ComfortSize	•
VarioRoom	•
SoftClose	•
SelfClose	•
Ledomat s priključkom na dovod svježje vode (ledomat)	•
Upravljanje	
Koncept upravljanja	FreshTouch
Moguće isključivanje dijela za hlađenje	Da
Nezavisna regulacija temperature zone za hlađenje i zone za zamrzavanje	Da
Brzo hlađenje	•
Brzo zamrzavanje	•
Broj temperaturnih zona	3
Šabat način rada	•
Party način rada	•
Holiday način rada	•
Uređaj/zona za hlađenje	
Broj površina za odlaganje	4
od toga osvjetljeno	2
Broj ladica za održavanje svježine namirnica	2
Suha stražnja stjenka	CleanSteel
FlexiTray	•
Broj policica za konzerve na vratima	1
Policica za boce na vratima	1
Policica u vratima	2
Uređaj/zona za zamrzavanje	
Broj ladica za zamrzavanje	3

KFN 7795 C

Ugradbeni hladnjak sa zamrzivačem
za poseban dojam zahvaljujući PerfectFresh Active, Freeze&Cool i ledomatu.




EAN: 4002516748229 / Materijal: 12445210 / Stari broj materijala: 38779505EU1

od toga na vodilicama	2
Učinkovitost i održivost	
Razred energetske učinkovitosti (A-G)	C
Godišnja potrošnja energije u kWh	166,08
Potrošnja energije u 24 h u kWh	0,45
Sigurnost	
Funkcija zaključavanja	•
Akustični alarm vrata	•
Akustični alarm temperature za zamrzivač	•
Optički alarm vrata	•
Optički alarm temperature	•
Prikaz nestanka mrežnog napona u zamrzivaču	•
Tehnički podaci	
Min. širina niše u mm	560
Maks. širina niše u mm	570
Min. visina niše u mm	1772
Maks. visina niše u mm	1788
Dubina niše u mm	550
Širina uređaja u mm	559
Visina uređaja u mm	1770
Dubina uređaja u mm	546
Težina u kg	75,0
Način pričvršćenja	Fiksna vrata
Maks. težina prednje strane vrata dijela za hlađenje izražena u kg	18
Maks. težina prednje strane vrata dijela za zamrzavanje izražena u kg	12
Klimatski razred	SN-ST
Zona za hlađenje u l	175
od toga PerfectFresh zona u l	71
Zona za zamrzavanje sa 4 zvjezdice u l	71
Ukupna iskoristiva zapremnina u l	246
Vrijeme pohrane kod kvara u h	9
Snaga zamrzavanja u kg/24h	6,00
Razred emisije buke koja se prenosi zrakom (A-D)	B
Emisija buke koja se prenosi zrakom u dB(A) re1pW	33
Potrošnja električne energije u miliamperima (mA)	1400
Napon u V	220-240
Osigurač u A	10
Broj faza	1
Frekvencija u Hz	50-60
Duljina električnog kabela u m	2,2
Zamjena rasvjetnog tijela	Servisna služba
Isporučeni pribor	
Posuda za jaja	•
PerfectFresh kutija za razvrstavanje	•


KFN 7795 C

Ugradbeni hladnjak sa zamrzivačem


za poseban dojam zahvaljujući PerfectFresh Active, Freeze&Cool i ledomatu.



KFN7795D, KFN7795C, installation (footnote*) (installation drawings)




[mm]



[mm]

KFN7795D, KFN7795C, built-in (footnote*) (installation drawings)



[mm]

KFN7795D, KFN7795C, side view (installation drawings)