

## H 2455 B ACTIVE

### Pećnica

modernog dizajna s tajmerom i PerfectClean po pristupačnoj cijeni.



- Zaslon sa 7 segmenata s utisnim regulatorom – EasyControl
- Lako čišćenje – PerfectClean sloj
- Puno prostora i fleksibilnosti – 76 l vol. prostora na 5 razina
- Zaštita od opekline – hladna prednja strana
- Uvijek točno zahvaljujući savršenom upravljanju vremenom – Vremenske funkcije



EAN: 4002516765615 / Materijal: 12446860 / Stari broj materijala: 22245524D

Izvedba i dizajn	
Ugradbena pećnica	•
Boja	Opsidijan crna
Utisni regulator	•
Prednosti	
Brzo zagrijavanje	•
Načini rada	
Odmrzavanje	•
Eco vrući zrak	•
Roštij	•
Vrući zrak plus	•
Intenzivno pečenje	•
Gornji i donji grijač	•
Donji grijač	•
Roštij s kruženjem zraka	•
Komfor pri korištenju	
Zaslon	EasyControl
Prikaz dnevnog vremena	•
Podsjetnik minuta	•
Programiranje vremena završetka pripreme	•
Programiranje trajanja pripreme	•
Prikaz stvarne temperature	•
Prikaz željene temperature	•
Signalni ton pri postizanju potrebne temperature	•
Preporučena temperatura	•
Individualne postavke	•
Učinkovitost i održivost	
Razred energetske učinkovitosti (A+++ – D)	A+
Komfor pri održavanju	
Prostor za pripremu jela s PerfectClean slojem i katalitičkom stražnjom stjenkom	•
CleanGlass vrata	•
Sigurnost	
Sustav hlađenja s hladnom prednjom stranom uređaja	•
Sigurnosno isključivanje	•
Blokada uključivanja	•
Tehnički podaci	
Volumen prostora za pripremu jela u l	76
Broj razina umetanja	5
Broj razina umetanja prostor za pripremu 1	5
Broj razina umetanja prostor za pripremu 2	5
Oznaka razina umetanja	•
Osvjetljenje prostora za pripremu jela	1 halogena sijalica
Temperature u °C	30–280
Min. temperature u °C	30
Maks. temperature u °C	280
Min. širina niše u mm	560
Maks. širina niše u mm	568
Min. visina niše u mm	590
Maks. visina niše u mm	595

## H 2455 B ACTIVE

### Pećnica

modernog dizajna s tajmerom i PerfectClean po pristupačnoj cijeni.



EAN: 4002516765615 / Materijal: 12446860 / Stari broj materijala: 22245524D

Dubina niše u mm	550
Širina uređaja u mm	595
Visina uređaja u mm	596
Dubina uređaja u mm	569
Težina u kg	42,0
Ukupna priključna vrijednost u kW	3,50
Napon u V	220-240
Frekvencija u Hz	50
Osigurač u A	16
Broj faza	1
Priključni kabel s mrežnim utikačem	•
Duljina električnog kabela u m	1,50
Zamjena rasvjetnog tijela	Kupac
<b>Isporučeni pribor</b>	
Univerzalni lim s PerfectClean slojem HUBB 71	1
Rešetka za pečenje	1
Uklonjive bočne vodilice (par)	1


## H 2455 B ACTIVE

Pećnica

modernog dizajna s tajmerom i PerfectClean po pristupačnoj cijeni.




installation H7000 XL, installation drawing




side view H7000 XL, installation drawings




built-in H7000 XL, installation drawing



Installation H7000 XL underframe, installation drawings



side view H7000 XL build-under, installation drawing



H2465B, H2465BP, H2466B, H2466BP, H2467B, H2467BP, H2468B, H2468BP, H2469B, H2469BP installation drawings