

G 7131 SCi AD 125 Edition  
Integrirana perilica posuđa  
s automat. doziranjem zahvaljujući AutoDos funkciji s integriranim PowerDisk.



- Naše čudo prostora – 3D MultiFlex ladica s više prostora za Vaš pribor za jelo
- Više informacija i suvremeno umrežavanje kućanskih uređaja – Miele@home
- Sve potpuno suho – Miele AutoOpen sušenje
- Pranje svježom vodom – od ?? potrošnje vode u automatskom programu
- Posebno lagano otvaranje i zatvaranje vrata – ComfortClose



EAN: 4002516763017 / Materijal: 12469560 / Stari broj materijala: 21713157A

<b>Jubilarna ponuda</b>	
Jubilarni modeli 125	•
<b>Konstrukcija</b>	
Integrirana perilica posuđa	•
Perilica posuđa širine 60 cm	•
<b>Dizajn</b>	
Boja upravljačke ploče	CleanSteel prednja strana
Izvedba upravljačke ploče	Ravna up. ploča
Vrsta upravljanja	Tipka za odabir programa
Zaslon	Zaslon s 1 retkom teksta
Boja prikaza	bijela
MultiLingua	•
<b>Komfor</b>	
U mrežavanje s Miele@home	•
Automatsko doziranje s PowerDisk	•
Pomoć pri zatvaranju vrata	ComfortClose
Prikaz preostalog vremena	•
Odgoda početka programa do 24 h	•
Kontrola funkcija	Zaslon
Odabir jezika na zaslonu	•
<b>Učinkovitost i održivost</b>	
Razred energetske učinkovitosti (A–G)	B
Potrošnja vode u automatskom programu u l od	6,0
Potrošnja vode Eco programa u l po programu pranja (ciklus)	8,4
Potrošnja električne energije u programu ECO u kWh	0,64
Potrošnja energije Eco programa u kWh kod 100 programa pranja (ciklusa)	64
Vrijednost potrošnje priključka tople vode u programu ECO u kWh	0,40
Trajanje Eco programa u minutama	199
Razred emisije buke	B
Emisija zvuka u dB(A)	43
EcoFeedback	•
EcoPower tehnologija	•
Dokazana higijena	•
Priključak na toplu vodu	•
Pola punjenja	•
<b>Kvaliteta rezultata</b>	
Pranje svježom vodom	•
AutoOpen sušenje	•
SensorDry	•
Turbothermic sušenje s kruženjem zraka	•
BrilliantGlassCare	•
<b>Programi pranja</b>	
ECO	•
Automatski program	•
ComfortWash 45°C	•
Intenzivni program 75°C	•
PowerWash	•
ComfortWash+ 55°C	•

## G 7131 SCi AD 125 Edition

Integrirana perilica posuđa

s automat. doziranjem zahvaljujući AutoDos funkciji s integriranim PowerDisk.



EAN: 4002516763017 / Materijal: 12469560 / Stari broj materijala: 21713157A

Blagi program	•
QuickPowerWash	•
Posebno tihi program 39 dB(A)	•
Čišćenje uređaja	•
Ispiranje soli	•
<b>Opcije pranja</b>	
AutoDos	•
BottleClean	•
Quick	•
IntenseZone	•
Posebno čisto	•
Posebno suho	•
<b>Dizajn košara</b>	
Smještaj pribora za jelo	3D MultiFlex ladica
FlexCare držač čaša	2
FlexCare polica za šalice	1
Oprema košara	ExtraComfort
Broj kompleta za jelo	14
MultiClip	•
FlexCare Glass & Bottle	•
XL Assist	•
<b>Sigurnost</b>	
Waterproof sustav	•
Prikaz kontrole sita	•
Zaštita za djecu	•
<b>Tehnički podaci</b>	
Širina niše minimalna u mm	600
Širina niše maksimalna u mm	600
Visina niše minimalna u mm	805
Visina niše maksimalna u mm	870
Dubina niše u mm	570
Širina uređaja u mm	598
Visina uređaja u mm	805
Dubina uređaja u mm	570
Dubina uređaja pri otvorenim vratima u cm	116,5
Neto težina u kg	48,2
Ukupna priključna vrijednost u kW	2,00
Napon u V	230
Osigurač u A	10
Broj faza	1
Standardna električna frekvencija	50
Duljina crijeva za dovod vode u cm	1,50
Duljina crijeva za odvod vode u cm	1,50
Duljina električnog kabela u m	1,70
Mini. težina prednje ploče u kg	3,0
Maks. težina prednje ploče u kg	11,0
[putem servisne službe se može opremiti na mini.]	8,0
[putem servisne službe se može opremiti na maks.]	17,0

G 7131 SCi AD 125 Edition

Integrirana perilica posuđa

s automat. doziranjem zahvaljujući AutoDos funkciji s integriranim PowerDisk.



EAN: 4002516763017 / Materijal: 12469560 / Stari broj materijala: 21713157A

#### Raspoloživi jezici na zaslonu

Raspoloživi jezici na zaslonu s MultiLingua

deutsch, english (GB),  
hrvatski, română,  
slovenščina, srpski,  
ελληνικά

#### Isporučeni pribor

1 x PowerDisk

•

Vaučer za 6 x PowerDisk

•


Vaučer za jedan paket sa sredstvom za ispiranje, soli za regeneraciju, DishClean

•

G 7131 SCi AD 125 Edition

Integrirana perilica posuđa

s automat. doziranjem zahvaljujući AutoDos funkciji s integriranim PowerDisk.



G7000, integrated dishwasher, 60cm (installation drawing)