

G 7793 SCVi AD 125 Gala Ed.

Potpuno integrirana perilica posuđa

s automat. doziranjem zahvaljujući AutoDos funkciji s integriranim PowerDisk.



- Naše čudo prostora – 3D MultiFlex ladica s više prostora za Vaš pribor za jelo
- Više informacija i suvremeno umrežavanje kućanskih uređaja – Miele@home
- Omogućuje savršenstvo dizajna kuhinje i automatsko otvaranje – Knock2open
- Praktično punjenje zahv. savršenom pregledu čak i u mraku – BrilliantLight
- Pravi favoriti mogu se istaknuti: Naša najbolja oprema košara – SpecialEdition



EAN: 4002516763093 / Materijal: 12469640 / Stari broj materijala: 21779362A

| | |
|---|-------------------------------|
| Jubilarna ponuda | |
| Jubilarni modeli 125 | • |
| 125 Gala Edition | • |
| Konstrukcija | |
| Potpuno integrirana perilica posuđa | • |
| Perilica posuđa širine 60 cm | • |
| Dizajn | |
| Boja upravljačke ploče | Opsidijan crna |
| Izvedba upravljačke ploče | Potpuno integrirana up. ploča |
| Vrsta upravljanja | Tipka za odabir programa |
| Zaslon | Zaslon s 1 retkom teksta |
| Boja prikaza | bijela |
| MultiLingua | • |
| Komfor | |
| Umrežavanje s Miele@home | • |
| Automatsko doziranje s PowerDisk | • |
| Knock2open | • |
| Pomoć pri zatvaranju vrata | AutoClose |
| BrilliantLight | • |
| Prikaz preostalog vremena | • |
| Odgoda početka programa do 24 h | • |
| Kontrola funkcija | optičko i akustično |
| Odabir jezika na zaslonu | • |
| Učinkovitost i održivost | |
| Razred energetske učinkovitosti (A–G) | A |
| Potrošnja vode u automatskom programu u l od | 6,0 |
| Potrošnja vode Eco programa u l po programu pranja (ciklus) | 8,4 |
| Potrošnja električne energije u programu ECO u kWh | 0,54 |
| Potrošnja energije Eco programa u kWh kod 100 programa pranja (ciklusa) | 54 |
| Vrijednost potrošnje priključka tople vode u programu ECO u kWh | 0,29 |
| Trajanje Eco programa u minutama | 230 |
| Razred emisije buke | B |
| Emisija zvuka u dB(A) | 41 |
| FlexiTimer s EcoStart | • |
| EcoFeedback | • |
| EcoPower tehnologija | • |
| Dokazana higijena | • |
| Priključak na toplu vodu | • |
| Pola punjenja | • |
| Kvaliteta rezultata | |
| Pranje svježom vodom | • |
| AutoOpen sušenje | • |
| SensorDry | • |
| Turbothermic sušenje s kruženjem zraka | • |
| BrilliantGlassCare | • |
| Programi pranja | |
| ECO | • |

G 7793 SCVi AD 125 Gala Ed.

Potpuno integrirana perilica posuđa

s automat. doziranjem zahvaljujući AutoDos funkciji s integriranim PowerDisk.



EAN: 4002516763093 / Materijal: 12469640 / Stari broj materijala: 21779362A

| | |
|---|---------------------|
| Automatski program | • |
| ComfortWash 45°C | • |
| Intenzivni program 75°C | • |
| PowerWash | • |
| ComfortWash+ 55°C | • |
| Blagi program | • |
| QuickPowerWash | • |
| Higijenski program | • |
| SolarSpar | • |
| Posebno tihi program 37 dB(A) | • |
| Tjestenina/Riža | • |
| Bez gornje košare 65°C | • |
| Čišćenje uređaja | • |
| Ispiranje soli | • |
| Opcije pranja | |
| AutoDos | • |
| BottleClean | • |
| Quick | • |
| IntenseZone | • |
| Posebno čisto | • |
| Posebno suho | • |
| Dizajn košara | |
| Smještaj pribora za jelo | 3D MultiFlex ladica |
| FlexCare držač čaša | 2 |
| FlexCare polica za šalice | 1 |
| Oprema košara | 125 Gala Edition |
| Broj kompleta za jelo | 14 |
| MultiClip | • |
| FlexCare Glass & Bottle | • |
| XL Assist | • |
| StrawClean | • |
| Sigurnost | |
| Waterproof sustav | • |
| Prikaz kontrole sita | • |
| Zaštita za djecu | • |
| Tehnički podaci | |
| Širina niše minimalna u mm | 600 |
| Širina niše maksimalna u mm | 600 |
| Visina niše minimalna u mm | 805 |
| Visina niše maksimalna u mm | 870 |
| Dubina niše u mm | 550 |
| Širina uređaja u mm | 598 |
| Visina uređaja u mm | 805 |
| Dubina uređaja u mm | 550 |
| Dubina uređaja pri otvorenim vratima u cm | 116,5 |
| Neto težina u kg | 48,0 |
| Ukupna priključna vrijednost u kW | 2,00 |
| Napon u V | 230 |
| Osigurač u A | 10 |
| Broj faza | 1 |
| Standardna električna frekvencija | 50 |

G 7793 SCVi AD 125 Gala Ed.

Potpuno integrirana perilica posuđa

s automat. doziranjem zahvaljujući AutoDos funkciji s integriranim PowerDisk.



EAN: 4002516763093 / Materijal: 12469640 / Stari broj materijala: 21779362A

| | |
|--|---|
| Duljina crijeva za dovod vode u cm | 1,50 |
| Duljina crijeva za odvod vode u cm | 1,50 |
| Duljina električnog kabela u m | 1,70 |
| Mini. težina prednje ploče u kg | 4,0 |
| Maks. težina prednje ploče u kg | 11,0 |
| [putem servisne službe se može opremiti na mini.] | 7,0 |
| [putem servisne službe se može opremiti na maks.] | 14,0 |
| Zamjena rasvjetnog tijela | Servisna služba |
| Raspoloživi jezici na zaslonu | |
| Raspoloživi jezici na zaslonu s MultiLingua | deutsch, english (GB), hrvatski, română, slovenščina, srpski, ελληνικά |
| Isporučeni pribor | |
| 1 x PowerDisk | • |
| Vaučer za 6 x PowerDisk | • |
| Vaučer za jedan paket sa sredstvom za ispiranje, soli za regeneraciju, DishClean | • |

G 7793 SCVi AD 125 Gala Ed.

Potpuno integrirana perilica posuđa

s automat. doziranjem zahvaljujući AutoDos funkciji s integriranim PowerDisk.



G7000, fully integrated dishwasher, 60cm (installation drawing)