

DA 9092 W Screen

Zidne nape

s okomitom staklenom frontom i plosnatim dizajnom s više prostora za glavu.



- Ravne linije širine 880 mm i minimalne dubine od 260 mm
- Moderne senzorske tipke na staklu
- Ravnomjerno osvjetljenje zahvaljujući LED traci
- Širinapodloge – kao površina za odlaganje primjerice začine
- Učinkovita filtracija – filter od plemenitog čelika s 10 slojeva



EAN: 4002516788461 / Materijal: 12506060 / Stari broj materijala: 28909240D

Izvedba	
Zidna napa	•
Izvedba i dizajn	
Boja	Opsidijan crna
Načini rada	
Vrsta provođenja zraka	Mogućnost pregradnje
Potreban dodatni aktivni ugljeni filter	DKF 29 ugljeni filter
Komfor pri korištenju	
Elektroničko upravljanje	•
Razine snage (broj bez Booster stupnja)	3
Upravljanje na dodir	•
Programiranje isključivanja Booster stupnja	•
Silence paket	•
CleanCover unutrašnjost nape za jednostavno čišćenje	•
Učinkovitost i održivost	
Razred energetske učinkovitosti (A+++ – D)	B
Godišnja potrošnja energije u kWh/godini	67,7
Razred učinkovitosti dinamike fluida	B
Razred učinkovitosti osvjetljenja	A
Razred učinkovitosti filtriranja masnoće	B
Sustav filtracije	
Broj perivih u perilici posuđa Metalni filteri za masnoću od plemenitog čelika (10-slojni)	2
Osvjetljenje	
LED	•
Broj x W	1 x 3,2 W
Jačina osvjetljenja u Lx	300 lx
Temperatura boje u K	3500 Kelvin
Ventilator	
Ventilator s dvostranim usisavanjem	•
Motor na izmjeničnu struju (izmjenični motor)	•
Odvod zraka	
Protok zraka, stupanj 1 (m ³ /h) prema EN 61591	205
Protok zraka, stupanj 2 (m ³ /h) prema EN 61591	310
Protok zraka, stupanj 3 (m ³ /h) prema EN 61591	415
Protok zraka, Booster stupanj (m ³ /h)	670
Zvučna snaga, stupanj 1 (dB(A) re1pW) prema EN 60704-3	39,0
Zvučna snaga, stupanj 2 (dB(A) re1pW) prema EN 60704-3	45,0
Zvučna snaga, stupanj 3 (dB(A) re1pW) prema EN 60704-3	50,0
Zvučna snaga, Booster stupanj (dB(A) re1pW) prema EN 60704-3	62,0
Zvučni tlak u stupnju rada 1 (dB(A) re20μPa)	25,0
Zvučni tlak, stupanj 2 (dB(A) re20μPa) prema EN 60704-2-13	31,0
Zvučni tlak, stupanj 3 (dB(A) re20μPa) prema EN 60704-2-13	36,0
Zvučni tlak, Booster stupanj (dB(A) re20μPa) prema EN 60704-2-13	48,0
Kruženje zraka	
Protok zraka, stupanj 1 (m ³ /h) prema EN 61591	190
Protok zraka, stupanj 2 (m ³ /h) prema EN 61591	290

DA 9092 W Screen

Zidne nape

s okomitom staklenom frontom i plosnatim dizajnom s više prostora za glavu.




EAN: 4002516788461 / Materijal: 12506060 / Stari broj materijala: 28909240D

Protok zraka, stupanj 3 (m ³ /h) prema EN 61591	385
Protok zraka, Booster stupanj 1 (m ³ /h) prema EN 61591	605
Zvučna snaga, stupanj 1 (dB(A) re1pW) prema EN 60704-3	44,0
Zvučna snaga, stupanj 2 (dB(A) re1pW) prema EN 60704-3	51,0
Zvučna snaga, stupanj 3 (dB(A) re1pW) prema EN 60704-3	58,0
Zvučna snaga, Booster stupanj 1 (dB(A) re1pW) prema EN 60704-3	69,0
Zvučni tlak, stupanj 1 (dB(A) re20μPa) prema EN 60704-2-13	30,0
Zvučni tlak, stupanj 2 (dB(A) re20μPa) prema EN 60704-2-13	37,0
Zvučni tlak, stupanj 3 (dB(A) re20μPa) prema EN 60704-2-13	44,0
Zvučni tlak, Booster stupanj 1 (dB(A) re20μPa) prema EN 60704-2-13	55,0
Sigurnost	
Sigurnosno isključivanje	•
Kaljeno sigurnosno staklo (ESG)	•
Tehnički podaci	
Ukupna visina nape za odvod zraka i vanjskim ventilatorom u mm	500
Ukupna visina nape za kruženje zraka i vanjskim ventilatorom u mm	500
Ukupna mini. visina nape za odvod zraka i vanjsku izvedbu u mm	500
Širina kućišta nape u mm	880
Ukupna maks. visina nape za odvod zraka i vanjsku izvedbu u mm	500
Visina kućišta nape u mm	500
Ukupna mini. visina nape kod kruženja zraka u mm	500
Dubina kućišta nape u mm	260
Ukupna maks. visina nape kod kruženja zraka u mm	500
Minimalna udaljenost iznad električne ploče za kuhanje u mm	450
Neto težina u kg	21,5
Duljina električnog kabela u m	1,5
Sigurnosni priključak	•
Minimalna udaljenost iznad plinske ploče za kuhanje (maks. 12,6 kW ukupne snage, plamenik ≤ 4,5 kW) u mm	650
Ukupna priključna vrijednost u kW	0,20
Napon u V	230
Osigurač u A	10
Broj faza	1
Frekvencija u Hz	50
Upute za montažu	
Priključak za odvod zraka gore	•
Priključak za odvod zraka gore i straga	•
Promjer ispušnog nastavka u mm	150
Isporučeni pribor	
Zaklopka za sprječavanje povrata zraka	•
Dodatni pribor	
Aktivni ugljeni filter	Nein

DA 9092 W Screen

Zidne nape

s okomitom staklenom frontom i plosnatim dizajnom s više prostora za glavu.



DA9091W, DA9092W (Installation drawings)