

## DA 9092 W Screen

### Zidne nape

s okomitom staklenom frontom i plosnatim dizajnom s više prostora za glavu.



- Ravne linije širine 880 mm i minimalne dubine od 260 mm
- Moderne senzorske tipke na staklu
- Ravnomjerno osvjetljenje zahvaljujući LED traci
- Širinapodloge – kao površina za odlaganje primjerice začine
- Učinkovita filtracija – filter od plemenitog čelika s 10 slojeva



EAN: 4002516788478 / Materijal: 12506070 / Stari broj materijala: 28909260D

<b>Izvedba</b>	
Zidna napa	•
<b>Izvedba i dizajn</b>	
Boja	Grafitno siva
<b>Načini rada</b>	
Vrsta provođenja zraka	Mogućnost pregradnje
Potrebna dodatni aktivni ugljeni filter	DKF 29 ugljeni filter
<b>Komfor pri korištenju</b>	
Elektroničko upravljanje	•
Razine snage (broj bez Booster stupnja)	3
Upravljanje na dodir	•
Programiranje isključivanja Booster stupnja	•
Silence paket	•
CleanCover unutrašnjost nape za jednostavno čišćenje	•
<b>Učinkovitost i održivost</b>	
Razred energetske učinkovitosti (A+++ – D)	B
Godišnja potrošnja energije u kWh/godini	67,7
Razred učinkovitosti dinamike fluida	B
Razred učinkovitosti osvjetljenja	A
Razred učinkovitosti filtriranja masnoće	B
<b>Sustav filtracije</b>	
Broj perivih u perilici posuđa Metalni filteri za masnoću od plemenitog čelika (10-slojni)	2
<b>Osvjetljenje</b>	
LED	•
Broj x W	1 x 3,2 W
Jačina osvjetljenja u Lx	300 lx
Temperatura boje u K	3500 Kelvin
<b>Ventilator</b>	
Ventilator s dvostranim usisavanjem	•
Motor na izmjeničnu struju (izmjenični motor)	•
<b>Odvod zraka</b>	
Protok zraka, stupanj 1 (m <sup>3</sup> /h) prema EN 61591	205
Protok zraka, stupanj 2 (m <sup>3</sup> /h) prema EN 61591	310
Protok zraka, stupanj 3 (m <sup>3</sup> /h) prema EN 61591	415
Protok zraka, Booster stupanj (m <sup>3</sup> /h)	670
Zvučna snaga, stupanj 1 (dB(A) re1pW) prema EN 60704-3	39,0
Zvučna snaga, stupanj 2 (dB(A) re1pW) prema EN 60704-3	45,0
Zvučna snaga, stupanj 3 (dB(A) re1pW) prema EN 60704-3	50,0
Zvučna snaga, Booster stupanj (dB(A) re1pW) prema EN 60704-3	62,0
Zvučni tlak u stupnju rada 1 (dB(A) re20μPa)	25,0
Zvučni tlak, stupanj 2 (dB(A) re20μPa) prema EN 60704-2-13	31,0
Zvučni tlak, stupanj 3 (dB(A) re20μPa) prema EN 60704-2-13	36,0
Zvučni tlak, Booster stupanj (dB(A) re20μPa) prema EN 60704-2-13	48,0
<b>Kruženje zraka</b>	
Protok zraka, stupanj 1 (m <sup>3</sup> /h) prema EN 61591	190
Protok zraka, stupanj 2 (m <sup>3</sup> /h) prema EN 61591	290

## DA 9092 W Screen

### Zidne nape

s okomitom staklenom frontom i plosnatim dizajnom s više prostora za glavu.




EAN: 4002516788478 / Materijal: 12506070 / Stari broj materijala: 28909260D

Protok zraka, intenzivni stupanj (m <sup>3</sup> /h) prema EN 61591	605
Protok zraka, stupanj 3 (m <sup>3</sup> /h) prema EN 61591	385
Zvučna snaga, stupanj 1 (dB(A) re1pW) prema EN 60704-3	44,0
Zvučna snaga, intenzivni stupanj (dB(A) re1pW) n. EN 60704-3	69,0
Zvučna snaga, stupanj 2 (dB(A) re1pW) prema EN 60704-3	51,0
Zvučna snaga, stupanj 3 (dB(A) re1pW) prema EN 60704-3	58,0
Zvučni tlak, stupanj 1 (dB(A) re20μPa) prema EN 60704-2-13	30,0
Zvučni tlak, stupanj 2 (dB(A) re20μPa) prema EN 60704-2-13	37,0
Zvučni tlak, stupanj 3 (dB(A) re20μPa) prema EN 60704-2-13	44,0
Zvučni tlak, intenzivni stupanj (dB(A) re20μPa) n. EN 60704-2-13	55,0
<b>Sigurnost</b>	
Sigurnosno isključivanje	•
Kaljeno sigurnosno staklo (ESG)	•
<b>Tehnički podaci</b>	
Ukupna visina nape za odvod zraka i vanjskim ventilatorom u mm	500
Ukupna visina nape za kruženje zraka i vanjskim ventilatorom u mm	500
Ukupna mini. visina nape za odvod zraka i vanjsku izvedbu u mm	500
Širina kućišta nape u mm	880
Ukupna maks. visina nape za odvod zraka i vanjsku izvedbu u mm	500
Visina kućišta nape u mm	500
Ukupna mini. visina nape kod kruženja zraka u mm	500
Dubina kućišta nape u mm	260
Ukupna maks. visina nape kod kruženja zraka u mm	500
Minimalna udaljenost iznad električne ploče za kuhanje u mm	450
Neto težina u kg	21,5
Duljina električnog kabela u m	1,5
Sigurnosni priključak	•
Minimalna udaljenost iznad plinske ploče za kuhanje (maks. 12,6 kW ukupne snage, plamenik ≤ 4,5 kW) u mm	650
Ukupna priključna vrijednost u kW	0,20
Napon u V	230
Osigurač u A	10
Broj faza	1
Frekvencija u Hz	50
<b>Upute za montažu</b>	
Priključak za odvod zraka gore	•
Priključak za odvod zraka gore i straga	•
Promjer ispušnog nastavka u mm	150
<b>Isporučeni pribor</b>	
Zaklopka za sprječavanje povrata zraka	•
<b>Dodatni pribor</b>	
Aktivni ugljeni filter	Nein

## DA 9092 W Screen

### Zidne nape

s okomitom staklenom frontom i plosnatim dizajnom s više prostora za glavu.



DA9091W, DA9092W (Installation drawings)