

WWB200 WPS 8kg

W1 perilica rublja sa prednjim punjenjem:

A | 8 kg | 1400 okr/min | CapDosing | Sačasti bubanj | AddLoad



- Testirano na 20 godina savršene njege rublja
- Ušteda energije u najboljem razredu energetske učinkovitosti A
- Dodatna opcija Predglačanje smanjuje nabore i štedi do 50 % vremena i napora
- Ekskluzivni CapDosing asortiman za različiti tekstil i mrlje
- Naš sačasti bubanj brine o tome, da rublje ostane u savršenom stanju



EAN: 4002516790204 / Materijal: 12518750 / Stari broj materijala: 11WB2003D

<b>Izvedba</b>	
Moguće postavljanje u stup	•
Side-by-Side	•
Ugradnja ispod radne ploče	•
Smjer otvaranja vrata	desno
<b>Konstrukcija</b>	
Linija proizvoda	W1 White Edition
Perilica rublja s punjenjem s prednje strane	•
<b>Centrifugiranje</b>	
Maks. broj okretaja centrifuge	1400
Prekid nakon ispiranja	•
Funkcija „bez centrifuge“	•
<b>Dizajn</b>	
Boja uređaja	Lopoč bijela
Boja upravljačke ploče	Lopoč bijela
Dizajn vrata	Opsidijan crna s bijelim prstenom
Boja okretnog regulatora	Lopoč bijela
Izvedba upravljačke ploče	5° zaobljena
Vrsta upravljanja	Okretni regulator
Zaslون	DirectSensor žuti, 7-segmentni
<b>Učinkovitost čišćenja</b>	
Primjerena količina doziranja CapDosing	•
<b>Njega rublja</b>	
Sačasti bubanj	•
Punjenje u kg	8,0
<b>Komfor pri korištenju</b>	
Odgoda početka programa do 24 h	•
Prikaz preostalog vremena	•
AutoClean ladica za doziranje	•
AddLoad	•
<b>Učinkovitost i održivost</b>	
Razred energetske učinkovitosti (A–G)	A
Otežana potrošnja energije po 100 radnih ciklusa za ciklus pranja u kWh	48
Potrošnja vode po ciklusu rada izražena u l	48
Razred učinkov. centrifuge	B
Razred emisije buke koja se prenosi zrakom (tijekom centrifuge)	A
Emisija buke koja se prenosi zrakom pri centrifugiranju u dB(A) re 1 pW	72
Trajanje programa „ECO 40-60“ pri nazivnom kapacitetu	219
Potrošnja električne energije u stanju isključenosti u W	0,30
Pranje na niskim temperaturama „hladno“ i „20°C“	•
Automatika količine	•
Mjerač protoka vode	•
Regulacija pjene	•
ProfiEco motor	•
<b>Programi pranja</b>	
Pamuk	•

WWB200 WPS 8kg

W1 perilica rublja sa prednjim punjenjem:

A | 8 kg | 1400 okr/min | CapDosing | Sačasti bubanj | AddLoad




EAN: 4002516790204 / Materijal: 12518750 / Stari broj materijala: 11WB2003D

Jednostavno za održavanje	•
Osjetljivo rublje	•
Košulje	•
Vuna (ručno pranje)	•
Brzi program 20	•
Tamno rublje/Traper	•
Outdoor	•
Impregnacija	•
Samo ispiranje/Štirkanje	•
Izbacivanje vode/Centrifugiranje	•
ECO 40–60	•
<b>Dodatne opcije kod pranja</b>	
Kratko	•
Pretpiranje	•
Više vode	•
Dodatno ispiranje	•
Predglačanje parom	•
Zvučni signal	•
<b>Sigurnost</b>	
Sustav za zaštitu od izlivanja vode	Waterproof-System
Zaštita za djecu	•
PIN kôd	•
Optičko sučelje	•
<b>Tehnički podaci</b>	
Dimenzije u mm (širina)	596
Dimenzije u mm (visina)	850
Dimenzije u mm (dubina)	636
Dubina uređaja pri otvorenim vratima u mm	1054
Dubina uređaja bez vrata (za podgradnju) u mm	600
Težina u kg	80
Ukupna priključna vrijednost u kW	2,10-2,40
Napon u V	220-240
Osigurač u A	10
Frekvencija u Hz	50
Duljina električnog kabela u m	2


WWB200 WPS 8kg

W1 perilica rublja sa prednjim punjenjem:


A | 8 kg | 1400 okr/min | CapDosing | Saćasti bubanj | AddLoad




W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm