

WCA032 WPS Active

W1 perilica rublja sa prednjim punjenjem:

Za 1–7 kg rublja s dokazanom Miele kvalitetom po atraktivnoj cijeni.



- Testirano na 20 godina savršene njege rublja
- Ušteda energije u najboljem razredu energetske učinkovitosti A
- Ekskluzivni CapDosing asortiman za različiti tekstil i mrlje
- Naš sačasti bubanj brine o tome, da rublje ostane u savršenom stanju
- Tijekom postupka pranja dodajte pojedinačne predmete ili ih izvadite s AddLoad



EAN: 4002516790310 / Materijal: 12518820 / Stari broj materijala: 11CA0323D

Izvedba	
Moguće postavljanje u stup	•
Side-by-Side	•
Ugradnja ispod radne ploče	•
Smjer otvaranja vrata	desno
Konstrukcija	
Linija proizvoda	W1 Chrome Edition
Perilica rublja s punjenjem s prednje strane	•
Centrifugiranje	
Maks. broj okretaja centrifuge	1400
Prekid nakon ispiranja	•
Funkcija „bez centrifuge“	•
Dizajn	
Boja uređaja	Lopoč bijela
Boja upravljačke ploče	Lopoč bijela
Dizajn vrata	Opsidijan crna s bijelim prstenom
Boja okretnog regulatora	Lopoč bijela
Izvedba upravljačke ploče	Ukošena
Vrsta upravljanja	Okretni regulator
Zaslون	EasyControl žuto
Učinkovitost čišćenja	
Primjerena količina doziranja CapDosing	•
Njega rublja	
Sačasti bubanj	•
Punjenje u kg	7,0
Komfor pri korištenju	
Odgoda početka programa do 24 h	•
Prikaz preostalog vremena	•
AutoClean ladica za doziranje	•
AddLoad	•
Učinkovitost i održivost	
Razred energetske učinkovitosti (A–G)	A
Otežana potrošnja energije po 100 radnih ciklusa za ciklus pranja u kWh	45
Potrošnja vode po ciklusu rada izražena u l	46
Razred učinkov. centrifuge	B
Razred emisije buke koja se prenosi zrakom (tijekom centrifuge)	A
Emisija buke koja se prenosi zrakom pri centrifugiranju u dB(A) re 1 pW	72
Trajanje programa „ECO 40–60“ pri nazivnom kapacitetu	206
Potrošnja električne energije u stanju isključenosti u W	0,30
Pranje na niskim temperaturama „hladno“ i „20°C“	•
Regulacija pjene	•
ProfiEco motor	•
Programi pranja	
Pamuk	•
Jednostavno za održavanje	•
Osjetljivo rublje	•
Košulje	•

WCA032 WPS Active

W1 perilica rublja sa prednjim punjenjem:

Za 1–7 kg rublja s dokazanom Miele kvalitetom po atraktivnoj cijeni.



EAN: 4002516790310 / Materijal: 12518820 / Stari broj materijala: 11CA0323D

Vuna (ručno pranje)	•
Brzi program 20	•
Tamno rublje/Traper	•
Outdoor	•
Impregnacija	•
Samo ispiranje/štirkanje	•
Izbacivanje vode/Centrifugiranje	•
ECO 40–60	•
Dodatne opcije kod pranja	
Kratko	•
Namakanje	•
Pretpranje	•
Više vode	•
Dodatno ispiranje	•
Sigurnost	
Sustav za zaštitu od izlivanja vode	Waterproof-System
Zaštita za djecu	•
PIN kôd	•
Optičko sučelje	•
Tehnički podaci	
Dimenzije u mm (širina)	596
Dimenzije u mm (visina)	850
Dimenzije u mm (dubina)	636
Dubina uređaja pri otvorenim vratima u mm	1054
Dubina uređaja bez vrata (za podgradnju) u mm	600
Težina u kg	80
Ukupna priključna vrijednost u kW	2,10-2,40
Napon u V	220-240
Osigurač u A	10
Frekvencija u Hz	50
Duljina električnog kabela u m	2
Duljina električnog kabela u m	2,0

WCA032 WPS Active

W1 perilica rublja sa prednjim punjenjem:

Za 1–7 kg rublja s dokazanom Miele kvalitetom po atraktivnoj cijeni.



W1 installation drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm