

KU 7135 C

Podgradni hladnjak

s DailyFresh, LED osvjetljenjem i DynaCool u kompaktnom dizajnu.



- Prostrana ladica s podesivom količinom vlage – DailyFresh
- Optimalno osvj. unutra. koje ne zahtijeva održavanje putem LED
- Ravnomjer. raspodjela temp. u cijelom prost. za hlad. – DynaCool
- Fleksibilnost u vratima – djeljive police u vratima
- Fleksibilna prilagodba prostora za hlađenje za visoke posude – FlexiBoard
- Čišćenje pretinaca u vratima u perilici posuđa – ComfortClean



EAN: 4002516779209 / Materijal: 12519190 / Stari broj materijala: 36713510EU1

Kategorija uređaja	
Hladnjak	•
Izvedba	
Ugradbeni uređaj	•
Integrirani ugradbeni uređaj	•
Ugradbeni uređaj s mogućnosti podgradnje	•
Smjer otvaranja vrata	desno
Promjenjiv smjer otvaranja vrata	•
Komfor pri korištenju	
Osvjetljenje zone za hlađenje	LED
Umrežavanje s Miele@home	•
Sustav za održavanje svježine	DailyFresh
ComfortClean	•
DynaCool	•
Holiday način rada	•
SoftClose	•
Upravljanje	
Koncept upravljanja	FreshTouch
Nezavisna regulacija temperature zone za hlađenje i zone za zamrzavanje	Ne
Brzo hlađenje	•
Broj temperaturnih zona	1
Šabat način rada	•
Uređaj/zona za hlađenje	
Broj površina za odlaganje od toga djeljivo (FlexiBoard)	2 1
Broj ladica za održavanje svježine namirnica	1
Broj police za konzerve na vratima	2
Police za boce na vratima	1
Police u vratima	3
Učinkovitost i održivost	
Razred energetske učinkovitosti (A-G)	C
Godišnja potrošnja energije u kWh	59,70
Potrošnja energije u 24 h u kWh	0,16
Sigurnost	
Funkcija zaključavanja	•
Akustični alarm vrata	•
Optički alarm vrata	•
Tehnički podaci	
Min. širina niše u mm	600
Maks. širina niše u mm	600
Min. visina niše u mm	860
Maks. visina niše u mm	920
Dubina niše u mm	560
Širina uređaja u mm	597
Visina uređaja u mm	858
Dubina uređaja u mm	550
Težina u kg	37,0

KU 7135 C

Podgradni hladnjak

s DailyFresh, LED osvjetljenjem i DynaCool u kompaktnom dizajnu.




EAN: 4002516779209 / Materijal: 12519190 / Stari broj materijala: 36713510EU1

Način pričvršćenja	Fiksna vrata
Maks. težina prednje strane vrata dijela za hlađenje izražena u kg	10
Klimatski razred	SN-T
Zona za hlađenje u l	135
Ukupna iskoristiva zapremnina u l	134
Razred emisije buke koja se prenosi zrakom (A-D)	B
Emisija buke koja se prenosi zrakom u dB(A) re1pW	32
Potrošnja električne energije u miliamperima (mA)	2000
Napon u V	220-240
Osigurač u A	10
Broj faza	1
Frekvencija u Hz	50-60
Duljina električnog kabela u m	2,2
Zamjena rasvjetnog tijela	Servisna služba
Isporučeni pribor	
Posuda za jaja	•


KU 7135 C

Podgradni hladnjak


s DailyFresh, LED osvjetljenjem i DynaCool u kompaktnom dizajnu.




KU7135C, FNUS7140C, Built-under, installation diagram, niche dimensions



KU7016D, KU7015D, KU7035D, KU7135C, FNUS7040D, FNUS7140C, Built-under, top view



KU7135C, FNUS7140C, Built-under, side view



KU7016D, KU7015D, KU7035D, KU7135C, FNUS7140C, Built-under, installation drawing