

## KU 7175 D

Podgradni hladnjak, 86–92 cm visina niše

s dvije individualno podesive temperaturne zone za više fleksibilnosti.



- Od 0 °C za hladna pića do 14 °C za idealnu klimu kao u podrumu
- Optimalno osvjetljenje unutra, koje ne zahtijeva održavanje putem LED
- Ravnomjerna raspodjela temperature u cijelom prostoru za hladnjaču – DynaCool
- Pranje VeggieBox u perilici posuđa – ComfortClean
- Brzo ohladite hranu zahvaljujući brzom hlađenju
- Prigušeno zatvaranje vrata sa SoftClose



EAN: 4002516779315 / Materijal: 12519370 / Stari broj materijala: 36717510EU1

<b>Opće informacije</b>	
Oznaka modela	KU 7175 D
Kataloški broj proizvođača	12519370
EAN broj	4002516779315
Marketinški razred	Platinum
<b>Kategorija uređaja</b>	
Hladnjak	•
<b>Izvedba</b>	
Integrirani ugradbeni uređaj	•
Ugradbeni uređaj s mogućnosti podgradnje	•
Smjer otvaranja vrata	Kolica za izvlačenje
<b>Komfor pri korištenju</b>	
Osvjetljenje zone za hlađenje	LED
Umrežavanje s Miele@home	•
ComfortClean	•
DynaCool	•
Holiday način rada	•
SoftClose	•
<b>Upravljanje</b>	
Koncept upravljanja	FreshTouch
Brzo hlađenje	•
Broj temperaturnih zona	2
Šabat način rada	•
<b>Uređaj/zona za hlađenje</b>	
Broj površina za odlaganje	2
<b>Učinkovitost i održivost</b>	
Razred energetske učinkovitosti (A-G)	D
Godišnja potrošnja energije u kWh	81,58
Potrošnja energije u 24 h u kWh	0,22
<b>Sigurnost</b>	
Funkcija zaključavanja	•
Akustični alarm vrata	•
Optički alarm vrata	•
<b>Tehnički podaci</b>	
Min. širina niše u mm	600
Maks. širina niše u mm	600
Min. visina niše u mm	860
Maks. visina niše u mm	920
Dubina niše u mm	560
Širina uređaja u mm	597
Visina uređaja u mm	859
Dubina uređaja u mm	556
Težina u kg	42,2
Maks. težina prednje strane vrata dijela za hlađenje izražena u kg	10
Klimatski razred	SN-T
Zona za hlađenje u l	119
Podrumski pretinac u l	58,4

KU 7175 D

Podgradni hladnjak, 86–92 cm visina niše

s dvije individualno podesive temperaturne zone za više fleksibilnosti.




EAN: 4002516779315 / Materijal: 12519370 / Stari broj materijala: 36717510EU1


Ukupna iskoristiva zapremina u l	119
Razred emisije buke koja se prenosi zrakom (A-D)	B
Emisija buke koja se prenosi zrakom u dB(A) re1pW	32
Potrošnja električne energije u miliamperima (mA)	2000
Napon u V	220-240
Osigurač u A	10
Broj faza	1
Frekvencija u Hz	50-60
Duljina električnog kabela u m	2,2
Zamjena rasvjetnog tijela	Usluga
<b>Isporučeni pribor</b>	

## KU 7175 D


Podgradni hladnjak, 86–92 cm visina niše  
s dvije individualno podesive temperaturne zone za više fleksibilnosti.




KU7175D, Built-under, niche dimensions



KU7175D, Built-under, installation drawing (\*footnote)



KU7175D, Built-under, side view



KU7175D, Built-under, side view