

DAH 1650 Active

Zidne nape

sa štedljivim LED osvjetljenjem i elegantnim upravljanjem na dodir



- Slobodan prostor u visini glave – sa staklenim zaslonom širine 598 mm
- Snažan – 635 m³/h na Booster stupnju
- Učinkovita filtracija – filtar od plemenitog čelika s 10 slojeva
- Savršeno usklađeno – stakleni panel i tijelo nape u istoj boji
- Prikladno svakoj stambenoj situaciji – odvod i kruženje zraka



EAN: 4002516801955 / Materijal: 12533870 / Stari broj materijala: 28H1650WD

Izvedba i dizajn	
Boja	Briljantno bijela
Izvedba	
Zidna napa	•
Načini rada	
Vrsta provođenja zraka	Mogućnost pregradnje
Potrebna dodatni aktivni ugljeni filtar	DKF 29 ugljeni filtar
Komfor pri korištenju	
Elektroničko upravljanje	•
ComfortControl	•
Upravljanje	ComfortControl
Prekidač za uklj./isklj.	•
Razine snage (broj bez Booster stupnja)	3
Booster stupnjevi	1
Učinkovitost i održivost	
Godišnja potrošnja energije u kWh po godini	56,2
Razred energetske učinkovitosti (A+++ – D)	B
Razred učinkovitosti filtriranja masnoće	C
Razred učinkovitosti dinamike fluida	A
Razred učinkovitosti osvjetljenja	A
Sustav filtracije	
Broj filtara za masnoću od plemenitog čelika perivih u perilici posuđa (10-slojnih)	2
Osvjetljenje	
LED	•
Broj x W	1 x 3,2 W
Jačina osvjetljenja u lx	330 lx
Temperatura boje u K	3500 Kelvin
Ventilator	
Ventilator s dvostranim usisavanjem	•
Motor na izmjeničnu struju (izmjenični motor)	•
Odvod zraka	
Protok zraka, stupanj 1 (m ³ /h) prema EN 61591	260
Protok zraka, stupanj 2 (m ³ /h) prema EN 61591	325
Protok zraka na stupnju 3 (m ³ /h) u skladu sa EN 61591	405
Protok zraka na Booster stupnju 1 (m ³ /h)	635
Jačina zvuka za stupnju 1 (dB(A) re 1pW) u skladu sa EN 60704-3	51,0
Jačina zvuka za stupnju 2 (dB(A) re 1pW) u skladu sa EN 60704-3	56,0
Jačina zvuka na stupnju 3 (dB(A) re 1pW) u skladu sa EN 60704-3	60,0
Jačina zvuka na Booster stupnju 1 (dB(A) re 1 pW) u skladu sa EN 60704-3	69,0
Zvučni tlak na stupnju 1 (dB(A) re 20 µPa) u skladu sa EN 60704-2-13	38,0
Zvučni tlak na stupnju 2 (dB(A) re 20 µPa) u skladu sa EN 60704-2-13	42,0

DAH 1650 Active

Zidne nape

sa štedljivim LED osvjetljenjem i elegantnim upravljanjem na dodir



EAN: 4002516801955 / Materijal: 12533870 / Stari broj materijala: 28H1650WD

Zvučni tlak na stupnju 3 (dB(A) re 20 µPa) u skladu sa EN 60704-2-13	46,0
Zvučni tlak na Booster stupnju 1 (dB(A) re 20µPa) prema EN 60704-2-13	55,0
Kruženje zraka	
Protok zraka na stupnju 1 (m ³ /h) u skladu sa EN 61591	215
Protok zraka na stupnju 2 (m ³ /h) u skladu sa EN 61591	290
Protok zraka na stupnju 3 (m ³ /h) u skladu sa EN 61591	385
Protok zraka na stupnju 1 (m ³ /h) u skladu sa EN 61591	570
Jačina zvuka za stupnju 1 (dB(A) re 1pW) u skladu sa EN 60704-3	56,0
Jačina zvuka na intenzivnom stupnju (dB(A) re 1pW) u skladu sa EN 60704-3	74,0
Jačina zvuka za stupnju 2 (dB(A) re 1pW) u skladu sa EN 60704-3	61,0
Jačina zvuka na stupnju 3 (dB(A) re 1pW) u skladu sa EN 60704-3	67,0
Zvučni tlak na stupnju 1 (dB(A) re 20 µPa) u skladu sa EN 60704-2-13	42,0
Zvučni tlak na stupnju 2 (dB(A) re 20 µPa) u skladu sa EN 60704-2-13	47,0
Zvučni tlak na stupnju 3 (dB(A) re 20 µPa) u skladu sa EN 60704-2-13	53,0
Zvučni tlak na intenzivnom stupnju (dB(A) re 20 µPa) u skladu sa EN 60704-2-13	61,0
Sigurnost	
Sigurnosno isključivanje	•
Kaljeno sigurnosno staklo (ESG)	•
Tehnički podaci	
Ukupna visina nape za odvod zraka i vanjskim ventilatorom u mm	830–1210
Ukupna visina kuhinjske nape u načinu rada na kruženje zraka u mm	443
Ukupna mini. visina nape za odvod zraka i vanjsku izvedbu u mm	830
Širina kućišta nape u mm	598
Ukupna maks. visina nape za odvod zraka i vanjsku izvedbu u mm	1210
Visina kućišta nape u mm	443
Ukupna mini. visina nape kod kruženja zraka u mm	443
Dubina kućišta nape u mm	388
Ukupna maks. visina nape kod kruženja zraka u mm	443
Neto težina u kg	13,0
Duljina električnog kabela u m	1,3
Sigurnosni priključak	•
Minimalna visina iznad električne ploče za kuhanje u mm	450
Minimalni sigurnosni razmak iznad plinske ploče (maks. 12.6 kW ukupne snage, plamenik ≤ 4.5 kW) u mm	650
Broj faza	1
Ukupna priključna vrijednost u kW	0,24
Napon u V	230

DAH 1650 Active

Zidne nape

sa štedljivim LED osvetljenjem i elegantnim upravljanjem na dodir




EAN: 4002516801955 / Materijal: 12533870 / Stari broj materijala: 28H1650WD

Osigurač u A	10
Frekvencija u Hz	50
Upute za montažu	
Priključak za odvod zraka gore	•
Priključak za odvod zraka gore i straga	•
Promjer ispušnog nastavka u mm	150
Isporučeni pribor	
Zaklopka za sprječavanje povrata zraka	•

DAH 1650 Active

Zidne nape

sa štedljivim LED osvetljenjem i elegantnim upravljanjem na dodir



DAH1650 Installation drawings